


一般天井・壁取付可能 **断熱天井・断熱壁取付不可**

壁取付 横 天井取付 上向き・床置き取付  
補強された取付面に木ビス等で施工ください。

**施工不可** (器具の温度が上昇して短寿命となります。)  
天井・壁などの半埋施工 横に隣接しての施工



### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると 不点・火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- 連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- 器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 別売給電コネクタ（口出し線）に電源線を確実に接続ください。
- 別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- コネクタは、確実に接続してください。
- 別売ユニットの取付パネは確実に本体に引掛けてください。(2箇所)
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.8	2	
2	側板	PC	2	白
1	本体	アルミ	1	白
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2021.03.17	森 高田 本木	-	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)	

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

器具質量	0.3Kg	品名	SBL12TWW
縮尺	1/10	図番	FL-210007