



●調光率5～100%（無線信号制御方式）
 ●通信距離 半径2.5m以内
 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| 白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値） | | | | | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 品名（中角配光タイプ） SL4000MW | | |
|---------------------------|-------|----------|-----------|-----|-------------|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------|--|
| 9 | フ | ード | アルミダイキャスト | 1 | 白艶消/内側：黒艶消 | AC100 | 50/60 | 280 | 27.6 | 図番 FL-210028 | |
| 8 | レ | ンズユニット | P C | 1 | 白 / 透明 | 特記事項 ・電源内蔵（100V）・無線調光タイプ ・近接照射限度 0.3m・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠） | | | 承認 検印 作成 | | |
| 7 | LED | モジュール | | 1 | | | | | 安井 高田 森 | | |
| 6 | ヒ | ートシンク | アルミダイキャスト | 1 | 黒 艶 消 | 適合ランプ 2400TYPE LEDモジュール 白色タイプ（4000K） Ra95以上 | | | W・数 | | |
| 5 | 灯 | 体 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | | | | - | | |
| 4 | ア | ーム | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | 器具質量 約 1.2 Kg | | | 尺 度 | | |
| 3 | 電 | 源 ケース | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | | | | 1 / 4 | | |
| 2 | ダ | クトプラグレバー | P A | 1 | 白 | 京セラ株式会社 | | | 部 品 名 | | |
| 1 | 着 | 脱レバー | P A | 1 | 白 | | | | 部 品 名 | | |
| 部 番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 | | | | | | | |