



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面・壁面・床面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けしないでください。補強材のない場所や、固定されていない丸型露出ボックスには、取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・丸型露出ボックスに取り付ける際は、丸型露出ボックスとフレンジをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。
- ・誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けしないでください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・壁面取付の際は、水抜穴栓を取外し、水抜穴が下向きになるように取り付けしてください。
- ・海岸より200m以内の塩害地域には取り付けしないでください。

適合ランプ	LEDモジュール COB 昼白色タイプ (5000K) Ra95
配光	広角配光
器具質量	3.5kg

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部品番号	部品名	材質・素材厚	数量	備考	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	20Aブレーカ最大接続台数 (台)
14	回転ネジ	SUS304	1	六角穴付き	AC100-242	50/60	100	450	44.5	33
13	角度調節ボルト	SUS304	1	六角穴付き			200	219	42.7	24
12	取付板	SUS304・t1.5	1				242	181	42.4	20
11	パッキン	シリコン	1	黒						
10	取付用ボルト	SUS304	2	六角穴付き						
9	水抜穴栓	シリコン	2	黒						
8	フレンジ	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上 (ダークグレー)						
7	拡散フィルター	P C	1	透明						
6	反射板	アルミ	1	鏡面仕上						
5	パツフル	アルミ	1	黒艶消						
4	カバー	強化ガラス	1	透明						
3	LEDモジュール		1							
2	本体	アルミダイキャスト	1	レザ-仕上 (ダークグレー)						
1	電源ユニット		1							

特記事項

- ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
- ・防湿防雨形 (IP67)
- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
- ・LEDモジュール交換不可

縮尺 1/4

タイプ 2200 lm タイプ

品名 アウトドアスポット

※受圧面積

正面: 0.019022m²

側面: 0.035010m²

品名 WSL5000WB

図番 FL-210035-A