



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルスがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このランプは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

品名	色温度	質量 (kg)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LT2765-3000C	調光調色 2700K~6500K (調光率1%~100%)	0.46	AC100-242	50/60	100	212	21.0
					200	108	20.7
					242	93	20.9

7					特記事項 ・電源内蔵タイプ ・無線調光 ・Ra95 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			品名 LT2765-3000C
6	LED基板		1式		適合ランプ LED基板・電源装置の交換はできません。 口金: G13 40Wタイプ L=1198			図番 FL-210267-A
5	カバー	P	C	1	発光側: 乳白 (透過) 不透光側: 白			承認 検印 作成
4	電源装置			1				承認 検印 作成
3	内臓ヒートシンク	アル	ミ	1				承認 検印 作成
2	エンドキャップ	P	C	1	白: (無線モジュール用)			承認 検印 作成
1	エンドキャップ (給電側)	P	C	1	白: 交流用	W・数	尺度	承認 検印 作成
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	上記参照	1/2	京セラ株式会社