



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合があります のでご了承ください。

●通信距離 半径2.5m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合があります のでご了承ください。

**△安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このランプは、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

品名	色温度	質量 (kg)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LT2765-1500CS	調光調色 2700K~6500K (調光率1%~100%)	0.31	AC100-242	50/60	100	115	11.3
					200	58	11.1
					242	50	11.3

7					特記事項 ・電源内蔵タイプ ・無線調光 ・Ra95 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			品名 LT2765-1500CS
6	LED基板		1式		適合ランプ LED基板・電源装置の交換はできません。 口金:G13 20Wタイプ L=580			図番 FL-210268-A
5	カバー	P	C	1	発光側:乳白(透過) 不透光側:白			承認 検印 作成
4	電源装置			1				山崎 高田 森
3	内臓ヒートシンク	アル	ミ	1				
2	エンドキャップ	P	C	1	白:(無線モジュール用)			
1	エンドキャップ(給電側)	P	C	1	白:交流用	W・数	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	上記参照	1/2	<b>京セラ株式会社</b>