

KYOCERA LED LIGHTING



LED照明カタログ ————— 2025.07 VOL.4

CATALOGUE

京セラは、2種類のLED照明を
展開しています。

高演色 プレミアム LED照明



紫色LEDとRGB蛍光体により、
自然光に近似した生体に優しい光、
景観に適した美しく高級感のある光など、
光の質にこだわる人の多様なニーズに応える
“価値ある光”を提供します。

高効率 スタンダード LED照明

蛍光灯や水銀灯など
従来の照明の明るさをそのままに、
省エネを実現するLED照明です。

CERAPHIC®

- 04 直管形LEDランプ
スクエアベースライト
ベースライト
- 05 スポットライト
- 06 ベースダウンライト
- 07 ユニバーサルダウンライト
- 09 軒下用グレアレスダウンライト
- 10 間接照明
- 11 高天井用照明

施設照明

- 14 ベースライト
- 18 直管形ベースライト
- 20 スクエアベースライト
テクニカルブラケット
- 21 高天井用照明
- 22 ダウンライト
- 24 軒下用ダウンライト

屋外照明

- 28 街路灯
- 30 庭園灯
低位置道路照明
- 31 防犯灯
投光器
- 32 防湿防水形ベースライト
- 33 アウトドアブラケット

特殊照明

- 36 防爆形高天井用照明(粉塵防爆兼用)
- 38 防爆形ベースライト(粉塵防爆兼用)
- 40 防爆形ベースライト(粉塵防爆兼用) 高演色タイプ

- 42 索引

プレミアムLED照明 CERAPHIC®

CERAPHIC®がもたらす4つの Value



Live

自然の光の中で
生きる


《水族館》《動物園》



Real

素材そのものが持つ、
本当の色を届ける

《美術館》《博物館》



Life

人の暮らしに
寄り添う光

《おもてなしの空間》
《くつろぎの空間》




Work

プロの仕事を
支える光


《オフィス》《医療分野》
《検査分野》《撮影分野》
《印刷分野》

京セラ製LED(紫LED)の場合 ※1



色蛍光体
色LED


CERAPHICのスペクトル



発光効率 低


光質
(色の見え方) 高

一般LED(青LED)の場合 ※1



色蛍光体
色LED

一般的なLEDのスペクトル



発光効率 高

光質
(色の見え方) 低

※1. 京セラ調べ



04 直管形LEDランプ

スクエアベースライト

ベースライト

05 スポットライト


06 ベースダウンライト

07 ユニバーサルダウンライト

09 軒下用グレアレスダウンライト

10 間接照明

11 高天井用照明



直管形LEDランプ

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



【 光源 】 LT5000-2200 40Wタイプ	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
光源光束	2084lm
固有エネルギー消費効率	100.6lm/W
重量	約0.4kg
口径	G13



【 光源 】 LT2765-3000C 40Wタイプ	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色
色温度	昼光色(6500K)-電球色(2700K)
消費電力	19.5W(5000K)
演色性	Ra95
光源光束	1731lm
固有エネルギー消費効率	88.7lm/W
重量	約0.46kg
口径	G13




【 光源 】 LT6500-2200 40Wタイプ	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼光色(6500K)
消費電力	20.6W
演色性	Ra95
光源光束	2118lm
固有エネルギー消費効率	102.8lm/W
重量	約0.4kg
口径	G13



【 光源 】 LT2765-1500CS 20Wタイプ	
明るさ	900lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色
色温度	昼光色(6500K)-電球色(2700K)
消費電力	11.3W
演色性	Ra95
光源光束	924lm
固有エネルギー消費効率	81.7lm/W
重量	約0.31kg
口径	G13

スクエアベースライト


定格電圧：200-242V 定格周波数：50/60Hz
光源製品寿命：40,000h



SQL60110AAC	
明るさ	8000lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色
色温度	昼光色(6500K)-電球色(2700K)
消費電力	83.2W
演色性	Ra95
定格光束	7760lm
固有エネルギー消費効率	93.2lm/W
施工タイプ	埋込
重量	約6.8kg

ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz
光源製品寿命：40,000h



BLBN40C173	
明るさ	4300lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	43.2W
演色性	Ra95
定格光束	4449lm
固有エネルギー消費効率	102.9lm/W
重量	約0.91kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

スポットライト

定格電圧：100V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h




SL3000WW	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	29.2W
演色性	Ra95
定格光束	1867lm
固有エネルギー消費効率	63.9lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	白
重量	約1.2kg
1/2ビーム角	27°



SL3000WB	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	29.2W
演色性	Ra95
定格光束	1867lm
固有エネルギー消費効率	63.9lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	黒
重量	約1.2kg
1/2ビーム角	27°



SSLCG144W	
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.0W
演色性	Ra95
定格光束	1444lm
固有エネルギー消費効率	72.3lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	43°



SSLCG144B	
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.0W
演色性	Ra95
定格光束	1444lm
固有エネルギー消費効率	72.3lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	43°


※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ベースダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h




DLCECF589WA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.4kg
1/2ビーム角	60°



DLCECF589BA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.4kg
1/2ビーム角	60°



DLLECF590WA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.4kg
1/2ビーム角	60°



DLLECF590BA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.4kg
1/2ビーム角	60°

ダウンライト電源

〈適合光源〉

	調光タイプ	重 量
DP5093-A3	無線調光	約0.4kg
DP5122-04	PWM 信号制御方式	約0.4kg
DP5141-A5	非調光	約0.4kg

ライトコントローラ

〈PWM信号制御器〉

DMOWP	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	約0.3kg
定格電圧：100V 定格周波数：50/60Hz	
調光信号出力線（CPEV-1P/0.9）は、総配線長100m以内 調光した状態で、電源スイッチ（PWMライトコントローラの スイッチ）を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光 状態や消灯状態に移行する場合があります。	

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力（定格消費電力）は入力電圧 200V 時の場合の値です。（定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示）※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ユニバーサルダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



DLCMCF019W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1963lm
固有エネルギー消費効率	52.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	26°



DLCMCF019B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1963lm
固有エネルギー消費効率	52.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	26°




DLLMCF020W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1783lm
固有エネルギー消費効率	47.1lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	21°



DLLMCF020B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1783lm
固有エネルギー消費効率	47.1lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	21°



DLCWCF023W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1917lm
固有エネルギー消費効率	51.3lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	35°



DLCWCF023B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1917lm
固有エネルギー消費効率	51.3lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	35°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力（定格消費電力）は入力電圧 200V 時の場合の値です。（定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示）※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ユニバーサルダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h




DLLECF024W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1808lm
固有エネルギー消費効率	47.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	34°



DLLECF024B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1808lm
固有エネルギー消費効率	47.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	34°



DLBECF026W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	白色(4000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1700lm
固有エネルギー消費効率	44.9lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	43°



DLBECF026B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	白色(4000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1700lm
固有エネルギー消費効率	44.9lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	43°



DLCECF027W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1797lm
固有エネルギー消費効率	47.5lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	44°



DLCECF027B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1797lm
固有エネルギー消費効率	47.5lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	44°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。



DLLECF028W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1694lm
固有エネルギー消費効率	44.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	43°



DLLECF028B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1694lm
固有エネルギー消費効率	44.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	約0.7kg
1/2ビーム角	43°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

軒下用グレアレスダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



DLCWCE400WB	
明るさ	1200lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	28.9W
演色性	Ra95
定格光束	1200lm
固有エネルギー消費効率	41.5lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	約0.5kg
1/2ビーム角	29°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

ダウンライト電源
〈適合光源〉

	調光タイプ	重 量
DPC883-10	無線調光	約0.5kg
DP5102-03	PWM 信号制御方式	約0.5kg
DPC571-15	非調光	約0.5kg

ライトコントローラ
〈PWM信号制御器〉


DMOWP-3	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	約0.3kg

定格電圧：200-254V
定格周波数：50/60Hz

調光信号出力線 (CPEV-1P/0.9) は、総配線長 100m 以内調光した状態で、電源スイッチ (PWM ライトコントローラのスイッチ) を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光状態や消灯状態に移行する場合があります。


間接照明

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



- 幅32mm長さ1500mmタイプ
- 幅32mm長さ1200mmタイプ
- 幅32mm長さ900mmタイプ
- 幅32mm長さ600mmタイプ

	[光源] BLBA36C312	[光源] BLBA28C311	[光源] BLBA20C309	[光源] BLBA14C317
明るさ	2100lmタイプ	1800lmタイプ	1200lmタイプ	800lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色
色温度	昼光色 (6500K) -電球色 (2700K)	昼光色 (6500K) -電球色 (2700K)	昼光色 (6500K) -電球色 (2700K)	昼光色 (6500K) -電球色 (2700K)
消費電力	25.8W	20.4W	15.2W	10.9W
演色性	Ra95	Ra95	Ra95	Ra95
光源光束	2690lm	2153lm	1576lm	1096lm
固有エネルギー消費効率	104.2lm/W	105.5lm/W	103.6lm/W	100.5lm/W
施工タイプ	直付	直付	直付	直付
重量	約0.8kg	約0.7kg	約0.7kg	約0.5kg




- 幅32mm長さ1500mmタイプ
- 幅32mm長さ1200mmタイプ
- 幅32mm長さ900mmタイプ
- 幅32mm長さ600mmタイプ

	[器具] BLF15MS	[器具] BLF12JS	[光源] BLF09MS	[光源] BLF06A7S
調光タイプ	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色
施工タイプ	直付	直付	直付	直付
本体色	グレー	グレー	グレー	グレー
重量	約0.5kg	約0.4kg	約0.3kg	約0.2kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

高天井用照明

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



1/2照度角 28°

HLN522CK2-112	
明るさ	20000lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	245.1W
演色性	Ra95
定格光束	21125lm
固有エネルギー消費効率	86.1lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバークレー
重量	約7.2kg
保護等級	IP65

ライトコントローラ
〈PWM信号制御器〉

CTR100HL-PWM	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	約0.3kg

定格電圧：100V
定格周波数：50/60Hz


調光信号出力線 (CPEV-1P/0.9) は、総配線長 100m 以内調光した状態で、電源スイッチ (PWM ライトコントローラのスイッチ) を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光状態や消灯状態に移行する場合があります。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

高効率スタンダードLED照明

FACILITY LIGHTING

施設照明



14 ベースライト



18 直管形ベースライト



20 スクエアベースライト

テクニカルブラケット

21 高天井用照明

22 ダウンライト

24 軒下用ダウンライト



ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

施設照明

〔光源〕 BLBN69G1 (L:1246)	
Hf32W×2高出力型器具相当 (40Wタイプ)	
明るさ	6900lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	40.3W
Ra	82
光源光束	6998lm
固有エネルギー消費効率	173.6lm/W
施工タイプ	直付

〔光源〕 BLBN52G1 (L:1246)	
Hf32W×2定格出力型器具相当 (40Wタイプ)	
明るさ	5200lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	30.0W
Ra	82
光源光束	5326lm
固有エネルギー消費効率	177.5lm/W
施工タイプ	直付

〔光源〕 BLBD40G1J (L:1246)	
FLR40W×2器具相当 (40Wタイプ)	
明るさ	4000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	23.4W
Ra	82
光源光束	4177lm
固有エネルギー消費効率	178.5lm/W
施工タイプ	直付

〔光源〕 BLBN25G1 (L:1246)	
Hf32W×1定格出力型器具相当 (40Wタイプ)	
明るさ	2500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	14.9W
Ra	82
光源光束	2615lm
固有エネルギー消費効率	175.5lm/W
施工タイプ	直付

〔光源〕 BLNN21G1L (L:626)	
Hf16W×1高出力器具相当 (20Wタイプ)	
明るさ	1800lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	12.0W
Ra	82
光源光束	2111lm
固有エネルギー消費効率	175.9lm/W

〔光源〕 BLNN10G1L (L:626)	
FL20W器具相当 (20Wタイプ)	
明るさ	800lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	6.3W
Ra	82
光源光束	1046lm
固有エネルギー消費効率	168.0lm/W



〔器具〕 BLF12AW (40Wタイプ)	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約1.9kg(光源込)




〔器具〕 BLF1202WP (40Wタイプ)	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約1.9kg(光源込)

紐の長さ:1350~1450mm(連結不可)



〔器具〕 BLF13BW (40Wタイプ)	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約2.3kg(光源込)



〔器具〕 BLF12CW (40Wタイプ)	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約2.3kg(光源込)



〔器具〕 BLF12DW (40Wタイプ)	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約1.6kg(光源込)



〔器具〕 BLF06YW (20Wタイプ)	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約1.3kg(光源込)



〔器具〕 BLF06A5W (20Wタイプ)	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約1.0kg(光源込)

施設照明

定格光束：6865lm 固有エネルギー消費効率： 170.3lm/W			定格光束：6865lm 固有エネルギー消費効率： 170.3lm/W			定格光束：6865lm 固有エネルギー消費効率： 170.3lm/W			定格光束：6769lm 固有エネルギー消費効率： 167.9lm/W			定格光束：6909lm 固有エネルギー消費効率： 171.4lm/W					
定格光束：5225lm 固有エネルギー消費効率： 174.1lm/W			定格光束：5225lm 固有エネルギー消費効率： 174.1lm/W			定格光束：5225lm 固有エネルギー消費効率： 174.1lm/W			定格光束：5152lm 固有エネルギー消費効率： 171.7lm/W			定格光束：5258lm 固有エネルギー消費効率： 175.2lm/W					
定格光束：4098lm 固有エネルギー消費効率： 175.1lm/W			定格光束：4098lm 固有エネルギー消費効率： 175.1lm/W			定格光束：4098lm 固有エネルギー消費効率： 175.1lm/W			定格光束：4040lm 固有エネルギー消費効率： 172.6lm/W			定格光束：4124lm 固有エネルギー消費効率： 176.2lm/W					
定格光束：2565lm 固有エネルギー消費効率： 172.1lm/W			定格光束：2565lm 固有エネルギー消費効率： 172.1lm/W			定格光束：2565lm 固有エネルギー消費効率： 172.1lm/W			定格光束：2529lm 固有エネルギー消費効率： 169.7lm/W			定格光束：2582lm 固有エネルギー消費効率： 173.2lm/W					
												定格光束：2071lm 固有エネルギー消費効率： 172.5lm/W			定格光束：2084lm 固有エネルギー消費効率： 173.6lm/W		
												定格光束：1026lm 固有エネルギー消費効率： 162.8lm/W			定格光束：1033lm 固有エネルギー消費効率： 163.9lm/W		

ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz


施設照明



〔器具〕 BLF12AWA 40Wタイプ	
調光タイプ	PWM調光
本体色	白
重量	約1.9kg (光源込)



〔器具〕 BLF13EWB 40Wタイプ	
調光タイプ	PWM調光
本体色	白
重量	約1.5kg (光源込)



〔器具〕 BLF13A3W 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約3.3kg (光源込)



〔器具〕 BLF13A4W 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約2.8kg (光源込)



〔器具〕 BLF13TW 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約2.4kg (光源込)

〔光源〕 **BLBD69G2J** (L:1246)

※在庫限りのためお問い合わせください	
Hf32W×2高出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	6900lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	42.0W
Ra	82
光源光束	6929lm
固有エネルギー消費効率	164.9lm/W
施工タイプ	直付

定格光束：6797lm

固有エネルギー消費効率：
161.8lm/W

定格光束：6841lm

固有エネルギー消費効率：
162.8lm/W

〔光源〕 **BLBD13G2I** (L:1246)

※在庫限りのためお問い合わせください	
Hf32W×2高出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	6000lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	37.8W
Ra	82
光源光束	6236lm
固有エネルギー消費効率	164.9lm/W
施工タイプ	直付

定格光束：6118lm

固有エネルギー消費効率：
161.8lm/W

定格光束：6157lm

固有エネルギー消費効率：
162.8lm/W

〔光源〕 **BLBN52G1** (L:1246)

Hf32W×2定格出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	5200lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	30.0W
Ra	82
光源光束	5326lm
固有エネルギー消費効率	177.5lm/W
施工タイプ	埋込

定格光束：5151lm

固有エネルギー消費効率：
171.7lm/W

〔光源〕 **BLBN25G1** (L:1246)

Hf32W×1定格出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	2500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	14.9W
Ra	82
光源光束	2615lm
固有エネルギー消費効率	175.5lm/W
施工タイプ	埋込

定格光束：2529lm

固有エネルギー消費効率：
169.7lm/W

〔光源〕 **BLBN52G1K** (L:1220)

Hf32W×2定格出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	5200lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	30.0W
Ra	82
光源光束	5326lm
固有エネルギー消費効率	177.5lm/W
施工タイプ	埋込

定格光束：5145lm

固有エネルギー消費効率：
171.5lm/W

定格光束：5128lm

固有エネルギー消費効率：
170.9lm/W

〔光源〕 **BLBN25G1K** (L:1220)

Hf32W×1定格出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	2500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	14.9W
Ra	82
光源光束	2615lm
固有エネルギー消費効率	175.5lm/W
施工タイプ	埋込

定格光束：2526lm

固有エネルギー消費効率：
169.5lm/W

定格光束：2518lm

固有エネルギー消費効率：
168.9lm/W

ライトコントローラ
〈PWM信号制御〉



DMOWP

材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	約0.3kg

定格電圧：100V
定格周波数：50/60Hz
2個用スイッチボックス (カバー付き) に適合

DMOWP-3

材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	約0.3kg

定格電圧：200-254V
定格周波数：50/60Hz
2個用スイッチボックス (カバー付き) に適合

調光信号出力線 (CPEV-1P/0.9) は、総配線長 100m 以内調光した状態で、電源スイッチ (PWM ライトコントローラのスイッチ) を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光状態や消灯状態に移行する場合があります。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよく読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

施設照明

直管形ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

施設照明




〔器具〕 BLF24IW 110Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約6.6kg

落下防止ホルダー付



〔器具〕 BLF24JW 110Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約5.6kg


落下防止ホルダー付



〔器具〕 LTE12V2 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約3.8kg




〔器具〕 BLF13CW 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約2.8kg



〔器具〕 BLF13FW 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約2.0kg



〔器具〕 BLF13RW 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約1.7kg



〔器具〕 BLF06AW 20Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	約0.9kg

施設照明

〔光源〕 **LT5000-6000GL**

Hf86W出力型器具相当 **110Wタイプ**

明るさ	6000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	37.6W
演色性	Ra82
光源光束	6857lm
固有エネルギー消費効率	182.3lm/W
重量	約0.76kg
口金	R17d

定格光束：12817lm

固有エネルギー消費効率：
170.4lm/W

定格光束：6574lm

固有エネルギー消費効率：
174.8lm/W

〔光源〕 **LT5000-3200G**

Hf32W高出力型器具相当 **40Wタイプ**

明るさ	3200lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	19.3W
演色性	Ra82
光源光束	3300lm
固有エネルギー消費効率	170.9lm/W
重量	約0.36kg
口金	G13

定格光束：6650lm

固有エネルギー消費効率：
172.3lm/W

定格光束：6318lm

固有エネルギー消費効率：
163.7lm/W

定格光束：3241lm

固有エネルギー消費効率：
167.9lm/W

定格光束：3337lm

固有エネルギー消費効率：
172.9lm/W

〔光源〕 **LT5000-2500G**

Hf32W定格出力型器具相当 **40Wタイプ**

明るさ	2500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	15.6W
演色性	Ra82
光源光束	2700lm
固有エネルギー消費効率	173.0lm/W
重量	約0.36kg
口金	G13

定格光束：5392lm

固有エネルギー消費効率：
172.8lm/W

定格光束：5124lm

固有エネルギー消費効率：
164.2lm/W

定格光束：2628lm

固有エネルギー消費効率：
168.5lm/W

定格光束：2706lm

固有エネルギー消費効率：
173.5lm/W

〔光源〕 **LT5000-1000GS**

FL20W器具相当 **20Wタイプ**

明るさ	1000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	6.6W
演色性	Ra82
光源光束	1132lm
固有エネルギー消費効率	171.5lm/W
重量	約0.29kg
口金	G13

定格光束：1117lm

固有エネルギー消費効率：
169.2lm/W


直管形ベースライト光源（直管LEDランプ）

	従来器具相当	明るさ	型番	色温度	消費電力	演色性	光源光束	固有エネルギー消費効率	重量	定格電圧	定格周波数	口金	サイズ	調光
110Wタイプ	Hf86W器具相当	6000lmタイプ	LT5000-6000GL	昼白色(5000K)	37.6W	Ra82	6857lm	182.3lm/W	約0.76kg	100-242V	50/60Hz	R17d	Φ32 (L:2367mm)	非調光
40Wタイプ	Hf32W高出力型器具相当	3200lmタイプ	LT5000-3200G	昼白色(5000K)	19.3W	Ra82	3300lm	170.9lm/W	約0.36kg	100-242V	50/60Hz	G13	Φ26 (L:1198mm)	非調光
	Hf32W定格出力型器具相当	2500lmタイプ	LT5000-2500G	昼白色(5000K)	15.6W	Ra82	2700lm	173.0lm/W	約0.36kg	100-242V	50/60Hz	G13	Φ26 (L:1198mm)	非調光
20Wタイプ	FL20W器具相当	1000lmタイプ	LT5000-1000GS	昼白色(5000K)	6.6W	Ra82	1132lm	171.5lm/W	約0.29kg	100-242V	50/60Hz	G13	Φ32 (L:580mm)	非調光

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧200V時の場合の値です。(定格電圧100Vの商品は100V時の値を表示)※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。


スクエアベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



SQL50600NWG

FHP45W×3器具相当	600シリーズ
明るさ	11000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	78.9W
演色性	Ra82
光源光束	11038lm
固有エネルギー消費効率	139.8lm/W
本体色	白
重量	約6.8kg



SQL50450NWG

FHP32W×3器具相当	450シリーズ
明るさ	6000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	44.2W
演色性	Ra82
光源光束	5963lm
固有エネルギー消費効率	134.9lm/W
本体色	白
重量	約4.3kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

テクニカルブラケット

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



OLN07G1-0

調光タイプ	非調光
施工タイプ	直付
本体色	白艶消
重量	約2.7kg

【テクニカルブラケット20Wタイプ専用光源】

LT5000-1000GS

FL20W器具相当	20Wタイプ
明るさ	1000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	6.6W
演色性	Ra82
定格光束	711lm
光源光束	1132lm
固有エネルギー消費効率	171.5lm/W
施工タイプ	直付
重量	約0.3kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

高天井用照明

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



1/2照度角 79°

HLN517GX7-111

メタルハライドランプ400W器具相当

明るさ	16500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	100.0W
演色性	Ra70
定格光束	17717lm
固有エネルギー消費効率	177.1lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーグレー
重量	約5.3kg
保護等級	IP65

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



1/2照度角 53°

HLN519GW5-111

水銀ランプ700W器具相当

明るさ	20000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	122.0W
演色性	Ra70
定格光束	19806lm
固有エネルギー消費効率	162.3lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーグレー
重量	約5.5kg
保護等級	IP65

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



1/2照度角 28°

HLN539GK2-111

水銀ランプ1000W器具相当

明るさ	40000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	241.0W
演色性	Ra70
定格光束	37112lm
固有エネルギー消費効率	153.9lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーグレー
重量	約7.2kg
保護等級	IP65

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。



1/2照度角 79°

HLN519GX7-111

水銀ランプ700W器具相当

明るさ	20000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	122.0W
演色性	Ra70
定格光束	20271lm
固有エネルギー消費効率	166.1lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーグレー
重量	約5.5kg
保護等級	IP65

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

		ベースダウンライト				グレアレス ベースダウンライト		グレアレス ユニバーサルダウンライト	軒下ベースダウンライト	
		一般型鏡面マットコーン	一般型白コーン	浅型白コーン		鏡面コーン		白コーン	鏡面コーン	白コーン
従来器具相当	明るさ	Φ100	Φ75	Φ150	Φ75	Φ75	Φ100	Φ75	Φ150	
FHT42W×3	4000lmタイプ			DLWEG-2BG 4998lm						
セラメタ70W / FHT32W×3	3000lmタイプ									
CDM-TC / 35W	2400lmタイプ									
FHT42Wx2 / セラメタプレミアムS 35W	2000lmタイプ		DLBEGF916WA 1695lm							
CDM-R35W / FHT32W×2 FHT42W	1400lmタイプ	DLBEGH768SB 1199lm					DLWEG-4K 1690lm		DLNWG-116 1562lm	
		DLCEGH769SB 1188lm					DLCEG-4K 1671lm			
FHT32W / F12V IRC ミニハロゲン球 50W器具相当	900lmタイプ				DLNWG-1150 1042lm	DLWEG-8D 876lm	DLWEG-4K 1259lm	DLWMG-AD 1037lm		
					DLCWG-1150 1021lm		DLCEG-4K 1245lm	DLLMG-AD 939lm		
FHT24W / FΦ50 110Vダイクロハロゲン球50W	600lmタイプ				DLNWG-1170 818lm	DLWEG-8D 679m		DLWMG-AD 804lm		
							DLLMG-AD 728lm			

浅型白コーン



1/2照度角 62°

DLWEG-2BG		
FHT42W×3器具相当		
電源型番	DP5111-A4	DP592-07
埋込穴	Φ150	Φ150
明るさ	4000lmタイプ	4000lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色 (4000K)	白色 (4000K)
消費電力	47.5W	47.5W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	4998lm	4998lm
固有エネルギー消費効率	105.2lm/W	105.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.9kg (本体)	約0.9kg (本体)

一般型鏡面マットコーン



1/2照度角 59°

DLBEGH768SB		
FHT32W×2器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ100	Φ100
明るさ	1400lmタイプ	1400lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色 (4000K)	白色 (4000K)
消費電力	9.8W	10.1W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1199lm	1199lm
固有エネルギー消費効率	122.3lm/W	118.7lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.4kg (本体)	約0.4kg (本体)

一般型鏡面マットコーン



1/2照度角 59°

DLCEGH769SB		
FHT32W×2器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ100	Φ100
明るさ	1400lmタイプ	1400lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	温白色 (3500K)	温白色 (3500K)
消費電力	9.8W	10.1W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1188lm	1188lm
固有エネルギー消費効率	121.2lm/W	117.6lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.4kg (本体)	約0.4kg (本体)

浅型白コーン



1/2照度角 58°

DLNWG-1170		
FHT24W器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ75	Φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)
消費電力	7.3W	8.0W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	818lm	818lm
固有エネルギー消費効率	112.0lm/W	102.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.5kg (本体)	約0.6kg (本体)

ダウンライト電源

	調光タイプ	重量
DP5111-A4	非調光	約0.5kg
DP571-01	非調光	約0.2kg
DP561-02	非調光	約0.2kg
DP5142-01	PWM調光	約0.3kg
DP5122-04	PWM調光	約0.4kg
DP5132-02	PWM調光	約0.5kg
DP592-07	PWM調光	約0.7kg
定格電圧：100-242V		定格周波数：50/60Hz

一般型白コーン



1/2照度角 54°

DLBEGF916WA	
セラメタプレミアムS 35W器具相当	
電源型番	DP5122-04
埋込穴	Φ75
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	PWM 調光
色温度	白色 (4000K)
消費電力	19.9W
演色性	Ra93
定格光束	1695lm
固有エネルギー消費効率	85.1lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白艶消
重量	約0.4kg (本体)

浅型白コーン



1/2照度角 58°

DLNWG-1150		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ75	Φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)
消費電力	9.8W	10.1W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1146lm	1146lm
固有エネルギー消費効率	116.9lm/W	113.4lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.2kg (本体)	約0.2kg (本体)

浅型白コーン



1/2照度角 58°

DLCWG-1150		
FHT42W×2器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ75	Φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	温白色 (3500K)	温白色 (3500K)
消費電力	9.8W	10.1W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1095lm	1095lm
固有エネルギー消費効率	111.7lm/W	108.4lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.2kg (本体)	約0.2kg (本体)

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ダウンライト

グレアレス ペースダウンライト



DLWEG-4K		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ100	φ100
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	13.6W	13.8W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1322lm	1322lm
固有エネルギー消費効率	97.2lm/W	95.7lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.4kg(本体)	約0.4kg(本体)

CDM-R35W器具相当

電源型番	DP5122-04
埋込穴	φ100
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	白色(4000K)
消費電力	20.0W
演色性	Ra83
定格光束	1775lm
固有エネルギー消費効率	88.7lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白艶消
重量	約0.4kg(本体)

グレアレス ペースダウンライト



DLCEG-4K		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ100	φ100
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	温白色(3500K)	温白色(3500K)
消費電力	13.6W	13.8W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1307lm	1307lm
固有エネルギー消費効率	96.1lm/W	94.7lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.4kg(本体)	約0.4kg(本体)

CDM-R35W器具相当

電源型番	DP5122-04
埋込穴	φ100
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	20.0W
演色性	Ra83
定格光束	1754lm
固有エネルギー消費効率	87.7lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白艶消
重量	約0.4kg(本体)

グレアレス ペースダウンライト



DLWEG-8D		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	14.2W	14.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1008lm	1008lm
固有エネルギー消費効率	70.9lm/W	70.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.2kg(本体)	約0.2kg(本体)

FHT24W器具相当

電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	10.1W	10.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	781lm	781lm
固有エネルギー消費効率	77.3lm/W	75.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.2kg(本体)	約0.2kg(本体)

グレアレス ユニバーサルダウンライト



DLLMG-AD		
12V IRC ミニハロゲン球 50W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	電球色(2700K)	電球色(2700K)
消費電力	15.1W	14.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	939lm	939lm
固有エネルギー消費効率	62.1lm/W	65.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.3kg(本体)	約0.3kg(本体)

110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
50W形40W器具相当

電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	電球色(2700K)	電球色(2700K)
消費電力	11.2W	10.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	728lm	728lm
固有エネルギー消費効率	65.0lm/W	70.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.3kg(本体)	約0.3kg(本体)

グレアレス ユニバーサルダウンライト



DLWMG-AD		
12V IRC ミニハロゲン球 50W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	14.2W	14.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1089lm	1089lm
固有エネルギー消費効率	76.6lm/W	75.6lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.3kg(本体)	約0.3kg(本体)

110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
50W形40W器具相当

電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	10.1W	10.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	844lm	844lm
固有エネルギー消費効率	83.5lm/W	81.1lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	約0.3kg(本体)	約0.3kg(本体)

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

軒下用ダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



DLNWX-116			
FHT32W×2器具相当			
電源型番	DP561-02		
埋込穴	φ150	定格光束	1718lm
明るさ	900lmタイプ	固有エネルギー消費効率	127.2lm/W
調光タイプ	非調光	施工タイプ	埋込
色温度	昼白色(5000K)	本体色	白艶消
消費電力	13.5W	重量	約0.6kg(本体)
演色性	Ra83		

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

高効率スタンダードLED照明

OUTDOOR LIGHTING

屋外照明



28 街路灯



30 庭園灯

低位置道路照明




31 防犯灯

投光器



32 防湿防水形ベースライト

33 アウトドアブラケット



定格電圧：100/200V 定格周波数：50/60Hz



光源のみ
(ポール別)

SLN10-G03	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	10200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	91.0W
演色性	Ra70
定格光束	10200lm
固有エネルギー消費効率	109.9lm/W
適合アダプタ	Φ48.6×L170、Φ60.5×L170、Φ76.3×L150、Φ89.1×L130
本体色	ダークグレー
重量	約3.4kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN10-G04	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	12000lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	92.7W
演色性	Ra72
定格光束	12000lm
固有エネルギー消費効率	127.1lm/W
適合アダプタ	Φ48.6×L170、Φ60.5×L170、Φ76.3×L150、Φ89.1×L130
本体色	ダークグレー
重量	約5.4kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN11-G04	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	11400lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	100.0W
演色性	Ra72
定格光束	11400lm
固有エネルギー消費効率	111.7lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	約12.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN08-G05	
水銀灯300W器具相当	
明るさ	8400lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	63.0W
演色性	Ra72
定格光束	8400lm
固有エネルギー消費効率	131.2lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	約12.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN15-G06	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	15000lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	100.0W
演色性	Ra72
定格光束	15000lm
固有エネルギー消費効率	147.0lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	約10.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN09-G07	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	11000lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	92.7W
演色性	Ra70
定格光束	11000lm
固有エネルギー消費効率	116.5lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	約10.2kg
保護等級	IP44




光源のみ
(ポール別)

SLN10-G08	
水銀灯300W器具相当	
明るさ	9500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	76.0W
演色性	Ra72
定格光束	9500lm
固有エネルギー消費効率	125.0lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	シルバーメタリック
重量	約6.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN08-G09	
水銀灯200W器具相当	
明るさ	7400lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	76.0W
演色性	Ra72
定格光束	7400lm
固有エネルギー消費効率	97.3lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	約12.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN11-G10	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	12000lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	68.9W
演色性	Ra72
定格光束	12000lm
固有エネルギー消費効率	172.1lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	約10.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール、アーム別)

SLN05-G11	
水銀灯200W器具相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	63.0W
演色性	Ra72
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	107.8lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	約18.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN10-G12	
水銀灯300W器具相当	
明るさ	10200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	76.0W
演色性	Ra72
定格光束	10200lm
固有エネルギー消費効率	134.2lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L70
本体色	ダークグレー
重量	約5.0kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN04-G13	
水銀灯100W器具相当	
明るさ	3500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	40.0W
演色性	Ra80
定格光束	3500lm
固有エネルギー消費効率	89.7lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L70
本体色	ダークグレー
重量	約3.0kg
保護等級	IP23

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

屋外照明

屋外照明

庭園灯

定格電圧：100V(コンセント部は200V) 定格周波数：50/60Hz



SLN00-G14	
調光タイプ	非調光
色温度	電球色(2700K)
消費電力	7.8W
演色性	Ra80
定格光束	635lm
固有エネルギー消費効率	81.4lm/W
本体色	ダークグレー
重量	約5.0kg



SLN00-G15 (EV充電コンセント付き)	
調光タイプ	非調光
色温度	電球色(2700K)
消費電力	7.8W
演色性	Ra80
定格光束	635lm
固有エネルギー消費効率	81.4lm/W
本体色	ダークグレー
重量	約5.5kg

低位置道路照明

定格電圧：100-240V 定格周波数：50/60Hz



SLN00-G16 (5mタイプ)	
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	26.7W
演色性	Ra70
定格光束	3100lm
固有エネルギー消費効率	117.4lm/W
本体色	ダークグレー
重量	約3.5kg



SLN00-G17 (1mタイプ)	
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	13.8W
演色性	Ra70
定格光束	1150lm
固有エネルギー消費効率	87.1lm/W
本体色	ダークグレー
重量	約3.3kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防犯灯

定格電圧：100V 定格周波数：50/60Hz



SL-SRNE41	
FL20W器具相当	10VAクラス
明るさ	780lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	8.8W(100V)
演色性	Ra72
定格光束	780lm
固有エネルギー消費効率	88.6lm/W
本体色	アイボリー
重量	約1.2kg
保護等級	IP44



SL-SRNE82	
水銀灯80 (FHP32) W器具相当	20VAクラス
明るさ	2060lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	17.0W(100V)
演色性	Ra72
定格光束	2060lm
固有エネルギー消費効率	121.2lm/W
本体色	アイボリー
重量	約1.2kg
保護等級	IP44

定格電圧：100/200V 定格周波数：50/60Hz



SL-SRNE162	
水銀灯100W器具相当	40VAクラス
明るさ	4700lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	35.0W
演色性	Ra72
定格光束	4700lm
固有エネルギー消費効率	134.2lm/W
本体色	アイボリー
重量	約3.0kg
保護等級	IP23

SL-SRNE41T (自動点滅器内蔵タイプ)	
FL20W器具相当	10VAクラス
明るさ	780lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	8.8W(100V)
演色性	Ra72
定格光束	780lm
固有エネルギー消費効率	88.6lm/W
本体色	アイボリー
重量	約1.2kg
保護等級	IP44

SL-SRNE82T (自動点滅器内蔵タイプ)	
水銀灯80 (FHP32) W器具相当	20VAクラス
明るさ	2060lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	17.0W(100V)
演色性	Ra72
定格光束	2060lm
固有エネルギー消費効率	121.2lm/W
本体色	アイボリー
重量	約1.2kg
保護等級	IP44



SLK-201D (壁面取付金具)	
材質	ステンレス
仕上げ	生地

⚠ 壁面からの取付ボルトの出幅は重要 25mm以内にしてください。

投光器

定格電圧：100/200V 定格周波数：50/60Hz





FL-12F01	
明るさ	7820lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	78.0W
演色性	Ra72
定格光束	7820lm
固有エネルギー消費効率	100.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	黒
重量	約3.4kg
保護等級	IP67

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防湿防水形ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



WPLN02G-51	
Hf16W×1高出力器具相当 14Wタイプ	
明るさ	2300lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	16.0W
演色性	Ra80
定格光束	2300lm
固有エネルギー消費効率	143.7lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約1.5kg
保護等級	IP55

WPLN06G-51	
Hf32W×2定格出力器具相当 38Wタイプ	
明るさ	6300lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	43.6W
演色性	Ra80
定格光束	6300lm
固有エネルギー消費効率	144.4lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約2.4kg
保護等級	IP55

WPLN08G-51	
Hf32W×2高出力器具相当 46Wタイプ	
明るさ	7700lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	52.6W
演色性	Ra80
定格光束	7700lm
固有エネルギー消費効率	146.3lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約2.4kg
保護等級	IP55

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示)※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

アウトドアブラケット

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



OLN07G-1 20Wタイプ	
調光タイプ	非調光
施工タイプ	直付
本体色	乳白
重量	約1.4kg

[アウトドアブラケット20Wタイプ専用光源]

LT5000-1000GSWT 20Wタイプ	
明るさ	1000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	6.6W
演色性	Ra82
定格光束	711lm
光源光束	1132lm
固有エネルギー消費効率	171.5lm/W
施工タイプ	直付
重量	約290g

OLN20G-1 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
施工タイプ	直付
本体色	乳白
重量	約2.4kg

[アウトドアブラケット40Wタイプ専用光源]

LT5000-3000GWT 40Wタイプ	
明るさ	3000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	18.7W
演色性	Ra82
定格光束	2091lm
光源光束	3308lm
固有エネルギー消費効率	176.8lm/W
施工タイプ	直付
重量	約430g

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示)※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

高効率スタンダードLED照明

SPECIAL LIGHTING


特殊照明




36 防爆形高天井用照明
(粉塵防爆兼用)



38 防爆形ベースライト
(粉塵防爆兼用)



40 防爆形ベースライト
(粉塵防爆兼用)
高演色タイプ



防爆形高天井用照明 (粉塵防爆兼用)

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



D-EPHN07G-11A	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.1kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-11A	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.1kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-21A	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.4kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-21A	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.4kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-41A	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.3kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-41A	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.3kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-11B	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.1kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-11B	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.1kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-21B	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.4kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-21B	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.4kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-41B	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.3kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-41B	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約7.3kg
保護等級	IP65


※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防爆形ベースライト (粉塵防爆兼用)

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

直付形




ハブサイズ 16

D-EPBN04G-11A	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.3kg
保護等級	IP65

D-EPBN07G-11A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.3kg
保護等級	IP65

パイプ吊形



ハブサイズ 16

D-EPBN04G-21A	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.8kg
保護等級	IP65

D-EPBN07G-21A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.8kg
保護等級	IP65

ブラケット形




ハブサイズ 16

D-EPBN04G-41A	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.6kg
保護等級	IP65

D-EPBN07G-41A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.6kg
保護等級	IP65

直付形




ハブサイズ 22

D-EPBN04G-11B	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.3kg
保護等級	IP65

D-EPBN07G-11B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.3kg
保護等級	IP65

パイプ吊形



ハブサイズ 22

D-EPBN04G-21B	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.8kg
保護等級	IP65

D-EPBN07G-21B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7,200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.8kg
保護等級	IP65

ブラケット形



ハブサイズ 22

D-EPBN04G-41B	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.6kg
保護等級	IP65

D-EPBN07G-41B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.6kg
保護等級	IP65


※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防爆形ベースライト（粉塵防爆兼用） 高演色タイプ

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz


直付形



ハブサイズ 16

D-EPBN05C-11A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.3kg
保護等級	IP65

パイプ吊形



ハブサイズ 16

D-EPBN05C-21A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.8kg
保護等級	IP65


ブラケット形



ハブサイズ 16

D-EPBN05C-41A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.6kg
保護等級	IP65


直付形



ハブサイズ 22

D-EPBN05C-11B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.3kg
保護等級	IP65

パイプ吊形



ハブサイズ 22

D-EPBN05C-21B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.8kg
保護等級	IP65

ブラケット形



ハブサイズ 22

D-EPBN05C-41B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	約8.6kg
保護等級	IP65



安全に関する
ご注意

- ・安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・電気工事は電気工事店に依頼してください。
- ・アース工事は、確実にこなってください。アースが不完全な場合は感電のおそれがあります。
- ・施工・保守・点検・清掃では電源を切っておいてください。感電のおそれがあります。
- ・器具に表示された電源電圧でご使用ください。
- ・点検・清掃（保守・お手入れ）を定期的におこなってください。
- ・セード・カバー等の脱着は取扱説明書に従い確実に取りつけてください。取付が不完全な場合、セード・カバー等の落下の原因になります。また感電の原因となります。
- ・器具の使用環境は、取扱説明書にしたがってください。正しい使用環境以外では転倒・落下・感電・火災の原因となります。
- ・照明器具には寿命があります。
- ・設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- ・＊使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。（JIS C 8105-1 解説による。）
- ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ・3 年に 1 回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- ・点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- ・商品には、専用電気工事が必要なものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
- ・この商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上ご確認ください。
- ・商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご相談の上正しくお使いください。
- ・商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。

注意事項

- ・LED は同一型番の商品でも個々の LED により発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・記載の光束値や配光、色温度、消費電力などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。参考データとしてお使いください。

保証期間

- ・保証期間は、商品お買上げ日より 5 年間（特殊照明と屋外照明の防湿防水形ベースライトは 1 年間）です。商品のみ無償交換します。取付け、取り換え等の費用は含みません。
- また、電池、取付金具などの消耗品は対象外です。

保証の例外

- ・ 1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間といたします。

保証の免責事項

- 保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- 1． 不具合品が返却されないもの
 - 2． 取扱説明書、製品に貼付された表示などの注意書に従わない使用
 - 3． 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 4． 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 5． お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 6． 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - 7． 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧周波数）などによる故障及び損傷
 - 8． 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - 9． 日本国以外での使用による故障及び損傷
 - 10． バッテリーなどの消耗品

補修用性能部品

- ・ 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 3 年間保有しています。
- ・ 性能部品とは、電気部品などの製品の機能を維持するために必要な部品で、セードなどの意匠部品は含みません。（補修用性能部品には、同等性能を有する代替品を含みます。）

ご購入の前に

- ・ 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- ・ 印刷部と実物とでは多少、色が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 掲載されている一部の画像やデータは色の明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

日本国内専用

Use only in Japan

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力（定格消費電力）は入力電圧 200V 時の場合の値です。（定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示）※防爆・防塵・防水性能（IP）をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

索引

型番	掲載頁
B	
BLBA14C317	10
BLBA20C309	10
BLBA28C311	10
BLBA36C312	10
BLBD13G2I	16
BLBD40G1J	14
BLBD69G2J	16
BLBN25G1	14・16
BLBN25G1K	16
BLBN40C173	4
BLBN52G1	14・16
BLBN52G1K	16
BLBN69G1	14
BLF06A5W	15
BLF06A7S	10
BLF06AW	19
BLF06YW	15
BLF09MS	10
BLF1202WP	14
BLF12AW	14
BLF12AWA	16
BLF12CW	15
BLF12DW	15
BLF12JS	10
BLF13A3W	16
BLF13A4W	17
BLF13BW	14
BLF13CW	19
BLF13EWB	16
BLF13FW	19
BLF13RW	19
BLF13TW	17
BLF15MS	10

BLF24IW	18
BLF24JW	18
BLNN10G1L	14
BLNN21G1L	14
C	
CTR100HL-PWM	11
D	
D-EPBN04G-11A	38
D-EPBN04G-11B	39
D-EPBN04G-21A	38
D-EPBN04G-21B	39
D-EPBN04G-41A	38
D-EPBN04G-41B	39
D-EPBN05C-11A	40
D-EPBN05C-11B	40
D-EPBN05C-21A	40
D-EPBN05C-21B	40
D-EPBN05C-41A	40
D-EPBN05C-41B	40
D-EPBN07G-11A	38
D-EPBN07G-11B	39
D-EPBN07G-21A	38
D-EPBN07G-21B	39
D-EPBN07G-41A	38
D-EPBN07G-41B	39
D-EPHN07G-11A	36
D-EPHN07G-11B	37
D-EPHN07G-21A	36
D-EPHN07G-21B	37
D-EPHN07G-41A	36
D-EPHN07G-41B	37
D-EPHN12G-11A	36
D-EPHN12G-11B	37
D-EPHN12G-21A	36
D-EPHN12G-21B	37

D-EPHN12G-41A	36
D-EPHN12G-41B	37
DLBECF026B	8
DLBECF026W	8
DLBEGF916WA	22
DLBEGH768SB	22
DLCECF027B	8
DLCECF027W	8
DLCECF589BA	6
DLCECF589WA	6
DLCEG-4K	24
DLCEGH769SB	22
DLCMCF019B	7
DLCMCF019W	7
DLCWCE400WB	9
DLCWCF023B	7
DLCWCF023W	7
DLCWG-1150	22
DLLECF024B	8
DLLECF024W	8
DLLECF028B	9
DLLECF028W	9
DLLECF590BA	6
DLLECF590WA	6
DLLMCF020B	7
DLLMCF020W	7
DLLMG-AD	25
DLNWG-1150	22
DLNWG-116	24
DLNWG-1170	23
DLWEG-2BG	22
DLWEG-4K	24
DLWEG-8D	24
DLWMG-AD	25
DMOWP	6・17

DMOWP-3	9・17
DPC571-15	9
DPC883-10	9
DP5083-05	9
DP5093-A3	6
DP5102-03	9
DP5111-A4	23
DP5112-05	9
DP5122-04	6・23
DP5131-A6	9
DP5132-02	23
DP5141-A5	6
DP5142-01	23
DP561-02	23
DP571-01	23
DP592-07	23
DPC883-10	9
F	
FL-12F01	31
H	
HLN517GX7-111	21
HLN519GW5-111	21
HLN519GX7-111	21
HLN522CK2-112	11
HLN539GK2-111	21
L	
LT2765-1500CS	4
LT2765-3000C	4
LT5000-1000GS	18
LT5000-1000GS	20
LT5000-1000GWT	33
LT5000-2200	4
LT5000-2500G	18
LT5000-3000GWT	33
LT5000-3200G	18

LT5000-6000GL	18
LT6500-2200	4
LTE12V2	18
O	
OLN07G-1	33
OLN07G1-0	20
OLN20G-1	33
S	
SL-SRNE162	31
SL-SRNE41	31
SL-SRNE41T	31
SL-SRNE82	31
SL-SRNE82T	31
SL3000WB	5
SL3000WW	5
SLK-201D	31
SLN00-G14	30
SLN00-G15	30
SLN00-G16	30
SLN00-G17	30
SLN04-G13	29
SLN05-G11	29
SLN08-G05	28
SLN08-G09	29
SLN09-G07	28
SLN10-G03	28
SLN10-G04	28
SLN10-G08	29
SLN10-G12	29
SLN11-G04	28
SLN11-G10	29
SLN15-G06	28
SQL50450NWG	20
SQL50600NWG	20
SQL60110AAC	4

SSLCG144B	5
SSLCG144W	5
W	
WPLN02G-51	32
WPLN06G-51	32
WPLN08G-51	32

お問い合わせ

京セラ株式会社

半導体部品セラミック材料事業本部
半導体部品セラミック材料国内営業部 LED 照明事業推進部

東京事業所 〒108-8316 東京都港区三田 3 丁目 5 番 19 号
本 社 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿 6 番地

E-mail : led-lighting.webmaster@kyocera.jp

