



⚠安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気が多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※専用器具と組み合わせてご使用ください。

- (適合器具)
- BLF12AW
 - BLF12CW
 - BLF12DW
 - BLF13BW

品名	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
BLBD40G1J	昼白色	5000K	AC100-242	50/60	100	246	24.4
					200	124	24.1
					242	106	24.3

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7								特記事項	品名	
6	LED基板			1式				・40Wタイプ・(エコミータイプ) L:1246タイプ ・Ra82 ・非調光タイプ ・電源内蔵 (100-242V) LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	BLBD40G1J	
5	エンドキャップ	P	C	2	乳	白	図番		FL-210295	
4	カバー	P	C	1	乳	白	承認		検印	作成
3	取付バネ	鋼線・φ1.4		2			安井		高田	森
2	本体	アルミ		1	アルマイト					
1	電源装置			1				4000lmタイプ	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.92Kg		1/10	京セラ株式会社	