



**⚠安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。DMOWP (100V)

※専用器具と組み合わせてご使用ください。

(適合器具)  
BLF12AWA  
BLF13EWB

品名	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
BLBD69G2J	昼白色	5000K	AC100-242	50/60	100	430	42.6
					200	216	42.0
					242	184	42.3

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

					特記事項			品名		
6	LED基板			1式	・40Wタイプ・(エコノミータイプ) <b>□:1246タイプ</b>			BLBD69G2J		
5	エンドキャップ	P	C	2	乳	白	図番			
4	カバー	P	C	1	乳	白	FL-210296-A			
3	取付パネ	鋼線・φ1.4		2				承認	検印	作成
2	本体	アルミ		1	アルマイト			安井	高田	森
1	電源装置			1	6900lmタイプ			尺度		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.97Kg	1/10			

**京セラ株式会社**