



(S=1/3)

安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井（ロックウール等）への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。（必ずダブルナット・平座金・バネ座金（別途）で施工ください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。）
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- ・コネクターの接続は確実に接続してください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

※LED光源について
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

白 全艶有 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

7						特記事項	品名	BLF13EWB	
6							図番	FL-210302	
5						・LEDランプ別売 ・設計寿命: 約40,000h (JIS C8155:2010準拠)	承認	検印	作成
4						適合ランプ	安井	高田	森
3	LEDランプ	PC / アルミ	1	別	売	球別	40Wタイプ L: 1246		
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2						
1	本体	鋼板・t0.4	1	白		W・数			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約1.5kg (LEDユニット込)	尺度	1/10	京セラ株式会社