



**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井埋込専用器具です。断熱施工天井では使用できません。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・取付けは必ずボルト長さの指定寸法で施工してください。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
- ・（必ずダブルナット・平座金・パネ座金（別途）で施工ください。
- ・指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると不点、火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。
- ・アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は1.5A以下でご使用ください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

埋込穴寸法（単独時）	150×1235
埋込穴寸法（N台連結時）	150×（1254×N）-20



※LED光源について  
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合がありますため200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

白 日 塗 工 : N-95 ・ マンセル : N9.5 (近似値)

7									特記事項	品名		
6									・ LEDランプ別売 ・ 連結金具付属 ・ 空調ダクト回避型	BLF13TW		
5									LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	図番		
4									適合ランプ 40Wタイプ L:1220	FL-210288		
3	LEDランプ	PC / アルミ	1	別	売				球別	承認	検印	作成
2	ランプ取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2							安井	高田	森
1	本体	鋼板・t0.5	1		白				W・数 -	尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考					器具質量 約2.4kg (LEDランプ込)	1/10	<b>京セラ株式会社</b>	

2021.07.12

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

KC-23289A