


- 周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- 各定格は器具仕様図でご確認ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	DC側 (2次出力)	
					2次電圧 (V)	2次電流 (mA)
AC 100~242	50/60	100~242	0.51~0.22	51~52	DC 35.0	1200

- ・ 周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・ 電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・ 各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)
 接続電線範囲 : φ1.6, φ2.0mm
 電線の剥き出し長 : 12 ± 2mm

器具の取付け方
 断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください。



7					特記事項 ・ 屋内用 ・ 調光不可	品名 DP5111-A4
6						図番 FL-210406
5						承認 検印 作成
4					適合ランプ 4000ルーメンタイプ	安井 安井 森
3						
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.6	1			
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.8	1		W・数 -	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 0.53 Kg	1/3