


定格電圧: 100-242V
 電源周波数: 50/60Hz
 定格容量: 12VA
 定格出力電圧: 35V
 定格出力電流: 250mA (定電流形)

- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)
 接続電線範囲 : $\phi 1.6, \phi 2.0$ mm
 電線の剥き出し長 : 12 ± 2 mm

埋込穴	天井懐深さ寸法
$\phi 50$	135 mm

器具の取付け方
 断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください。



7					特記事項 ・定格電圧 AC100-242V ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・PWM調光	品名 DP5142-01 図番 FL-210253				
6	コネクター	YLDP-02VF	1				適合ランプ 600ルーメン タイプ			
5	信号線端子台		1	294-5002				承認	検印	作成
4	端子台	NZ2121	1					安井	高田	森
3	電源ユニット		1		W・数 -	尺度 1/3				
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.5	1				器具質量 約 0.3 Kg			
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.8	1							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						