


定格電圧：100-242V ~
 電源周波数：50/60HZ
 定格容量：13VA
 定格出力電圧：28.7V ===
 定格出力電流：250mA (定電流形)

- ・入力電圧100Vで使用の場合でもD種接地工事を行ってください。
- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線（単線専用）
 接続電線範囲：φ1.6, φ2.0mm
 電線の剥き出し長：12±2mm

埋込穴	天井懐深さ寸法
φ50	150mm

器具の取付け方
 断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。



7					特記事項 ・定格電圧 AC100V-242V用 ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・調光不可	品名 DP571-01
6						
5	出力コネクタ	P	A	1	YLDP-02VF	図番 FL-210124
4	アース付速結送り端子台	P	P	1	NZ2121	
3	電源ユニット			1		承認 検印 作成
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.4		1		安井 高田 森
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.6		1		京セラ株式会社
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	
						適合ランプ 600・900ルーメンタイプ
					W・数	-
					尺度	1/3