


定格電圧：100-242V  
 電源周波数：50/60Hz  
 定格容量：51~52VA  
 定格出力電圧：3.5V  
 定格出力電流：1200mA (定電流形)

- ・200V入力時はD種接地工事が必要です。
- ・周囲温度は5℃~35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線 (単線専用)  
 接続電線範囲 :  $\phi 1.6, \phi 2.0$  mm  
 電線の剥き出し長 :  $12 \pm 2$  mm



7					特記事項 ・定格電圧 AC100-242V ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・PWM調光	品名 <b>DP592-07</b>			
6	コネクタ	P	A	1			適合COB 4000ルーメン タイプ	図番 FL-210285	
5	信号線端子台			1				承認 安井	検印 高田
4	端子台	NZ2121		1				作成 森	
3	電源ユニット			1	W・数 -	尺度 1/3			
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.5		1	器具質量 約 0.7 Kg	<b>京セラ株式会社</b>			
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.8		1					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					