

KYOCERA LED LIGHTING



LED照明カタログ ————— 2024.12 VOL.3

CATALOGUE

京セラは、2種類のLED照明を
展開しています。

高演色 プレミアム LED照明



紫色LEDとRGB蛍光体により、
自然光に近似した生体に優しい光、
景観に適した美しく高級感のある光など、
光の質にこだわる人の多様なニーズに応える
“価値ある光”を提供します。

高効率 スタンダード LED照明

蛍光灯や水銀灯など
従来の照明の明るさをそのままに、
省エネを実現するLED照明です。

CERAPHIC®

- 04 直管形LEDランプ
スクエアベースライト
ベースライト
- 05 スポットライト
- 06 ベースダウンライト
- 07 ユニバーサルダウンライト
- 09 軒下用グレアレスダウンライト
- 10 間接照明
- 11 高天井用照明

施設照明

- 14 ベースライト
- 18 直管形ベースライト
- 20 スクエアベースライト
テクニカルブラケット
- 21 高天井用照明
- 22 ダウンライト
- 24 軒下用ダウンライト

屋外照明

- 28 街路灯
- 30 庭園灯
低位置道路照明
- 31 防犯灯
投光器
- 32 防湿防水形ベースライト
- 33 アウトドアブラケット

特殊照明

- 36 防爆形高天井用照明(粉塵防爆兼用)
- 38 防爆形ベースライト(粉塵防爆兼用)
- 40 防爆形ベースライト(粉塵防爆兼用) 高演色タイプ

- 42 索引

プレミアムLED照明 CERAPHIC®

CERAPHIC®がもたらす4つの Value



自然の光の中で
生きる
《水族館》《動物園》



素材そのものが持つ、
本当の色を届ける
《美術館》《博物館》




人の暮らしに
寄り添う光
《おもてなしの空間》
《くつろぎの空間》




プロの仕事を
支える光
《オフィス》《医療分野》
《検査分野》《撮影分野》
《印刷分野》

京セラ製LED(紫LED)の場合 ※1



一般LED(青LED)の場合 ※1



※1.京セラ調べ



04 直管形LEDランプ

スクエアベースライト
ベースライト



05 スポットライト

06 ベースダウンライト


07 ユニバーサルダウンライト



09 軒下用グレアレスダウンライト

10 間接照明

11 高天井用照明



直管形LEDランプ

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h




【 光源 】 LT5000-2200 40Wタイプ	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
光源光束	2084lm
固有エネルギー消費効率	200.7lm/W
重量	0.4kg
口径	G13



【 光源 】 LT2765-3000C 40Wタイプ	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色
色温度	昼光色(6500K)-電球色(2700K)
消費電力	19.6W
演色性	Ra95
光源光束	1741lm
固有エネルギー消費効率	88.8lm/W
重量	0.46kg
口径	G13

スクエアベースライト

定格電圧：200-242V 定格周波数：50/60Hz
光源製品寿命：40,000h



SQL60110AAC	
明るさ	8000lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色
色温度	昼光色(6500K)-電球色(2700K)
消費電力	83.2W(200W)
演色性	Ra95
定格光束	7760lm
固有エネルギー消費効率	92.5lm/W
施工タイプ	埋込
重量	6.8kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

P18、19 40Wタイプ/20Wタイプ器具に適合しています。




【 光源 】 LT6500-2200 40Wタイプ	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼光色(6500K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
光源光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
重量	0.4kg
口径	G13



【 光源 】 LT2765-1500CS 20Wタイプ	
明るさ	900lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色
色温度	昼光色(6500K)-電球色(2700K)
消費電力	11.3W
演色性	Ra95
光源光束	924lm
固有エネルギー消費効率	81.8lm/W
重量	0.31kg
口径	G13

ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz
光源製品寿命：40,000h



BLBN40C173	
明るさ	4300lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	40.3W
演色性	Ra95
定格光束	4300lm
固有エネルギー消費効率	206.7lm/W
施工タイプ	埋込
重量	0.91kg

スポットライト

定格電圧：100V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h




SL3000WW	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	29.2W
演色性	Ra95
定格光束	1867lm
固有エネルギー消費効率	63.9lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	白
重量	1.2kg
1/2ビーム角	27°



SSLCG144W	
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.3W
演色性	Ra95
定格光束	1400lm
固有エネルギー消費効率	69.0lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	30°



SL3000WB	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	29.2W
演色性	Ra95
定格光束	1867lm
固有エネルギー消費効率	63.9lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	黒
重量	1.2kg
1/2ビーム角	27°



SSLCG144B	
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.3W
演色性	Ra95
定格光束	1400lm
固有エネルギー消費効率	69.0lm/W
施工タイプ	ダクトレール
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	30°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ベースダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h




DLCECF589WA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.4kg
1/2ビーム角	60°



DLCECF589BA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.4kg
1/2ビーム角	60°



DLLECF590WA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.4kg
1/2ビーム角	60°



DLLECF590BA	
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	20.7W
演色性	Ra95
定格光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	96.6lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.4kg
1/2ビーム角	60°

ダウンライト電源

〈適合光源〉

	調光タイプ	重 量
DP5093-A3	無線調光	0.4kg
DP5122-04	PWM 信号制御方式	0.4kg
DP5141-A5	非調光	0.4kg

ライトコントローラ

〈PWM信号制御器〉

DMOWP	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	0.3kg
定格電圧：100V 定格周波数：50/60Hz	
調光信号出力線（CPEV-1P/0.9）は、総配線長100m以内調光した状態で、電源スイッチ（PWMライトコントローラのスイッチ）を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光状態や消灯状態に移行する場合があります。	

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力（定格消費電力）は入力電圧 200V 時の場合の値です。（定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示）※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ユニバーサルダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



DLCMCF019W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1963lm
固有エネルギー消費効率	60.1lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	26°



DLCMCF019B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1963lm
固有エネルギー消費効率	60.1lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	26°




DLLMCF020W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1783lm
固有エネルギー消費効率	47.2lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	21°



DLLMCF020B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1783lm
固有エネルギー消費効率	47.2lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	21°



DLCWCF023W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1917lm
固有エネルギー消費効率	58.4lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	35°



DLCWCF023B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.3W
演色性	Ra95
定格光束	1917lm
固有エネルギー消費効率	58.4lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	35°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力（定格消費電力）は入力電圧 200V 時の場合の値です。（定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示）※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ユニバーサルダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h




DLLECF024W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1808lm
固有エネルギー消費効率	47.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	34°



DLLECF024B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1808lm
固有エネルギー消費効率	47.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	34°




DLBECF026W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	白色(4000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1700lm
固有エネルギー消費効率	45.0lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	43°



DLBECF026B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	白色(4000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1700lm
固有エネルギー消費効率	45.0lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	43°



DLCECF027W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1797lm
固有エネルギー消費効率	55.0lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	44°



DLCECF027B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1797lm
固有エネルギー消費効率	55.0lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	44°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。



DLLECF028W	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1694lm
固有エネルギー消費効率	44.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.7kg
1/2ビーム角	43°



DLLECF028B	
明るさ	1700lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	電球色(3000K)
消費電力	37.8W
演色性	Ra95
定格光束	1694lm
固有エネルギー消費効率	44.8lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	黒
重量	0.7kg
1/2ビーム角	43°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

軒下用グレアレスダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



DLCWCE400WB	
明るさ	1200lmタイプ
調光タイプ	無線調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	28.9W
演色性	Ra95
定格光束	1200lm
固有エネルギー消費効率	41.5lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白
重量	0.5kg
1/2ビーム角	29°

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

ダウンライト電源
〈適合光源〉

	調光タイプ	重 量
DPC883-10	無線調光	0.5kg
DP5102-03	PWM 信号制御方式	0.5kg
DPC571-15	非調光	0.5kg

ライトコントローラ
〈PWM信号制御器〉


DMOWP-3	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	0.3kg

定格電圧：200-254V
定格周波数：50/60Hz

調光信号出力線 (CPEV-1P/0.9) は、総配線長 100m 以内
調光した状態で、電源スイッチ (PWM ライトコントローラの
スイッチ) を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光
状態や消灯状態に移行する場合があります。


間接照明

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



- 幅32mm長さ1500mmタイプ
- 幅32mm長さ1200mmタイプ
- 幅32mm長さ900mmタイプ
- 幅32mm長さ600mmタイプ

	[光源] BLBA36C312	[光源] BLBA28C311	[光源] BLBA20C309	[光源] BLBA14C317
明るさ	2100lmタイプ	1800lmタイプ	1200lmタイプ	800lmタイプ
調光タイプ	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色
色温度	昼光色(6500K)-電球色(2700K)	昼光色(6500K)-電球色(2700K)	昼光色(6500K)-電球色(2700K)	昼光色(6500K)-電球色(2700K)
消費電力	26.4W	22.2W	15.5W	11.1W
演色性	Ra94	Ra94	Ra94	Ra94
光源光束	2151lm	1857lm	1200lm	800lm
固有エネルギー消費効率	81.5lm/W	83.6lm/W	77.4lm/W	72.1lm/W
施工タイプ	直付	直付	直付	直付
重量	0.7kg	0.6kg	0.7kg	0.5kg




- 幅32mm長さ1500mmタイプ
- 幅32mm長さ1200mmタイプ
- 幅32mm長さ900mmタイプ
- 幅32mm長さ600mmタイプ

	[器具] BLF15MS	[器具] BLF12JS	[光源] BLF09MS	[光源] BLF06MS
調光タイプ	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色	無線調光調色
施工タイプ	直付	直付	直付	直付
本体色	グレー	グレー	グレー	グレー
重量	0.5kg	0.4kg	0.3kg	0.3kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

高天井用照明

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz 光源製品寿命：40,000h



1/2照度角 28°

HLN522CK2-112	
明るさ	20000lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	245.1W
演色性	Ra95
定格光束	21125lm
固有エネルギー消費効率	86.2lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバークレー
重量	7.2kg
保護等級	IP65

ライトコントローラ
〈PWM信号制御器〉

CTR100HL-PWM	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	0.3kg

定格電圧：100V
定格周波数：50/60Hz




調光信号出力線 (CPEV-1P/0.9) は、総配線長 100m 以内調光した状態で、電源スイッチ (PWM ライトコントローラのスイッチ) を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光状態や消灯状態に移行する場合があります。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

高効率スタンダードLED照明

FACILITY LIGHTING

施設照明



14 ベースライト

18 直管形ベースライト

20 スクエアベースライト

20 テクニカルブラケット

21 高天井用照明

22 ダウンライト

24 軒下用ダウンライト

ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

施設照明

〔光源〕	BLBN69G1	(L:1246)
Hf32W×2高出力型器具相当 (40Wタイプ)		
明るさ	6900lmタイプ	
調光タイプ	非調光	
色温度	昼白色(5000K)	
消費電力	41.5W	
Ra	82	
光源光束	6929lm	
固有エネルギー消費効率	166.9lm/W	
施工タイプ	直付	

〔光源〕	BLBN52G1	(L:1246)
Hf32W×2定格出力型器具相当 (40Wタイプ)		
明るさ	5200lmタイプ	
調光タイプ	非調光	
色温度	昼白色(5000K)	
消費電力	30.9W	
Ra	82	
光源光束	5273lm	
固有エネルギー消費効率	170.6lm/W	
施工タイプ	直付	

〔光源〕	BLBD40G1J	(L:1246)
FLR40W×2器具相当 (40Wタイプ)		
明るさ	4000lmタイプ	
調光タイプ	非調光	
色温度	昼白色(5000K)	
消費電力	24.1W	
Ra	82	
光源光束	4136lm	
固有エネルギー消費効率	171.6lm/W	
施工タイプ	直付	

〔光源〕	BLBN25G1	(L:1246)
Hf32W×1定格出力型器具相当 (40Wタイプ)		
明るさ	2500lmタイプ	
調光タイプ	非調光	
色温度	昼白色(5000K)	
消費電力	15.4W	
Ra	82	
光源光束	2589lm	
固有エネルギー消費効率	168.1lm/W	
施工タイプ	直付	

〔光源〕	BLNN21G1L	(L:626)
Hf16W×1高出力器具相当 (20Wタイプ)		
明るさ	1800lmタイプ	
調光タイプ	非調光	
色温度	昼白色(5000K)	
消費電力	12.4W	
Ra	82	
光源光束	2090lm	
固有エネルギー消費効率	168.5lm/W	

〔光源〕	BLNN10G1L	(L:626)
FL20W器具相当 (20Wタイプ)		
明るさ	800lmタイプ	
調光タイプ	非調光	
色温度	昼白色(5000K)	
消費電力	6.5W	
Ra	82	
光源光束	1036lm	
固有エネルギー消費効率	159.3lm/W	



〔器具〕	BLF12AW	(40Wタイプ)
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	1.9kg (光源込)	




〔器具〕	BLF1202WP	(40Wタイプ)
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	1.9kg (光源込)	

紐の長さ:1350～1450mm (連結不可)



〔器具〕	BLF13BW	(40Wタイプ)
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	2.3kg (光源込)	



〔器具〕	BLF12CW	(40Wタイプ)
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	2.3kg (光源込)	



〔器具〕	BLF12DW	(40Wタイプ)
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	1.5kg (光源込)	



〔器具〕	BLF06YW	(20Wタイプ)
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	1.2kg (光源込)	



〔器具〕	BLF06A5W	(20Wタイプ)
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	1.0kg (光源込)	

施設照明

定格光束：6797lm 固有エネルギー消費効率： 163.7lm/W	定格光束：6797lm 固有エネルギー消費効率： 163.7lm/W	定格光束：6797lm 固有エネルギー消費効率： 163.7lm/W	定格光束：6702lm 固有エネルギー消費効率： 161.4lm/W	定格光束：6841lm 固有エネルギー消費効率： 164.8lm/W	
定格光束：5173lm 固有エネルギー消費効率： 167.4lm/W	定格光束：5173lm 固有エネルギー消費効率： 167.4lm/W	定格光束：5173lm 固有エネルギー消費効率： 167.4lm/W	定格光束：5101lm 固有エネルギー消費効率： 165.0lm/W	定格光束：5206lm 固有エネルギー消費効率： 168.4lm/W	
定格光束：4057lm 固有エネルギー消費効率： 168.3lm/W	定格光束：4057lm 固有エネルギー消費効率： 168.3lm/W	定格光束：4057lm 固有エネルギー消費効率： 168.3lm/W	定格光束：4001lm 固有エネルギー消費効率： 166.0lm/W	定格光束：4083lm 固有エネルギー消費効率： 169.4lm/W	
定格光束：2540lm 固有エネルギー消費効率： 164.9lm/W	定格光束：2540lm 固有エネルギー消費効率： 164.9lm/W	定格光束：2540lm 固有エネルギー消費効率： 164.9lm/W	定格光束：2504lm 固有エネルギー消費効率： 162.5lm/W	定格光束：2556lm 固有エネルギー消費効率： 165.9lm/W	
				定格光束：2050lm 固有エネルギー消費効率： 165.3lm/W	定格光束：2063lm 固有エネルギー消費効率： 166.3lm/W
				定格光束：1016lm 固有エネルギー消費効率： 156.3lm/W	定格光束：1023lm 固有エネルギー消費効率： 157.3lm/W


ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz


施設照明



〔 器具 〕 BLF12AWA 40Wタイプ	
調光タイプ	PWM調光
本体色	白
重量	1.9kg (光源込)



〔 器具 〕 BLF13EWB 40Wタイプ	
調光タイプ	PWM調光
本体色	白
重量	1.5kg (光源込)



〔 器具 〕 BLF13A3W 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	3.3kg (光源込)



〔 器具 〕 BLF13A4W 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	2.8kg (光源込)



〔 器具 〕 BLF13TW 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
本体色	白
重量	2.4kg (光源込)

施設照明

〔 光源 〕 BLBD69G2J (L:1246)	
Hf32W×2高出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	6900lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	42.0W
Ra	82
光源光束	6929lm
固有エネルギー消費効率	164.9lm/W
施工タイプ	直付

定格光束：6797lm

固有エネルギー消費効率：161.8lm/W

定格光束：6841lm

固有エネルギー消費効率：162.8lm/W

〔 光源 〕 BLBD13G2I (L:1246)	
Hf32W×2高出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	6000lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	37.8W
Ra	82
光源光束	6236lm
固有エネルギー消費効率	164.9lm/W
施工タイプ	直付

定格光束：6118lm

固有エネルギー消費効率：161.8lm/W

定格光束：6157lm

固有エネルギー消費効率：162.8lm/W

〔 光源 〕 BLBN52G1K (L:1220)	
Hf32W×2定格出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	5200lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	30.9W
Ra	82
光源光束	5273lm
固有エネルギー消費効率	170.6lm/W
施工タイプ	埋込

定格光束：5100lm

固有エネルギー消費効率：165.0lm/W

定格光束：5094lm

固有エネルギー消費効率：164.8lm/W

定格光束：5077lm

固有エネルギー消費効率：164.3lm/W

〔 光源 〕 BLBN25G1K (L:1220)	
Hf32W×1定格出力型器具相当 40Wタイプ	
明るさ	2500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	15.4W
Ra	82
光源光束	2589lm
固有エネルギー消費効率	168.1lm/W
施工タイプ	埋込

定格光束：2504lm

固有エネルギー消費効率：162.5lm/W

定格光束：2501lm

固有エネルギー消費効率：162.4lm/W

定格光束：2493lm

固有エネルギー消費効率：161.8lm/W

ライトコントローラ (PWM信号制御)



DMOWP	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	0.3kg
定格電圧：100V 定格周波数：50/60Hz 2個用スイッチボックス (カバー付き) に適合	

DMOWP-3	
材質	樹脂
本体色	オフホワイト
重量	0.3kg
定格電圧：200-254V 定格周波数：50/60Hz 2個用スイッチボックス (カバー付き) に適合	

調光信号出力線 (CPEV-1P/0.9) は、総配線長 100m 以内調光した状態で、電源スイッチ (PWM ライトコントローラのスイッチ) を入り切りした場合、一旦明るくなった後に調光状態や消灯状態に移行する場合があります。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

直管形ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

施設照明




〔器具〕	BLF24IW	110Wタイプ
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	6.6kg	

落下防止ホルダー付



〔器具〕	BLF24JW	110Wタイプ
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	5.6kg	

落下防止ホルダー付



〔器具〕	LTE12V2	40Wタイプ
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	3.8kg	



〔器具〕	BLF13CW	40Wタイプ
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	2.8kg	



〔器具〕	BLF13FW	40Wタイプ
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	2.0kg	



〔器具〕	BLF13RW	40Wタイプ
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	1.7kg	



〔器具〕	BLF06AW	20Wタイプ
調光タイプ	非調光	
本体色	白	
重量	0.9kg	

施設照明

〔光源〕LT5000-6000GL

Hf86W出力型器具相当 110Wタイプ

明るさ	6000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	39.1W
演色性	Ra82
光源光束	6496lm
固有エネルギー消費効率	166.1lm/W
重量	0.76kg
口金	R17d

定格光束：12142lm

固有エネルギー消費効率：
155.2lm/W

定格光束：6228lm

固有エネルギー消費効率：
159.2lm/W

〔光源〕LT5000-3200G

Hf32W高出力型器具相当 40Wタイプ

明るさ	3200lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	20.9W
演色性	Ra82
光源光束	3278lm
固有エネルギー消費効率	156.8lm/W
重量	0.36kg
口金	G13

定格光束：6448lm

固有エネルギー消費効率：
154.2lm/W

定格光束：6127lm

固有エネルギー消費効率：
146.5lm/W

定格光束：3143lm

固有エネルギー消費効率：
150.3lm/W

定格光束：3236lm

固有エネルギー消費効率：
154.8lm/W

〔光源〕LT5000-2500G

Hf32W定格出力型器具相当 40Wタイプ

明るさ	2500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	16.3W
演色性	Ra82
光源光束	2538lm
固有エネルギー消費効率	155.7lm/W
重量	0.36kg
口金	G13

定格光束：4993lm

固有エネルギー消費効率：
153.1lm/W

定格光束：4744lm

固有エネルギー消費効率：
145.5lm/W

定格光束：2433lm

固有エネルギー消費効率：
149.2lm/W

定格光束：2506lm

固有エネルギー消費効率：
153.7lm/W

〔光源〕LT5000-1000GS

FL20W器具相当 20Wタイプ

明るさ	1000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	6.7W
演色性	Ra82
光源光束	1077lm
固有エネルギー消費効率	106.7lm/W
重量	0.29kg
口金	G13

定格光束：1063lm

固有エネルギー消費効率：
158.6lm/W


直管形ベースライト光源（直管LEDランプ）

	従来器具相当	明るさ	型番	色温度	消費電力	演色性	光源光束	固有エネルギー消費効率	重量		定格電圧	定格周波数	口金	サイズ	調光
110Wタイプ	Hf86W器具相当	6000lmタイプ	LT5000-6000GL	昼白色(5000K)	39.1W	Ra82	6496lm	166.1lm/W	0.76kg		100-242V	50/60Hz	R17d	Φ32 (L:2367mm)	非調光
40Wタイプ	Hf32W高出力型器具相当	3200lmタイプ	LT5000-3200G	昼白色(5000K)	20.9W	Ra82	3278lm	156.8lm/W	0.36kg		100-242V	50/60Hz	G13	Φ26 (L:1198mm)	非調光
	Hf32W定格出力型器具相当	2500lmタイプ	LT5000-2500G	昼白色(5000K)	16.3W	Ra82	2538lm	155.7lm/W	0.36kg		100-242V	50/60Hz	G13	Φ26 (L:1198mm)	非調光
20Wタイプ	FL20W器具相当	1000lmタイプ	LT5000-1000GS	昼白色(5000K)	6.7W	Ra82	1077lm	160.7lm/W	0.29kg		100-242V	50/60Hz	G13	Φ32 (L:580mm)	非調光


※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧200V時の場合の値です。(定格電圧100Vの商品は100V時の値を表示)※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

スクエアベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



SQL50600NWG	
FHP45W×3器具相当	600シリーズ
明るさ	11000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	78.9W
演色性	Ra82
光源光束	11038lm
固有エネルギー消費効率	139.8lm/W
本体色	白
重量	6.8kg



SQL50450NWG	
FHP32W×3器具相当	450シリーズ
明るさ	6000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	44.2W
演色性	Ra82
光源光束	5963lm
固有エネルギー消費効率	134.9lm/W
本体色	白
重量	4.3kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

テクニカルブラケット

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



OLN07G1-0	
調光タイプ	非調光
施工タイプ	直付
本体色	白艶消
重量	2.7kg

【テクニカルブラケット20Wタイプ専用光源】

LT5000-1000GS	
FL20W器具相当	20Wタイプ
明るさ	1000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	6.7W
演色性	Ra82
定格光束	711lm
光源光束	1077lm
固有エネルギー消費効率	106.1lm/W
施工タイプ	直付
重量	0.3kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

高天井用照明

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



HLN517GX7-111	
メタルハライドランプ400W器具相当	
明るさ	16500lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	100.0W
演色性	Ra70
定格光束	17717lm
固有エネルギー消費効率	177.1lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーグレー
重量	5.3kg
保護等級	IP65

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



HLN519GW5-111	
水銀ランプ700W器具相当	
明るさ	20000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	120.0W
演色性	Ra70
定格光束	19806lm
固有エネルギー消費効率	165.0lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーグレー
重量	5.5kg
保護等級	IP65


定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



HLN539GK2-111	
水銀ランプ1000W器具相当	
明るさ	40000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	240.0W
演色性	Ra70
定格光束	37112lm
固有エネルギー消費効率	154.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーグレー
重量	7.2kg
保護等級	IP65

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。



HLN16GN-111	
メタルハライドランプ400W器具相当	
明るさ	16000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	98W
演色性	Ra72
定格光束	16000lm
固有エネルギー消費効率	162.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	黒
重量	2.5kg
保護等級	_____

定格電圧：100-240V 定格周波数：50/60Hz



HLN200GN-112	
水銀ランプ700W～ メタルハライドランプ400W器具相当	
明るさ	20000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	159.6W
演色性	Ra82
定格光束	20050lm
固有エネルギー消費効率	125.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	シルバーメタリック
重量	9.7kg
保護等級	IP20

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

		ベースダウンライト				グレアレス ベースダウンライト		グレアレス ユニバーサルダウンライト	軒下ベースダウンライト
		一般型鏡面マツコーン	一般型白コーン	浅型白コーン		鏡面コーン	白コーン	鏡面コーン	白コーン
従来器具相当	明るさ	Φ100	Φ75	Φ150	Φ75	Φ75	Φ100	Φ75	Φ150
FHT42W×3	4000lmタイプ			DLWEG-2BG 4998lm					
セラメタ70W / FHT32W×3	3000lmタイプ								
CDM-TC / 35W	2400lmタイプ								
FHT42Wx2 / セラメタプレミアムS 35W	2000lmタイプ		DLWEG-KM 1603lm						
CDM-R35W / FHT32W×2 FHT42W	1400lmタイプ						DLWEG-4K 1690lm		DLNWG-116 1562lm
FHT32W / F12V IRC ミニハロゲン球 50W器具相当	900lmタイプ				DLNWG-1150 1042lm	DLWEG-8D 876lm	DLCEG-4K 1671lm		
					DLCWG-1150 1021lm		DLWEG-4K 1259lm	DLWMG-AD 1037lm	
							DLCEG-4K 1245lm	DLLMG-AD 939lm	
FHT24W / FΦ50 110Vダイクロハロゲン球50W	600lmタイプ	DLWWG-1E 864lm			DLNWG-1170 818lm	DLWEG-8D 679m		DLWMG-AD 804lm	
		DLCWG-1E 856lm						DLLMG-AD 728lm	

浅型白コーン



1/2照度角 62°

DLWEG-2BG		
FHT42W×3器具相当		
電源型番	DP5111-A4	DP592-07
埋込穴	Φ150	Φ150
明るさ	4000lmタイプ	4000lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	47.5W	47.5W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	4998lm	4998lm
固有エネルギー消費効率	105.2lm/W	105.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.9kg(本体)	0.9kg(本体)

一般型鏡面マットコーン



1/2照度角 29°

DLWWG-1E		
FHT24W器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ100	Φ100
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	7.3W	8.0W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	864lm	864lm
固有エネルギー消費効率	118.3lm/W	108.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

一般型鏡面マットコーン



1/2照度角 29°

DLCWG-1E		
FHT24W器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ100	Φ100
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	温白色(3500K)	温白色(3500K)
消費電力	7.3W	8.0W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	856lm	856lm
固有エネルギー消費効率	117.2lm/W	107.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

一般型白コーン



1/2照度角 54°

DLWEG-KM	
セラメタプレミアムS 35W器具相当	
電源型番	DP5122-04
埋込穴	Φ75
明るさ	2000lmタイプ
調光タイプ	PWM 調光
色温度	白色(4000K)
消費電力	19.9W
演色性	Ra83
定格光束	1603lm
固有エネルギー消費効率	80.5lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白艶消
重量	0.5kg(本体)

浅型白コーン



1/2照度角 58°

DLNWG-1150		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ75	Φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	昼白色(5000K)	昼白色(5000K)
消費電力	9.5W	10.1W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1042lm	1042lm
固有エネルギー消費効率	109.6lm/W	103.1lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

浅型白コーン



1/2照度角 58°

DLCWG-1150		
FHT42W×2器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ75	Φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	温白色(3500K)	温白色(3500K)
消費電力	9.5W	10.1W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1021lm	1021lm
固有エネルギー消費効率	104.1lm/W	101.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

浅型白コーン



1/2照度角 58°

DLNWG-1170		
FHT24W器具相当		
電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	Φ75	Φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	昼白色(5000K)	昼白色(5000K)
消費電力	7.3W	8.0W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	818lm	818lm
固有エネルギー消費効率	112.0lm/W	102.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

ダウンライト電源

	調光タイプ	重量
DP5111-A4	非調光	0.5kg
DP571-01	非調光	0.4kg
DP561-02	非調光	0.2kg
DP5142-01	PWM調光	0.3kg
DP5122-04	PWM調光	0.4kg
DP5132-02	PWM調光	0.5kg
DP592-07	PWM調光	0.7kg

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

ダウンライト

グレアレス ペースダウンライト



DLWEG-4K		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-01
埋込穴	φ100	φ100
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	14.4W	13.8W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1259lm	1259lm
固有エネルギー消費効率	87.4lm/W	91.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.6kg(本体)	0.7kg(本体)

CDM-R35W器具相当

電源型番	DP5122-04
埋込穴	φ100
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	白色(4000K)
消費電力	20.0W
演色性	Ra83
定格光束	1690lm
固有エネルギー消費効率	84.5lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白艶消
重量	0.9kg(本体)

グレアレス ペースダウンライト



DLCEG-4K		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-01
埋込穴	φ100	φ100
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	温白色(3500K)	温白色(3500K)
消費電力	14.4W	13.8W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1245lm	1245lm
固有エネルギー消費効率	86.4lm/W	90.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.6kg(本体)	0.7kg(本体)

CDM-R35W器具相当

電源型番	DP5122-04
埋込穴	φ100
明るさ	1400lmタイプ
調光タイプ	PWM調光
色温度	温白色(3500K)
消費電力	20.0W
演色性	Ra83
定格光束	1671lm
固有エネルギー消費効率	83.5lm/W
施工タイプ	埋込
本体色	白艶消
重量	0.9kg(本体)

グレアレス ペースダウンライト



DLWEG-8D		
FHT32W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	15.1W	14.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	876lm	876lm
固有エネルギー消費効率	58.0lm/W	60.8lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.4kg(本体)	0.5kg(本体)

FHT24W器具相当

電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	11.2W	10.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	679lm	679lm
固有エネルギー消費効率	60.6lm/W	65.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.4kg(本体)	0.5kg(本体)

グレアレス ユニバーサルダウンライト



DLLMG-AD		
12V IRC ミニハロゲン球 50W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	電球色(2700K)	電球色(2700K)
消費電力	15.1W	14.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	939lm	939lm
固有エネルギー消費効率	62.1lm/W	65.2lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
50W形40W器具相当

電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	電球色(2700K)	電球色(2700K)
消費電力	11.2W	10.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	728lm	728lm
固有エネルギー消費効率	65.0lm/W	70.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

グレアレス ユニバーサルダウンライト



DLWMG-AD		
12V IRC ミニハロゲン球 50W器具相当		
電源型番	DP561-02	DP5132-02
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	900lmタイプ	900lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	15.1W	14.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	1037lm	1037lm
固有エネルギー消費効率	68.6lm/W	72.0lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球
50W形40W器具相当

電源型番	DP571-01	DP5142-01
埋込穴	φ75	φ75
明るさ	600lmタイプ	600lmタイプ
調光タイプ	非調光	PWM 調光
色温度	白色(4000K)	白色(4000K)
消費電力	11.2W	10.4W
演色性	Ra83	Ra83
定格光束	804lm	804lm
固有エネルギー消費効率	71.7lm/W	77.3lm/W
施工タイプ	埋込	埋込
本体色	白艶消	白艶消
重量	0.5kg(本体)	0.6kg(本体)

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

軒下用ダウンライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



DLNWG-116			
FHT32W×2器具相当			
電源型番	DP561-02		
埋込穴	φ150	定格光束	1562lm
明るさ	900lmタイプ	固有エネルギー消費効率	111.5lm/W
調光タイプ	非調光	施工タイプ	埋込
色温度	昼白色(5000K)	本体色	白艶消
消費電力	14.0W	重量	0.8kg(本体)
演色性	Ra83		

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

高効率スタンダードLED照明

OUTDOOR LIGHTING

屋外照明



28 街路灯



30 庭園灯

低位置道路照明




31 防犯灯

投光器



32 防湿防水形ベースライト

33 アウトドアブラケット



定格電圧：100/200V 定格周波数：50/60Hz



光源のみ
(ポール別)

SLN10-G03	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	10200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	91W
演色性	Ra70
定格光束	10200lm
固有エネルギー消費効率	109.9lm/W
適合アダプタ	Φ48.6×L170、Φ60.5×L170、Φ76.3×L150、Φ89.1×L130
本体色	ダークグレー
重量	3.4kg
保護等級	IP44



光源のみ
(ポール別)

SLN10-G04	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	10200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	100W
演色性	Ra72
定格光束	9600lm
固有エネルギー消費効率	94.1lm/W
適合アダプタ	Φ48.6×L170、Φ60.5×L170、Φ76.3×L150、Φ89.1×L130
本体色	ダークグレー
重量	5kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN11-G04	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	11400lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	100W
演色性	Ra72
定格光束	11400lm
固有エネルギー消費効率	111.7lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	12kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN08-G05	
水銀灯300W器具相当	
明るさ	8400lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	63W
演色性	Ra72
定格光束	8400lm
固有エネルギー消費効率	131.2lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	12kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN15-G06	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	15000lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	100W
演色性	Ra72
定格光束	15000lm
固有エネルギー消費効率	147.0lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	10kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN09-G07	
水銀灯300W器具相当	
明るさ	8800lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	77W
演色性	Ra72
定格光束	8800lm
固有エネルギー消費効率	114.2lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	12kg
保護等級	IP23




光源のみ
(ポール別)

SLN10-G08	
水銀灯300W器具相当	
明るさ	9500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	76W
演色性	Ra72
定格光束	9500lm
固有エネルギー消費効率	125.0lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	シルバーメタリック
重量	6kg
保護等級	IP23




光源のみ
(ポール別)

SLN08-G09	
水銀灯200W器具相当	
明るさ	7400lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	76W
演色性	Ra72
定格光束	7400lm
固有エネルギー消費効率	97.3lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	12kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN11-G10	
水銀灯400W器具相当	
明るさ	11200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	76W
演色性	Ra72
定格光束	11200lm
固有エネルギー消費効率	147.3lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	6kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール、アーム別)

SLN05-G11	
水銀灯200W器具相当	
明るさ	5100lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	63W
演色性	Ra72
定格光束	5100lm
固有エネルギー消費効率	79.6lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L150
本体色	ダークグレー
重量	18kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN10-G12	
水銀灯300W器具相当	
明るさ	10200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	76W
演色性	Ra72
定格光束	10200lm
固有エネルギー消費効率	134.2lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L70
本体色	ダークグレー
重量	5kg
保護等級	IP23



光源のみ
(ポール別)

SLN04-G13	
水銀灯100W器具相当	
明るさ	3500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	40W
演色性	Ra80
定格光束	3500lm
固有エネルギー消費効率	89.7lm/W
適合アダプタ	Φ76.3×L70
本体色	ダークグレー
重量	3kg
保護等級	IP23

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

庭園灯

定格電圧：100V(コンセント部は200V) 定格周波数：50/60Hz



SLN00-G14	
調光タイプ	非調光
本体色	ダークグレー
重量	5kg



SLN00-G15 (EV充電コンセント付き)	
調光タイプ	非調光
本体色	ダークグレー
重量	6kg

低位置道路照明

定格電圧：100-240V 定格周波数：50/60Hz



SLN00-G16 (5mタイプ)	
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	30.2VA
演色性	Ra70
定格光束	3100lm
固有エネルギー消費効率	116.1lm/W
本体色	ダークグレー
重量	3.5kg



SLN00-G17 (1mタイプ)	
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	14.2VA
演色性	Ra70
定格光束	1150lm
固有エネルギー消費効率	83.3lm/W
本体色	ダークグレー
重量	3.3kg

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防犯灯

定格電圧：100/200V 定格周波数：50/60Hz



SL-SRNE41	
FL20W器具相当	10VAクラス
明るさ	780lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	8.8W (100V)
演色性	Ra72
定格光束	780lm
固有エネルギー消費効率	88.6lm/W
本体色	アイボリー
重量	1.2kg
保護等級	IP44



SL-SRNE82	
水銀灯80 (FHP32) W器具相当	20VAクラス
明るさ	2060lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	17W (100V)
演色性	Ra72
定格光束	2060lm
固有エネルギー消費効率	121.2lm/W
本体色	アイボリー
重量	1.2kg
保護等級	IP44



SL-SRNE162	
水銀灯100W器具相当	40VAクラス
明るさ	4700lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	35W
演色性	Ra72
定格光束	4700lm
固有エネルギー消費効率	134.2lm/W
本体色	アイボリー
重量	3kg
保護等級	IP23

SL-SRNE41T (自動点滅器内蔵タイプ)	
FL20W器具相当	10VAクラス
明るさ	780lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	8.8W (100V)
演色性	Ra72
定格光束	780lm
固有エネルギー消費効率	88.6lm/W
本体色	アイボリー
重量	1.2kg
保護等級	IP44

SL-SRNE82T (自動点滅器内蔵タイプ)	
水銀灯80 (FHP32) W器具相当	20VAクラス
明るさ	2060lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	17W (100V)
演色性	Ra72
定格光束	2060lm
固有エネルギー消費効率	121.2lm/W
本体色	アイボリー
重量	1.2kg
保護等級	IP44



SLK-201D (壁面取付金具)	
材質	ステンレス
仕上げ	生地
重要	壁面からの取付ボルトの出幅は25mm以内にしてください。

投光器

定格電圧：100/200V 定格周波数：50/60Hz





FL-12F01	
明るさ	7820lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	78W
演色性	Ra72
定格光束	7820lm
固有エネルギー消費効率	96.5lm/W
施工タイプ	直付
本体色	黒
重量	3.4kg
保護等級	IP67

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防湿防水形ベースライト

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



WPLN02G-51	
Hf16W×1高出力器具相当 14Wタイプ	
明るさ	2300lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	16.0W
演色性	Ra80
定格光束	2300lm
固有エネルギー消費効率	143.7lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	1.5kg
保護等級	IP55

WPLN06G-51	
Hf32W×2定格出力器具相当 38Wタイプ	
明るさ	6300lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	43.6W
演色性	Ra80
定格光束	6300lm
固有エネルギー消費効率	144.4lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	2.4kg
保護等級	IP55

WPLN08G-51	
Hf32W×2高出力器具相当 46Wタイプ	
明るさ	7700lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	52.6W
演色性	Ra80
定格光束	7700lm
固有エネルギー消費効率	146.3lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	2.4kg
保護等級	IP55

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示)※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

アウトドアブラケット

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



OLN07G-1 20Wタイプ	
調光タイプ	非調光
施工タイプ	直付
本体色	乳白
重量	1.4kg

[アウトドアブラケット20Wタイプ専用光源]

LT5000-1000GSWT 20Wタイプ	
明るさ	1000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	6.7W
演色性	Ra82
定格光束	711lm
光源光束	1077lm
固有エネルギー消費効率	106.1lm/W
施工タイプ	直付
重量	290g

OLN20G-1 40Wタイプ	
調光タイプ	非調光
施工タイプ	直付
本体色	乳白
重量	2.4kg

[アウトドアブラケット40Wタイプ専用光源]

LT5000-3000GSWT 40Wタイプ	
明るさ	3000lmタイプ
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色(5000K)
消費電力	19.6W
演色性	Ra82
定格光束	2091lm
光源光束	3167lm
固有エネルギー消費効率	106.6lm/W
施工タイプ	直付
重量	430g

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力(定格消費電力)は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示)※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

高効率スタンダードLED照明

SPECIAL LIGHTING


特殊照明




36 防爆形高天井用照明
(粉塵防爆兼用)



38 防爆形ベースライト
(粉塵防爆兼用)



40 防爆形ベースライト
(粉塵防爆兼用)
高演色タイプ



防爆形高天井用照明 (粉塵防爆兼用)

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



D-EPHN07G-11A	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.1kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-11A	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.1kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-21A	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.4kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-21A	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.4kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-41A	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.3kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-41A	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.3kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-11B	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.1kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-11B	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.1kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-21B	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.4kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-21B	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.4kg
保護等級	IP65



D-EPHN07G-41B	
水銀灯250W形相当	
明るさ	6900lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	36.5W
演色性	Ra73
定格光束	6900lm
固有エネルギー消費効率	189.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.3kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-41B	
水銀灯400W形相当	
明るさ	11600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	59.0W
演色性	Ra73
定格光束	11600lm
固有エネルギー消費効率	196.6Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	7.3kg
保護等級	IP65

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防爆形ベースライト (粉塵防爆兼用)

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz



D-EPBN04G-11A	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.3kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-11A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.3kg
保護等級	IP65



D-EPBN04G-21A	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.8kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-21A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.8kg
保護等級	IP65



D-EPBN04G-41A	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3600lm
固有エネルギー消費効率	144.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.6kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-41A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7200lm
固有エネルギー消費効率	152.2Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.6kg
保護等級	IP65



D-EPBN04G-11B	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3,600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3,600lm
固有エネルギー消費効率	144.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.3kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-11B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7,200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7,200lm
固有エネルギー消費効率	152.2Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.3kg
保護等級	IP65



D-EPBN04G-21B	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3,600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3,600lm
固有エネルギー消費効率	144.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.8kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-21B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7,200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7,200lm
固有エネルギー消費効率	152.2Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.8kg
保護等級	IP65



D-EPBN04G-41B	
FHF32W高出力形×1灯用相当	
明るさ	3,600lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	25.0W
演色性	Ra83
定格光束	3,600lm
固有エネルギー消費効率	144.0Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.6kg
保護等級	IP65

D-EPHN12G-41B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	7,200lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	47.3W
演色性	Ra83
定格光束	7,200lm
固有エネルギー消費効率	152.2Lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.6kg
保護等級	IP65


※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

防爆形ベースライト（粉塵防爆兼用）高演色タイプ

定格電圧：100-242V 定格周波数：50/60Hz


直付形



ハブサイズ 16

D-EPBN05C-11A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4,500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4,500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.3kg
保護等級	IP65

パイプ吊形



ハブサイズ 16

D-EPBN05C-21A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4,500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4,500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.8kg
保護等級	IP65


ブラケット形



ハブサイズ 16

D-EPBN05C-41A	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4,500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4,500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.6kg
保護等級	IP65


直付形



ハブサイズ 22

D-EPBN05C-11B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4,500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4,500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.3kg
保護等級	IP65

パイプ吊形



ハブサイズ 22

D-EPBN05C-21B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4,500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4,500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.8kg
保護等級	IP65

ブラケット形



ハブサイズ 22

D-EPBN05C-41B	
FHF32W高出力形×2灯用相当	
明るさ	4,500lm
調光タイプ	非調光
色温度	昼白色 (5000K)
消費電力	50.2W
演色性	Ra98
定格光束	4,500lm
固有エネルギー消費効率	89.6lm/W
施工タイプ	直付
本体色	マイルドグレー
重量	8.6kg
保護等級	IP65

※特別な記載のないものは、写真方向以外の取り付けはできません。※ LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べてばらつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※消費電力 (定格消費電力) は入力電圧 200V 時の場合の値です。(定格電圧 100V の商品は 100V 時の値を表示) ※防爆・防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

! 安全に関する ご注意	・安全にご使用いただくために「仕様図」「取扱説明書」「本体貼付ラベル」等をよくお読みの上、正しくお使いください。 ・電気工事は電気工事店に依頼してください。 ・アース工事は、確実にこなってください。アースが不完全な場合は感電のおそれがあります。 ・施工・保守・点検・清掃では電源を切っておいてください。感電のおそれがあります。 ・器具に表示された電源電圧でご使用ください。 ・点検・清掃（保守・お手入れ）を定期的におこなってください。 ・セード・カバー等の脱着は取扱説明書に従い確実に取りつけてください。取付が不完全な場合、セード・カバー等の落下の原因になります。また感電の原因となります。 ・器具の使用環境は、取扱説明書にしたがってください。正しい使用環境以外では転倒・落下・感電・火災の原因となります。 ・照明器具には寿命があります。 ・設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ・＊使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による。) ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ・3 年に 1 回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ・点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。 ・商品には、専用電気工事が必要なものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。 ・この商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上ご確認ください。 ・商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご相談の上正しくお使いください。 ・商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。
注意事項	・LED は同一型番の商品でも個々の LED により発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ・記載の光束値や配光、色温度、消費電力などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。参考データとしてお使いください。
保証期間	・保証期間は、商品お買上げ日より 5 年間（特殊照明と屋外照明の防湿防水形ベースライトは 1 年間）です。商品の無償交換します。取付け、取り換え等の費用は含みません。 - また、電池、取付金具などの消耗品は対象外です。
保証の例外	・1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間といたします。
保証の免責事項	保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。 1. 不具合品が返却されないもの 2. 取扱説明書、製品に貼付された表示などの注意書に従わない使用 3. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 4. 施工上の不備に起因する故障や不具合 5. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 7. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧周波数）などによる故障及び損傷 8. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 9. 日本国以外での使用による故障及び損傷 10. バッテリーなどの消耗品
補修用性能部品	・弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 3 年間保有しています。 ・性能部品とは、電気部品などの製品の機能を維持するために必要な部品で、セードなどの意匠部品は含みません。（補修用性能部品には、同等性能を有する代替品を含みます。）
ご購入の前に	・商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。 ・印刷部と実物とでは多少、色が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ・掲載されている一部の画像やデータは色の明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
日本国内専用	Use only in Japan

型番	掲載頁
B	
BLBA14C317	10
BLBA20C309	10
BLBA28C311	10
BLBA36C312	10
BLBD13 G 2I	16
BLBD40 G 1J	14
BLBD69 G 2J	16
BLBN25G1	14
BLBN25G1K	16
BLBN40C173	4
BLBN52G1	14
BLBN52G1K	16
BLBN69G1	14
BLF06A5W	15
BLF06AW	19
BLF06MS	10
BLF06YW	15
BLF09MS	10
BLF1202WP	14
BLF12AW	14
BLF12AWA	16
BLF12CW	15
BLF12DW	15
BLF12JS	10
BLF13A3W	17
BLF13A4W	17
BLF13BW	14
BLF13CW	19
BLF13EWB	16
BLF13FW	19
BLF13RW	19
BLF13TW	17
BLF15MS	10

BLF24IW	18
BLF24JW	18
BLNN10G1L	14
BLNN21G1L	14
C	
CTR100HL-PWM	11
D	
D-EPBN04G-11A	38
D-EPBN04G-11B	39
D-EPBN04G-21A	38
D-EPBN04G-21B	39
D-EPBN04G-41A	38
D-EPBN04G-41B	39
D-EPBN05C-11A	40
D-EPBN05C-11B	40
D-EPBN05C-21A	40
D-EPBN05C-21B	40
D-EPBN05C-41A	40
D-EPBN05C-41B	40
D-EPBN07G-11A	38
D-EPBN07G-11B	39
D-EPBN07G-21A	38
D-EPBN07G-21B	39
D-EPBN07G-41A	38
D-EPBN07G-41B	39
D-EPHN07G-11A	36
D-EPHN07G-11B	37
D-EPHN07G-21A	36
D-EPHN07G-21B	37
D-EPHN12G-11A	36
D-EPHN12G-11B	37
D-EPHN12G-21A	36
D-EPHN12G-21B	37

D-EPHN12G-41A	36
D-EPHN12G-41B	37
DLBECF026B	8
DLBECF026W	8
DLCECF027B	8
DLCECF027W	8
DLCECF589BA	6
DLCECF589WA	6
DLCEG-4K	24
DLCMCF019B	7
DLCMCF019W	7
DLCWCE400WB	9
DLCWCF023B	7
DLCWCF023W	7
DLCWG-1150	22
DLCWG-1E	22
DLLECF024B	8
DLLECF024W	8
DLLECF028B	9
DLLECF028W	9
DLLECF590BA	6
DLLECF590WA	6
DLLMCF020B	7
DLLMCF020W	7
DLLMG-AD	25
DLNWG-1150	22
DLNWG-116	24
DLNWG-1170	23
DLWEG-2BG	22
DLWEG-4K	24
DLWEG-8D	24
DLWEG-KM	22
DLWMG-AD	25
DLWWG-1E	22
DMOWP	6・16

DMOWP-3	9・16
DPC571-15	9
DPC883-10	9
DP5083-05	9
DP5093-A3	6
DP5102-03	9
DP5111-A4	23
DP5112-05	9
DP5122-04	6・23
DP5131-A6	9
DP5132-02	23
DP5141-A5	6
DP5142-01	23
DP561-02	23
DP571-01	23
DP592-07	23
DPC883-10	9
F	
FL-210095	30
FL-210096	30
FL-210097	30
FL-210098	30
FL-210387	31
FL-210398	31
FL-220376	31
FL-220377	31
G	
GMA-B4047	31
GMA-B4048	31
GMA-B7076	31
H	
HLN16GN-111	21
HLN200GL-112	21
HLN517GX7-111	21
HLN519GW5-111	21

HLN522CK2-112	11
HLN539GK2-111	21
L	
LT2765-1500CS	4
LT2765-3000C	4
LT5000-1000GS	18
LT5000-1000GS	20
LT5000-1000GSWT	33
LT5000-2200	4
LT5000-2500G	18
LT5000-3000GSWT	33
LT5000-3200G	18
LT5000-6000GL	18
LT6500-2200	4
LTE12V2	18
O	
OLN07G-1	33
OLN07G1-0	20
OLN20G-1	33
S	
SL3000WB	5
SL3000WW	5
SLN04-G13	29
SLN05-G11	29
SLN08-G05	28
SLN08-G09	29
SLN09-G07	28
SLN10-G03	28
SLN10-G04	28
SLN10-G08	29
SLN10-G12	29
SLN11-G04	28
SLN11-G10	29
SLN15-G06	28
SQL50450NWG	20

SQL50600NWG	20
SQL60110AC	4
SSLCG144B	5
SSLCG144W	5
W	
WPLN02G-51	32
WPLN06G-51	32
WPLN08G-51	32

お問い合わせ

京セラ株式会社

半導体部品セラミック材料事業本部
半導体部品セラミック材料第3営業部 LED 照明事業推進部

東京事業所 〒108-8316 東京都港区三田 3 丁目 5 番 19 号
本 社 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿6番地

E-mail : led-lighting.webmaster@kyocera.jp

本カタログに掲載の内容は2024年12月現在のもので
本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2024 KYOCERA Corporation
カタログNo.202412A

