



※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**△安全に関するご注意**

- ・このランプは、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このランプは、弊社の防湿・防雨器具との組み合わせで、屋外や軒下および湿気のある場所などでご使用可能です。
- ・湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地等での使用はできません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず弊社ランプ防水適合本体にご使用ください。
- ・単体での使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・このランプを器具から取り外す、もしくは、交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

型番	色温度		全光束 (lm)	質量 (kg)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LT5000-1000GSW	昼白色	5000K	1077	0.29	AC100-242	50/60	100	70	6.7
							200	36	6.7
							242	31	6.8

7										特記事項	品名
6	LED基板		1式							・Ra82 ・電源内蔵タイプ ・調光不可 ・電源内蔵ランプ専用口金 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	LT5000-1000GSW
5	カバー	P	C	1	発光側:乳白 (透過) 不透過側:白						図番
4	電源装置			1	(絶縁カバー付き)					LED基板・電源装置の交換はできません。 防水ソケット対応器具専用です	FL-210182-A
3	内蔵ヒートシンク			1							承認
2	エンドキャップ	P	C	1	白						検印
1	エンドキャップ (給電側)	P	C	1	白:交流用	W・数					作成
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	上記参照	尺度	京セラ株式会社			
							1/2				