



※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

△安全に関するご注意

- ・このランプは、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・このランプは、弊社の防湿・防雨器具との組み合わせで、屋外や軒下および湿気のある場所などでご使用可能です。
- ・湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地等のご使用はできません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず弊社ランプ防水適合本体にご使用ください。
- ・単体でのご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・このランプを器具から取り外す、もしくは、交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

型番	色温度		全光束 (lm)	質量 (kg)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LT5000-3000GW	昼白色	5000K	3167	0.43	AC100-242	50/60	100	205	19.7
							200	104	19.6
							242	89	19.8

7										品名	LT5000-3000GW
6	LED基板		1式							図番	FL-210183
5	カバー	P	C	1	発光側：乳白(透過) 不透側：白					承認	安井
4	電源装置			1	(絶縁カバー付き)					検印	高田
3	内臓ヒートシンク			1						作成	森
2	エンドキャップ	P	C	1	白						
1	エンドキャップ(給電側)	P	C	1	白：交流用	W・数				尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	上記参照				1/2	京セラ株式会社