



**△安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿器具です。浴室やサウナなどの高温・高温になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。【床面での使用はできません。】
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。  
(必ずダブルナット・平座金・バネ座金(別途)で施工ください。)
- ・電源線、アース線を確認して接続してください。アースが不完全な場合は感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ランプをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7						特記事項	・壁面・天井面取付兼用型 ・縦・横方向取付可能	品名	OLN07G-1		
6							・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・(IP23MP)	図番	FL-210143-A		
5	アクリルカバー	高透過乳白	1				・20Wタイプ ・LEDランプ対応 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠)	承認	検印	作成	
4	化粧ビス	頭:白塗装 ネ部:真鍮 M5	2					安井	高田	森	
3	パッキンA	E P D M	1		黒	適合ランプ	防水型ランプ(電源内蔵タイプ) × 1 品名: LT5000-1000GSW				
2	パッキンB	E P D M	2		黒	球別					
1	本体	SUS304 t0.8/0.6	1			W・数	-	尺度	1/5		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約1.4kg		<b>京セラ株式会社</b>			
							2021/09/17				