






※メンテナンスの為、天井面より100mm以上離してください。



断面図詳細 (S=1/5)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付専用です。器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。また、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・端子台の送り容量は、15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)				特記事項 ・壁取付専用 ・LEDランプ別売			品名 OLN07G1-0		
6				・20Wタイプ 適合 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠)			図番 FL-210120		
5	ソケット台 (右・左)	亜鉛鋼板・t1	2	適合ランプ 20W TYPE (電源内蔵タイプ) ×1 品名：LT5000-1000GS			承認	検印	作成
4	側板 (右・左)	鋼板・t1	2				白	艶	消
3	取付ビス	シンチュウ・M4	3	球別					
2	本体	亜鉛鋼板・t1	1	W・数			-		
1	セード	アクリル・t2	1	器具質量			約 2.7 Kg		
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考				W・数			-		
2021/05/17				単位 mm 第三角法 (JIS A-4)			尺 度 1/6		