


△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高温になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素系団気にさらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けないでください。《床面でのご使用はできません。》
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
(必ずダブルナット・平圧金・パナ圧金(別途)で施工ください。)
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7						特記事項	・壁面・天井面取付兼用型 ・縦・横方向取付可能	品名	OLN20G-1		
6							・防湿防雨形 ・非調光タイプ ・(IP23MP)	図番	FL-210144		
5	アクリルカバー	高透過乳白	1				・40W対応 ・LEDランプ対応 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠)	承認	検印	作成	
4	化粧ビス	頭:白塗装 ネジ部:真鍮 M5	2			適合ランプ	防水型ランプ(電源内蔵タイプ)×1 品名:LT5000-3000GW	安井	高田	森	
3	パッキンA	E P D M	1		黒	球別					
2	パッキンB	E P D M	2		黒	W・数	-				
1	本体	SUS304 t0.8/0.6	1			器具質量	約2.4kg	尺度	1/5		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				京セラ株式会社			