


品番	名称	構成部品	数量	備考
1	本体	ADC12	1	標準色塗装:アイボリー(日塗IE19-92B近似色)
2	カバー	PMMA	1	透明(つや消し)
3	レンズ	PMMA	1	透明
4	LEDモジュール	組立品	1	白色LED
5	LED電源装置	組立品	1	定電流型(光センサー内蔵)
6	アース端子	SUS	1	M4
7	電源線	-	2	器具外(300mm)



⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合の取付金具を用いて、正規の方向で取付けて下さい。横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けしないで下さい。感電や器具落下の原因となります。
- 激しい振動、衝撃の加わる場所、橋梁上など、常時振動のある場所には使用出来ません。
- 海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地では使用出来ません。
- 風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所には使用出来ません。
- 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のおそれのある場所には使用出来ません。これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。
- プール、浴室など湿気の多い場所には使用しないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 周囲温度が-20℃~35℃の範囲で使用してください。
- 表示された電源電圧・周波数以外では使用しないでください。
- 器具を安全に使用して頂くため、取扱説明書をご覧ください。

使用上のご注意

- LEDは同一型式の商品でも個々のLEDにより発光色、明るさが異なる場合があります。
- 光センサーについて、器具取付位置によっては誤作動を生じる場合があります。街路灯の近くなど夜間でも明るい場所や昼間でも暗い場所ではご使用になれません。適切な場所へ取り付けてください。

定格入力電圧	AC 100V
定格消費電力	17W
定格入力電流	0.18A
定格入力容量	18VA
① エネルギー消費効率	121.1lm/W
① 定格器具光束	2,060lm
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	72

電力会社申請入力容量 AC 100V 18VA	AC100V専用
----------------------------	----------

耐雷サージ性能: 15kV(コモンモード)

- 注
- 1.保護等級: IP44
  - 2.標準取付角度: 20°
  - 3.重量: 1.2kg
  - 4.自動点滅器内蔵タイプ
  - 5.製品形状について、変更となる可能性があることをご了承ください。

日本防犯設備協会	
① ランク L	
① クラスA	29m
① クラスB	39m
① クラスB+	32m

設置条件: 取付高さ4.5m、道路幅員5m、保守率0.63 路面反射率0.1

① '17.1.18	品名変更、LEDランプ品種変更に伴う光束、効率アップ、各クラスの設置間隔距離およびランク変更				平林	森	崎本
版日付	変更内容				承認	確認	設計
	尺度	貴社		品名			単位
	KYOCERA	京セラスタンダード		SL-SRNE82T			mm
承認	品証確認	技術確認	製造確認	設計	一般公差		図番
'14.6.27	'14.6.27	'14.6.27	'14.6.27	'14.6.27			1
吉田	山城	三宅	竹橋	平林	GMA-B4050-A		1

御注意: 本図面は京セラ株式会社の財産的情報を含んでおりますので、許可なく第三者に開示すること、あるいは、内容の全文または一部を複製することは御遠慮下さい。