



・LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがあります。予めご了承願います。


適合アダプター径：φ76.3×150L



専用LED制御装置 外形図



回路図



塗 装 仕 上	アクリル焼付塗装
塗 装 色	ダークグレー (GBN・N4近似)
受 圧 面 積	0.091m ²
質 量	約12kg (LED制御装置別)

特性表 (50/60Hz共用)	
光 色	昼白色タイプ
定格入力電圧	100V 200V
定格消費電力	64W 63W
定格入力電流	0.65A 0.33A
定格入力容量	65VA 66VA
エネルギー消費効率	131.2 Lm/W
定格器具光束	8,400 Lm
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra:72
LEDモジュールの寿命	60,000時間
調光制御	不可

※ エネルギー消費効率は定格入力電圧100V時の値です。


安全上のご注意

- ・腐食性ガスが多い場所では使用しないでください。
- ・振動の激しい場所では使用しないでください。
- ・湿気が多い場所には使用しないでください。
- ・積雪が多い地域では使用しないでください。
(使用される場合は必ず除雪を行ってください。)
- ・海岸などの塩害地域でのご使用は別途ご相談ください。
- ・周囲温度が-20℃～35℃の範囲で使用してください。
- ・風速60m/sを超える場所では使用しないでください。
- ・専用LED制御装置と組み合わせてご使用してください。
- ・表示された電源電圧・周波数以外では使用しないでください。
- ・器具を安全に使用して頂くため、取扱説明書をご覧ください。

9			
8			
7			
6			
5			
4	LEDモジュール	組立品	5 昼白色LED
3	カバー	アクリル	1 透明
2	蓋	ALP	1 塗装
1	ホルダー	AC	1 塗装
番号 No	部品名 DESIGNATION	材質 MATERIAL	数 Qty 備考 NOTES

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

新田 新田 奥田 村尾



名称 TITLE LEDIX PARK

尺度 SCALE

1:4

LED街路灯

単位 UNITS
mm

図面番号 DRAWING NO.

FL-210086

型式 MODEL

SLN08-G05

