



品番	名称	構成部品	数量
1	本体	カラー鋼板白色 (t=0.4)	1
2	端子台	-	1
3	取付バネ	SUS (t=0.4)	2



使用に関するご注意

- TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する場合があります。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具本体です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因となります。
- 天井直付専用器具です。他の取付はできません。落下・火災の原因となります。
- 器具本体単体では使用できません必ず専用ライトユニットとの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アース線が不完全な場合には感電の原因となります。

- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル (EM-EE) をご使用ください。火災・感電の原因となります。
- ライトユニット6900lmの場合は電源線に同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。火災・感電の原因となります。

明るさタイプ	送り容量
6900lmタイプ	12A以下
5200lmタイプ	11A以下
4000lmタイプ	14A以下
上記以外	20A以下

- 注
- 器具質量：約1.3Kg
 - 本製品単体では使用できません。必ずライトユニットとの組合せでご使用ください。(適合ライトユニット：LB-40形)
 - 製品形状について、変更になる可能性があることをご了承ください。

承認		品証確認		技術確認		製造確認		設計		品名	公差	図番	単位
20.12.24	平林	20.12.24	田淵	20.12.21	草野	20.12.21	森	20.12.21	浅野	VH-40B02	±0.1	GMA-C0099	mm
											1	1	

御注意：本図面は京セラ株式会社の財産的情報を含んでおりますので、許可なく第三者に開示すること、あるいは、内容の全文または一部を複写することは御遠慮下さい。別途取り交わしがない場合、製品保証期間は1年とします。