

# 固定焦点レンズ

京セラオプテック株式会社

型式	定価	倍率	W.D. (mm)	テレセン トリック	同軸照明 機構	解像力 (TV本)	分解能 ( $\mu\text{m}$ )	外形寸法 (mm)	被写界深度 (mm)	ディストーション	最大対応 センサーサイズ
YRJ5000	46,000	0.14	90	—	—	1000	130	$\phi 29.9 \times 31.8$	$\pm 5.0$	0.1%以下	2/3インチ
YJS5000	48,000	0.30	90	—	—	1000	60	$\phi 29.9 \times 29.8$	$\pm 1.2$	0.1%以下	2/3インチ
YJQ4000	49,000	0.50	90	—	—	1000	36	$\phi 29.9 \times 50.5$	$\pm 0.8$	0.1%以下	2/3インチ
YRH4000	50,000	1.0	90	—	—	1000	18	$\phi 29.9 \times 92.6$	$\pm 0.3$	0.1%以下	2/3インチ
MQM1000	85,000	2.0	75	○	○	940	8	$\phi 16.0 \times 76.2$	$\pm 0.2$	0.2%以下	2/3インチ
MQM2000	60,000	2.0	75	○	—	940	8	$\phi 16.0 \times 72.8$	$\pm 0.2$	0.2%以下	2/3インチ
MQJ1000	85,000	4.0	75	○	○	470	4	$\phi 16.0 \times 107.1$	$\pm 0.1$	0.2%以下	2/3インチ
MQJ2000	60,000	4.0	75	○	—	470	4	$\phi 16.0 \times 103.6$	$\pm 0.1$	0.2%以下	2/3インチ
MQK1000	95,000	6.0	75	○	○	310	3	$\phi 16.0 \times 107.1$	$\pm 0.07$	0.2%以下	2/3インチ
MQK2000	70,000	6.0	75	○	—	310	3	$\phi 16.0 \times 103.6$	$\pm 0.07$	0.2%以下	2/3インチ
MQL1000	95,000	8.0	75	○	○	230	3	$\phi 16.0 \times 107.1$	$\pm 0.06$	0.2%以下	2/3インチ
MQL2000	70,000	8.0	75	○	—	230	3	$\phi 16.0 \times 103.6$	$\pm 0.06$	0.2%以下	2/3インチ

\*上表の製品には在庫のないものがございます。在庫状況に関しましては最寄の営業所までご確認頂けます様お願い致します。