



UV LED 照射機

G5A

G5A Technical Data Sheet

- 高照度 24,000mW/cm² 実現
- 小型、軽量化実現



G5A

型式		G5A		
仕様	冷却方式	空冷方式		
	UV光波長	365 ± 5nm	385 ± 5nm	395 ± 5nm
	寸法 (突起部含まず)	W80.3mm × D88mm × H150.5mm		
	質量	1.0kg		
	消費電力	0.56kW		
	インターロック	温度異常、電流異常、送風異常		
	調光電圧	1V(10%)-10V(100%)		
	周囲環境 温湿度	動作時	0-40°C/ 30-85% (結露、氷結なきこと)	
保存時		0-50°C/ 30-85% (結露、氷結なきこと)		
特性	UV光照射幅	80mm		
	ピーク照度 *1	照射距離 0mm	16,000mW/cm ²	24,000mW/cm ²
		照射距離 10mm	6,000mW/cm ²	8,000mW/cm ²
	積算光量 *1 *2	200mJ/cm ²	270mJ/cm ²	
	推定寿命	15,000 時間 (初期のピーク照度に対して 70% 時点)		

*1 紫外線照度計：USHIO 社製 UIT-θ LED

*2 搬送速度：50m/分

京セラ株式会社

プリンティングデバイス事業本部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

電話：075 (604) 3753 FAX：075 (604) 3401 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/printing-devices/led-uv>

※当データシートについては、無断で複製、転載することを禁じます。
 ※ご使用に際しましては、取扱説明書または仕様書の取扱い注意事項をご覧ください。
 ※当データシートに記載の情報は2018年10月時点のものです。

※品種、規格品などは、改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
 ※当データシート中のすべてのグラフやデータは、特に注記のない限り京セラ調査によるものです。