



製品名称	外形サイズ	封止	図面番号 #	端子数	シグナル数	S/R金具	シールパターン	D/Aパターン	Topキャビティ	D/Aキャビティ	キャビティ深さ	全厚	マッチング リッド	
1	11.43SQ PKG(28PIN)	11.43SQ	シム溶接	KD-VC0G38	28	28	有り	有り	有り	8.80SQ	7.50SQ	0.90+0.50=1.40	1.90t	N/A
2	9.0SQ PKG(20PIN)	9.0SQ	シム溶接	KD-VC0G36	20	20	有り	有り	有り	7.31SQ	6.10SQ	0.66+0.50=1.16	1.66t	N/A
3	9.1X7.1PKG (シム溶接)	9.1X7.1	シム溶接	KD-VB8A15	10	10	有り	有り	有り	7.10X5.10	7.10X4.10	0.63+0.38=1.01	1.39t	KD-X99589-A
4	9.1X7.1PKG	9.1X7.1	半田	KD-VB8A17-A	10	10	無し	有り	有り	7.10X5.10	7.10X4.10	0.50+0.50=1.00	1.38t	N/A
5	9.1X7.1PKG	9.1X7.1	樹脂/ガラス	KD-VB9035	10	6	無し	無し	有り	7.10X5.10	7.10X4.10	0.50+0.50=1.00	1.38t	N/A
6	7.24SQ PKG(16PIN)	7.24SQ	シム溶接	KD-VC1125	16	16	有り	有り	有り	5.87SQ	4.60SQ	0.88+0.50=1.33	1.73t	N/A
7	7.0X5.0 PKG	7.0X5.0	シム溶接	KD-VB8759	12	10	有り	有り	有り	5.90X3.80	5.55X2.90	0.70+0.40=1.10	1.50t	KD-X99E83-01
8	7.0X5.0 PKG	7.0X5.0	半田	KD-VB8A07-A	12	10	無し	有り	有り	5.90X3.80	5.55X2.90	0.40+0.40=0.80	1.20t	N/A
9	7.0X5.0 PKG	7.0X5.0	樹脂/ガラス	KD-VB8A27	12	10	無し	無し	無し	5.90X3.80	5.55X2.90	0.40+0.40=0.80	1.20t	N/A
10	5.0SQ PKG	5.0SQ	シム溶接	KD-VB8711	8	8	有り	有り	有り	3.60SQ	2.60X3.60	0.55+0.40=0.95	1.25t	KD-X99587-01
11	5.0SQ 8LD MEMS PKG	5.0SQ	半田	KD-VA3E22-A-#	8	7	無し	有り	有り	3.60SQ	3.60X2.65	0.60+0.60=1.20	1.70t	N/A
12	5.0SQ PKG	5.0SQ	半田	KD-VB7955-A-#	8	7	無し	有り	有り	4.00SQ	3.60X3.10	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
13	5.0SQ PKG	5.0SQ	樹脂/ガラス	KD-VB3148-#	8	8	無し	無し	無し	3.60SQ	3.60X2.65	0.30+0.60=0.90	1.40t	N/A
14	5.0SQ PKG	5.0SQ	樹脂/ガラス	KD-VC0K10	8	8	無し	無し	有り	4.00SQ	3.60X3.10	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
15	5.0SQ PKG	5.0SQ	樹脂/ガラス	KD-VB7957-A-#	8	8	無し	無し	無し	4.00SQ	3.60X3.10	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
16	4.0SQ PKG	4.0SQ	半田	KD-VB7921	6	5	無し	有り	有り	3.10SQ	2.30X2.70	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
17	4.0SQ PKG	4.0SQ	樹脂/ガラス	KD-VC0D28-A	6	5	無し	無し	有り	3.10SQ	2.30X2.70	0.30+0.45=0.75	1.02t	N/A
18	4.0SQ PKG	4.0SQ	樹脂/ガラス	KD-VB7923	6	6	無し	無し	無し	3.10SQ	2.30X2.70	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
19	3.8SQ PKG	3.8SQ	シム溶接	KD-VB8709	6	5	有り	有り	有り	2.80SQ	2.00X2.48	0.45+0.38=0.83	1.08t	KD-X99J15-01
20	3.8SQ PKG	3.8SQ	シム溶接	KD-VB8629-A	8	6	有り	有り	無し	2.80SQ	2.00X2.45	0.48+0.50=0.98	1.28t	KD-X99J15-01
21	3.8SQ PKG	3.8SQ	樹脂/ガラス	KD-VC0D55	6	6	無し	無し	有り	2.8SQ	2.00X2.48	0.30+0.45=0.75	1.00t	N/A
22	3.8SQ PKG(8LD)	3.8SQ	樹脂/ガラス	KD-VB8C76	8	6	無し	無し	無し	2.8SQ	2.00X2.45	0.50+0.50=1.00	1.30t	N/A
23	3.8SQ PKG	3.8SQ	樹脂/ガラス	KD-VC0G21	6	6	無し	無し	無し	2.8SQ	2.00X2.48	0.30+0.45=0.75	1.00t	N/A
24	3532PKG (for ToF)	3.5X3.2	樹脂/ガラス	KD-VC0C51-#	4	3	無し	無し	有り	2.70X2.50	2.20X2.10	0.50*	1.20t	N/A
25	3225 PKG	3.2X2.5	樹脂/ガラス	KD-VB8732-A	4	4	無し	無し	無し	2.60X1.90	1.30SQ	0.30+0.50=0.80	0.95t	N/A
26	3.0SQ PKG	3.0SQ	シム溶接	KD-VB8707	6	5	有り	有り	有り	2.20SQ	1.50X1.88	0.43+0.38=0.81	1.01t	KD-X99571-01
27	3.0SQ PKG	3.0SQ	半田	KD-VB7925-A-#	6	5	無し	有り	有り	2.30SQ	1.60X1.90	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
28	3.0SQ PKG	3.0SQ	樹脂/ガラス	KD-VB8158-#	6	5	無し	無し	有り	2.30SQ	1.60X1.90	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
29	3.0SQ PKG	3.0SQ	樹脂/ガラス	KD-VB7927-A-#	6	6	無し	無し	無し	2.30SQ	1.60X1.90	0.30+0.50=0.80	1.10t	N/A
30	2.5SQ. PKG	2.5SQ	樹脂/ガラス	KD-VB9L14-A-#	6	6	無し	無し	無し	1.90SQ	1.30X1.55	0.30+0.40=0.70	0.90t	N/A
31	2520 PKG	2.55X2.05	半田	KD-VB7C66	6	5	無し	有り	有り	1.95X1.45	1.35X1.10	0.30+0.40=0.70	0.90t	N/A
32	2520 PKG	2.55X2.05	樹脂/ガラス	KD-VB7B74	6	6	無し	無し	無し	1.95X1.45	1.35X1.10	0.30+0.40=0.70	0.90t	N/A
33	2.05SQ. PKG	2.05SQ	半田	KD-VB7D40	6	5	無し	有り	有り	1.55SQ	1.00X1.20	0.30+0.40=0.70	0.90t	N/A
34	2.05SQ. PKG	2.05SQ	樹脂/ガラス	KD-VC0K06	6	5	無し	無し	有り	1.55SQ	1.00X1.20	0.30+0.40=0.70	0.90t	N/A
35	2.05SQ. PKG	2.05SQ	樹脂/ガラス	KD-VB7D42	6	6	無し	無し	無し	1.55SQ	1.00X1.20	0.30+0.40=0.70	0.90t	N/A

※本リストの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。
 旧版リストでのご要望については応じられない場合がありますのでお問い合わせください。

★仕様詳細につきましては、個別図面にてご確認お願い致します。