



# 京セラ電子デバイス用表面実装セラミックパッケージ

お問い合わせの際は  
ここをクリックして下さい


SAWフィルタ用  
パッケージ




モノリシック水晶フィルタ(MCF)用  
パッケージ



水晶発振器(OSC)用  
パッケージ



水晶振動子(Crystal)用  
パッケージ



単位: mm

R0172G

No.	パッケージ名称	パッケージ 図面番号	封止方法	外形サイズ C x D	キャパティ サイズ A x B	パッケージ トータル 厚み	ソルダー パッド	京セラ 材料コード A440: 黒色 A443: 黒色 A0700: 灰色 A0800: 灰色	推奨リッド 図面番号
1	1109 CSP PKG (*55.89X51.24 Panel)	KD-VB8643	---	(1.1)X(0.9)	---	0.16	5	A440	なし
2	1109 CSP PKG (*93.81 SQ. Panel)	KD-VB8641	---	(1.1)X(0.9)	---	0.16	5	A440	なし
3	1411CSP PKG (*55.89X51.24 Panel)	KD-VB7723-A	---	(1.4)X(1.1)	---	0.16	5	A440	なし
4	1411 CSP PKG (*93.81 SQ. Panel)	KD-VB6R92-A	---	(1.4)X(1.1)	---	0.16	5	A440	なし
5	2.0SQ PKG	KD-VB7D40	SOLDER	2.05X2.05	1.2X1.1	0.90	6	A440	なし
6	2.0SQ PKG	KD-VB7D42	EPOXY	2.05X2.05	1.2X1.1	0.90	6	A440	なし
7	2.5X2.0 PKG	KD-VB7B74	EPOXY	2.55X2.05	1.35X1.1	0.90	6	A440	なし
8	2.5X2.0 PKG	KD-VB7C66	SOLDER	2.55X2.05	1.35X1.1	0.90	6	A440	KC-LID170661
9	3.0 SQ. PKG	KD-VB8707	SEAM	3.0X3.0	1.88X1.5	1.01	6	A443	KD-X99571-01
10	3.0 SQ. SAW PKG	KD-VB8450	SEAM	3.0X3.0	1.88X1.5	1.09	6	A443	KD-X99571-01
11	3.0 SQ. PKG	KD-VB7925-A-#	SOLDER	3.0X3.0	1.9X1.6	1.10	6	A440	KC-LID170023
12	3.0 SQ. PKG	KD-VB7927	EPOXY	3.0X3.0	1.9X1.6	1.10	6	A440	KO-LID160782
13	3.8 SQ. PKG	KD-VB8709	SEAM	3.8X3.8	2.48X2.0	1.08	6	A440	KD-X99J15-01
14	3.8 SQ. SAW PKG	KD-VB8452	SEAM	3.8X3.8	2.8X2.0	1.09	6	A440	KD-X99J15-01
15	4.0 SQ. PKG	KD-VB7921	SOLDER	4.0X4.0	2.7X2.3	1.10	6	A440	KC-LID170025
16	4.0 SQ. PKG	KD-VB7923	EPOXY	4.0X4.0	2.7X2.3	1.10	6	A440	なし
17	5.0 SQ. SAW PKG	KD-V99902-A-#	SEAM	5.0X5.0	3.6X2.6	1.25	8	A440	KD-X99587-01
18	5.0 SQ. PKG	KD-VB8711	SEAM	5.0X5.0	3.6X2.6	1.25	8	A440	KD-X99587-01
19	5.0 SQ. PKG	KD-VB7955	SOLDER	5.0X5.0	3.6X3.1	1.10	8	A440	KC-LID170027
20	5.0 SQ. PKG	KD-VB7957	EPOXY	5.0X5.0	3.6X3.1	1.10	8	A440	KO-LID150102
21	5.2X4.8 SMD PKG	KD-V95B49-C-#	SEAM	5.2X4.8	3.2X2.4	1.35	8	A440	KD-X99572-01
22	7.0X5.0 PKG	KD-VB8759	SEAM	7.0X5.0	5.55X2.9	1.50	12	A443	KD-X99E83-01
23	7.0X5.0 PKG	KD-VB8A07	SOLDER	7.0X5.0	5.55X2.9	1.20	12	A443	なし
24	7.0X5.0 PKG	KD-VB8A27	EPOXY	7.0X5.0	5.55X2.9	1.20	12	A443	なし
25	9.1X7.1 SAW PKG	KD-V92457-A	SEAM	9.1X7.1	7.1X3.1	1.80 MAX	10	A440	KD-X99589-01
26	13.3X6.5 SAW PKG	KD-V92458-C-#	SEAM	13.3X6.5	10.1X4.5	1.80 MAX	12	A440	KD-X99592-01
27	13.3X6.5 SAW PKG	KD-V99377-A	SEAM	13.3X6.5	11.9X3.1	1.36	12	A443	KD-X99E84-01
28	15.9X6.5 SAW PKG	KD-V99376	SEAM	15.9X6.5	14.25X3.07	1.76	10	A443	KD-X99E91-01
29	19.0X6.5 SAW PKG	KD-VB4B84	SEAM	19.0X6.5	17.35X3.07	1.64	10	A440	KD-X99594-01
30	5.0 SQ. MEMS PKG (8LCC)	KD-VB3148-#	EPOXY	5.0X5.0	3.6X2.65	1.40	8	A440	KO-LID150102
31	5.0 SQ. MEMS PKG (8LCC)	KD-VA3E22-A-#	SOLDER	5.0X5.0	3.6X2.65	1.70	8	A440	KKM-29004-01
32	3.0 SQ. MCF PKG	KD-V99523	SEAM	3.0X3.0	2.2X2.2	0.80	8	A443	KD-XB8796
33	7.0X5.0 MCF PKG	KD-V96800	SEAM	7.0X5.0	5.4X3.6	1.20	6	A440	KD-XB8741
34	2.5X2.0 OSC PKG	KD-VA6K36-#	SEAM	2.5X2.0	1.9X1.4	0.82	4	A443	KD-XB8725
35	2.5X2.0 OSC PKG(6pads)	KD-VB6D45	SEAM	2.5X2.0	1.9X1.4	0.87	6	A443	KD-XB8725
36	3.2X2.5 OSC PKG	KD-VA5B23-A-#	SEAM	3.2X2.5	2.4X1.7	0.90	4	A443	KD-XB8727
37	3.2X2.5 OSC PKG	KD-VA6F60-A-#	SEAM	3.2X2.5	2.4X1.7	0.94	4	A443	KD-XB8727
38	3.2X2.5 OSC PKG(6pads)	KD-VB5A04	SEAM	3.2X2.5	2.4X1.7	0.80	6	A443	KD-XB8727
39	5.0X3.2 OSC PKG	KD-VA4247-#	SEAM	5.0X3.2	4.1X2.3	1.10	4	A443	KD-XB8733
40	6.0X3.5 OSC PKG	KD-V93128-C-#	SEAM	6.0X3.5	4.8X2.1	1.50	4	A440	KD-XB8737
41	7.0X5.0 OSC PKG	KD-VA1255-B-#	SEAM	7.0X5.0	5.4X3.6	1.50	6	A440	KD-XB8741
42	7.0X5.0 OSC PKG 1.2t	KD-VA7L69-#	SEAM	7.0X5.0	5.4X3.6	1.20	4	A443	KD-XB8741
43	7.0X5.0 OSC PKG 1.5t	KD-VA2J19-#	SEAM	7.0X5.0	5.4X3.6	1.50	4	A440	KD-XB8741
44	5.0X3.2 VCXO PKG	KD-VA4F51-A-#	SEAM	5.0X3.2	4.1X2.3	1.10	6	A443	KD-XB8733
45	7.0X5.0 VCXO PKG	KD-VA1806-#	SEAM	7.0X5.0	5.4X3.6	1.50	6	A440	KD-XB8741
46	7.0X5.0 TCXO PKG	KD-V98A45-A-#	-	7.0X5.0	2.8X2.6	0.70	10	A440	なし
47	1.65x1.25 XTAL PKG	KD-VB0M18	Au-Sn	1.65X1.25	1.33X0.93	0.25	4	A0700	KD-XB8969
48	2.05X1.65 XTAL PKG	KD-VA6K35-A	Au-Sn	2.05X1.65	1.65X1.25	0.42 MAX	4	A0700	KD-XB8965
49	2.05X1.65 XTAL PKG	KD-VA8547	SEAM	2.05X1.65	1.59X1.19	0.38	4	A0700	KD-XB8723
50	2.05X1.65 XTAL PKG (Au 0.1um min.)	KD-VB5176-A	SEAM	2.05X1.65	1.59X1.19	0.38	4	A0700	KD-XB8723
51	2.55X2.05 XTAL PKG	KD-VA9U01	SEAM	2.55X2.05	1.94X1.44	0.47	4	A443	KD-XB8725
52	3.2X2.5 XTAL PKG	KD-VA2L17-B-#	DIRECT SEAM®	3.2X2.5	2.3X1.6	0.50	4	A443	なし
53	3.2X2.5 XTAL PKG	KD-VA9237	SEAM	3.2X2.5	2.55X1.85	0.60	4	A443	KD-XB8729
54	4.0X2.5 XTAL PKG	KD-VA2K02-A	SEAM	4.0X2.5	3.2X1.7	0.55	4	A443	KD-XB8731
55	4.9X3.1 XTAL PKG	KD-V99F06	SEAM	4.9X3.1	4.0X2.2	0.65	4	A443	KD-XB8733
56	5.0X3.2 XTAL PKG	KD-V99951-#	DIRECT SEAM®	5.0X3.2	4.1X2.3	0.65	4	A443	KD-XA2A37

No.	パッケージ名称	パッケージ 図面番号	封止方法	外形サイズ C x D	キャピティ サイズ A x B	パッケージ トータル 厚み	ソルダー パッド	京セラ 材料コード A440: 黒色 A443: 黒色 AO700: 灰色 AO800: 灰色	推奨リッド 図面番号
57	5.0X3.2 XTAL PKG	KD-V99087-C-#	SEAM	5.0X3.2	4.1X2.3	0.80	4	A443	KD-XB8735
58	6.0X3.5 XTAL PKG	KD-V99620-A	SEAM	6.0X3.5	4.8X2.3	0.90 MAX	4	A443	KD-XB8739
59	7.0X5.0 XTAL PKG	KD-V99624	SEAM	7.0X5.0	5.4X3.6	0.90	4	A443	KD-XB8741
60	7.0X5.0 XTAL PKG	KD-VA2H83-#	SEAM	7.0X5.0	5.4X3.6	0.90	4	A443	KD-XB8741
61	2.05X1.65 XTAL PKG	KD-VB1227	FRIT	2.05X1.65	1.65X1.25	0.355	4	AO700	KC-LID110650-A
62	2.5X2.0 XTAL PKG	KD-VA7L96	FRIT	2.5X2.0	2.1X1.6	0.45	4	A440	A-000021-C1
63	3.2X2.5 XTAL PKG	KD-V99358-A-#	FRIT	3.2X2.5	2.3X1.6	0.50	4	A443	A-000020-C1
64	3.2X2.5 XTAL PKG (Au 0.1um min.)	KD-VB5B86-A	SEAM	3.2X2.5	2.55X1.85	0.60	4	A443	KD-XB8729
65	4.0X2.5 XTAL PKG	KD-V99362-A-#	FRIT	4.0X2.5	3.1X1.6	0.60	4	A443	A-009201-01
66	5.0X3.2 XTAL PKG	KD-V97845-B-#	FRIT	5.0X3.2	3.7X2.0	0.60	2	A440	A-000003-A1
67	5.0X3.2 XTAL PKG	KD-V99E57-#	FRIT	5.0X3.2	4.0X2.2	0.65	4	A440	A-000011-A1
68	5.0X3.2 XTAL PKG	KD-VA1998-A	FRIT	5.0X3.2	4.0X2.2	0.60	2	A440	A-000011-A1
69	6.0X3.5 XTAL PKG	KD-V98642-B-#	FRIT	6.0X3.5	4.8X2.3	0.60	2	A440	A-000005-A1
70	7.0X5.0 XTAL PKG	KD-V99352	FRIT	7.0X5.0	5.4X3.6	0.60	2	A440	A-000007-A1
71	7.0X5.0 XTAL PKG	KD-VA0637	FRIT	7.0X5.0	5.4X3.6	0.60	4	A440	A-000007-A1
72	8.0X4.5 XTAL PKG	KD-VA0B08-#	FRIT	8.0X4.5	6.0X3.0	0.80	2	A440	A-009024-K4
73	3.2X1.5 TF XTAL PKG	KD-VA7071	Au-Sn	3.2X1.5	2.5X0.8	0.50	2	A443	KD-XB8967
74	4.1X1.5 TF XTAL PKG	KD-VA3E35	Au-Sn	4.1X1.5	3.4X0.8	0.70	2	A440	KD-XB8963
75	1.22X1.02 XTAL PKG	KD-VB7A16	SEAM	1.22X1.02	0.95X0.75	0.30MAX	4	AO800	KD-XB7H08
76	1.22X1.02 XTAL PKG	KD-VB5F28	Au-Sn	1.22X1.02	0.98X0.78	0.20	4	AO800	KD-XB8961
77	1.65X1.25 XTAL PKG	KD-VB7S45-B	SEAM	1.65X1.25	1.33X0.93	0.27 MAX	4	AO700	KD-XB8743
78	6.22X4.32 DIODE PKG (6LCC)	KD-V94364-A-#	Au-Sn	6.22X4.32	4.45X2.54	1.40	6	A440	なし
79	3.05X2.54 DIODE PKG (3LCC)	KD-VA0219-#	Au-Sn	3.05X2.54	1.78X1.27	1.02	3	A440	なし

\*「DIRECT SEAM」は京セラ株式会社の登録商標です。

\*\* パッケージ図面番号の最後に“-#”がある場合は、出荷形態(個片またはアレイシート)をお選びください。

※本リストの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。  
旧版リストでのご要望については応じられない場合がありますのでお問い合わせください。