

## 京セラ 光通信モジュール用パッケージ(評価用)

お問い合わせの際は  
ここをクリックして下さい

R0178G

単位: mm

パッケージ形状	スピード	RF端子	端子数	端子ピッチ	パッケージ外寸	シールリング内寸	パッケージ高さ	ベース材	ベース寸法	パッケージ図面番号	推奨リッド図面番号
TO PKG (PD, VCSEL)	56G Baud	PAD x 1	6	0.80	5.8 DIA.	3.4 DIA.	1.52	FeNiCo	5.6 DIA.	SGMS-B7613-A	-
TO PKG (PD, VCSEL)	25Gbps	LEAD x 1	8	1.00	5.6 DIA.	3.4 DIA.	1.52	FeNiCo	5.6 DIA.	SGMS-A7141-B	-
TO PKG (PD, VCSEL)	25Gbps	LEAD x 2	5	1.90	5.38 DIA.	4.20 DIA.	1.10	FeNiCo	5.38 DIA.	GH10-00006-1	-
TO PKG (PD, VCSEL)	10Gbps	LEAD x 2	8	0.80	5.6 DIA.	4.5 MAX. DIA.	1.32	FeNiCo	5.6 DIA.	PGMS-A4928	-
TO PKG (PD, VCSEL)	10Gbps	LEAD x 2	6	0.80	5.6 DIA.	4.5 MAX. DIA.	1.32	FeNiCo	5.6 DIA.	PGMS-A2791-B	-
TO PKG (SFP28)	56G Baud	PAD x 1	7	0.75	5.6 DIA.	3.4 DIA.	1.52	FeNiCo	5.6 DIA.	SGMS-C1001	-
TO PKG (SFP56)	56G Baud	LEAD x 2	5	-	5.6 DIA.	-	2.65	SPC	5.6 DIA.	KC-PGM21A031	-
TO PKG (SFP56)	56G Baud	LEAD x 2	5	-	5.6 DIA.	-	1.32	SPC	5.6 DIA.	KC-PGM21A033	-
COOLED TO PKG (PAM4)	56G Baud	LEAD x 1	7	-	5.6 DIA.	-	3.00	FeNiCo	5.6 DIA.	KC-PGM21A034	-
TO PKG (QSFP28/PSM4)	25Gbps	LEAD x 2	4	-	3.8 DIA.	-	2.05	SPC	3.8 DIA.	KC-PGM21A038	-
TO PKG (SFP28)	25Gbps	LEAD x 2	5	-	5.6 DIA.	-	2.65	SPC	5.6 DIA.	KC-PGM21A035	-
TO PKG (SFP28)	25Gbps	LEAD x 2	5	-	5.6 DIA.	-	1.32	SPC	5.6 DIA.	KC-PGM21A036	-
COOLED TO PKG (CWDM)	25Gbps	LEAD x 2	7	-	6.0 DIA.	-	3.15	SPC	6.0 DIA.	KC-PGM21A005	-
COOLED TO PKG (CWDM)	10Gbps	LEAD x 1	7	-	5.6 DIA.	-	3.30	SPC	5.6 DIA.	KC-PGM21A040	-
TO PKG (DFB/FP LD)	10Gbps	LEAD x 1	5	0.75	5.6 DIA.	4.45 DIA.	4.00	CuMo	5.6 DIA.	PGMS-A4927	-
ROSA PKG (QSFP28)	100Gbps	PAD x 4	31	0.37 (DC)	18.4 x 6.7	15.0 x 5.7	5.70	FeNiCo	15.7 x 6.7	SGMS-B8260-A	SGMS-B7631
COOLED TOSA PKG (GSG,50ohm)	100Gbps	PAD x 4	27	0.37 (DC)	18.4 x 6.7	15.0 x 5.7	5.70	CuMo	15.75 x 6.7	SGMS-C1042	SGMS-B7631
COOLED TOSA PKG (GSSG,50ohm)	100Gbps	PAD x 4	31	0.37 (DC)	18.4 x 6.7	15.0 x 5.7	5.70	CuMo	15.75 x 6.7	SGMS-C1023	SGMS-B7631
COOLED TOSA PKG (GSG,50ohm)	56G Baud	PAD x 1	9	0.47 (DC)	8.23 x 5.6	4.73 x 4.2	5.70	CuMo	6.8 x 5.2	SGMS-B7629	SGMS-B7614
COOLED TOSA PKG (GSG,50ohm)	25Gbps	LEAD x 4	20	0.635	12.5 x 5.4	11.5 x 4.4	5.40	CuW	12.5 x 5.4	REFS-A8142	PGMS-A8664
COOLED TOSA PKG (GSSG,100ohm)	25Gbps	LEAD x 2	9	0.635	7.4 x 5.4	6.4 x 4.4	5.20	CuW	7.4 x 5.4	PGMS-A7320-A	PGMS-A4342-A
COOLED TOSA PKG (GSG,50ohm)	25Gbps	LEAD x 1	9	0.635	7.4 x 5.4	6.4 x 4.4	5.20	CuW	7.4 x 5.4	PGMS-A7140-B	PGMS-A4342-A
COOLED TOSA PKG (GSG,50ohm)	10Gbps	PAD x 1	9	0.47 (DC)	8.23 x 5.6	4.73 x 4.2	5.50	CuMo	6.8 x 5.2	SGMS-B7375	SGMS-B7614
COOLED TOSA PKG (GSG,50ohm)	10Gbps	LEAD x 1	9	0.635	7.4 x 5.4	6.4 x 4.4	5.20	CuW	7.4 x 5.4	PGMS-A4724	PGMS-A4342-A
MINI FLAT PKG	40Gbps	LEAD x 2	17	1.00	10.75 x 8.0	9.1 x 6.6	3.60	FeNiCo	7.75 x 4.5	REFS-A9081	SGMS-B0006
MINI FLAT PKG	10Gbps	LEAD x 2	17	1.00	10.75 x 8.0	9.3 x 6.3	4.25	FeNiCo	7.55 x 4.7	PGMS-A3622	PGMS-A4271
MINIDIL PKG	2.4Gbps	LEAD x 1	8	2.54	13.21 x 7.37	8.0 x 5.72	4.83	CERAMIC	13.21 x 7.37	PGMS-A1622-A	PGMS-A2102
MINIDIL PKG	2.4Gbps	LEAD x 1	8	2.54	13.21 x 7.37	8.0 x 5.72	4.83	CERAMIC	13.21 x 7.37	PGMS-A1588	PGMS-A2102
BTF PKG® (XLMD-MSA PKG)	40Gbps	SMPM x 2	8	1.27	15.0 x 12.0	13.0 x 10.0	8.50	FeNiCo	15.0 x 22.0	REFS-A8135	PGMS-A8339
BTF PKG® (XLMD-MSA PKG)	40Gbps	SMPM x 2	14	1.27	18.0 x 12.0	16.0 x 10.0	8.50	CuW	18.0 x 22.0	REFS-A8134	PGMS-A8338
BTF PKG®	40Gbps	SMPM x 1	7	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	9.00	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A7392	PGMS-91622-B
BTF PKG®	40Gbps	1.85mm x 1	7	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	10.00	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A1604	PGMS-91622-B
BTF PKG®	40Gbps	1.85mm x 1	14	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	10.00	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A1603	PGMS-91622-B
BTF PKG®	40Gbps	1.85mm x 1	4	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	10.00	CuW	29.97 x 12.7	PGMS-A1286-A	PGMS-91622-B
BTF PKG®	10Gbps	LEAD x 1	26	1.27	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	7.90	CuW	29.97 x 12.7	SGMS-B7381	PGMS-91622-B
BTF PKG®	-	-	14	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	7.90	CuW	29.97 x 12.7	SGMS-C0184	PGMS-91622-B
BTF PKG®	-	-	14	2.54	20.83 x 12.7	18.83 x 10.7	7.70	CuW	29.97 x 12.7	SGMS-98710-C	PGMS-91622-B

注1: パッケージ外寸には、パイプ、コネクタ、リードフレーム等を含みません  
注2: BTF PKGは京セラ株式会社の登録商標です

※本リストの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。ご使用に際しては最新の情報をご確認ください。  
旧版リストでのご要望については応じられない場合がありますのでお問い合わせください。