


# 京セラ LED用セラミック多層パッケージ



お問い合わせの際は  
ここをクリックして下さい



単位: mm

R0315A

No.	材質 (コード)	ダイアタッチ部 熱伝導率	図番	個片デザイン	シートサイズ A x B	個片サイズ C x D	キャビティ深さ E	厚み F	キャビティサイズ G	S/R パターン	キャビティ側壁 メタライズ	キャビティ構造	めっき	取り数/シート	備考 (*)
1	窒化 アルミニウム (AN242)	窒化アルミニウム 150W/mK	KD-LB7248		58.8 x 45.5	3.45SQ	0.40	0.8	2.40SQ	有	無	四角形	Ni-Au	130個/シート	F/Cモデル
2	窒化 アルミニウム (AN242)	窒化アルミニウム 150W/mK	KD-LB7E07		58.8 x 45.5	3.45SQ	0.40	0.8	2.40SQ	無	無	四角形	Ni-Au	130個/シート	F/Cモデル
3	窒化 アルミニウム (AN242)	窒化アルミニウム 150W/mK	KD-LB6T90		58.8 x 45.5	3.45SQ	0.60	0.9	2.40SQ	有	無	四角形	Ni-Au	130個/シート	W/Bモデル
4	窒化 アルミニウム (AN242)	窒化アルミニウム 150W/mK	KD-LB7319		58.8 x 45.5	6.8SQ	0.40	1.0	(φ4.90)	有	無	円形	Ni-Au	35個/シート	マルチチップ モデル

(\* W/B : Wire Bond , F/C : Flip Chip)