

# CERAMIC BALLPOINT PEN

セラミックボールペン



## 水性セラミックボールペン Water Based Ballpoint Pen



ペーパーウェイト  
としても使える  
天然木製  
ケース入

贈り物として人気の  
天然木製ケース入り  
**KCB-30W** (天然木製ケース入)

¥3,000+税

- 全長：141mm
- 軸径：16mm (最大)・13mm (最小)
- ボール径：0.5mm
- 本体カラー：ブラック・シルバー・ブラウン
- インク：ブラック
- JAN：ブラック 4960664940349  
          シルバー 4960664940356  
          ブラウン 4960664940363



高級感漂う  
スタイリッシュボディ  
**KCB-20** (化粧箱入)

¥2,000+税

- 全長：141mm
- 軸径：16mm (最大)・13mm (最小)
- ボール径：0.5mm
- 本体カラー：ブラック・シルバー・ブラウン
- インク：ブラック
- JAN：ブラック 4960664940370  
          シルバー 4960664940387  
          ブラウン 4960664940394



スリムで  
美しいカラーリング  
**KCB-15** (化粧箱入)

¥1,500+税

- 全長：143mm
- 軸径：13mm (最大)・11mm (最小)
- ボール径：0.5mm
- 本体カラー：ブラック・ロイヤルブルー・ワインレッド
- インク：ブラック
- JAN：ブラック 4960664940400  
          ロイヤルブルー 4960664940417  
          ワインレッド 4960664940424

## ノベルティ Promotional Items

思い出がよみがえる。  
名入れ、のし掛け、包装も各種承ります。

ボールペン本体へレーザー名入れ



名入れサイズ：5mm×30mm

木箱(シルク)金色



木箱(レーザー)




木箱名入れサイズ：  
高さ 10mm×幅 140mm

## セラミックボールペンの特長

メタルボールとはここが違います。 *Technology*

セラミックボールの表面には、月面のクレーターのように無数の窪みがあります。そして、これらにインクが溜まり、心地よい書き味が生まれます。俗に言う「インクのノリが良い」、これもファインセラミックスならではの特長です。

- セラミックボールはサビません。軽いタッチでなめらかな書き味。
- インクのポタ漏れがなく、ノリが良い。耐久性に優れたペン先。
- カーボン複写も鮮明。



商品の仕様および価格は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。  
商品とカタログの色とは多少異なる場合がございます。このカタログは2020年9月現在のものです。

商品に関する相談、お問い合わせは、  
お客様相談室へ

TEL.0120-984-009 (無料) 受付時間 9:00~17:00  
(土・日・祝・会社休日は除く)  
ホームページアドレス <https://www.kyocera.co.jp/prdct/stationery/>

京セラ株式会社 宝飾応用商品事業部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地  
TEL 075-604-3462 (直通)  
東京事業所：〒140-8810 東京都品川区東品川3丁目32番地42号  
TEL 03-6364-5534 (直通)