

■主な仕様

サイズ(幅×高さ×奥行き)	約49×111×13.9(最厚部16.8)mm
重量(電池パック含む)	約135g
連続通話時間	約250分
連続待受時間	約270時間
ディスプレイ	約3.1インチフルワイドVGA液晶
サブディスプレイ	約0.8インチ 有機ELディスプレイ
カメラ	有効画素数約808万画素 CMOS 手ブレ補正対応AF付き
Eメール保存容量	受信ボックス約4.0MBまたは最大1,000件 送信ボックス約2.0MBまたは最大500件
Cメール保存容量	受信ボックス100件 送信ボックス50件
データフォルダー容量	約900MBまたは5,000件
外部メモリー	microSD™/microSDHC™メモリーカード対応(最大16GB/別売)
アドレス帳	1,000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)
文字入力システム	ATOK®
プリセットブックコンテンツ	「ヤマトナデシコ七変化 第1話」(株式会社講談社) 「小悪魔流〜小悪魔の手のうち。教えます〜(位読み版)」(株式会社モバイルブック・ジェビー)

※連続通話時間および連続待受時間は、**au** 携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間については**au** ホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※「すぐ文字」、「ブラインドスクリーン」、「オープンジャッフル」は京セラ株式会社の登録商標です。※Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、京セラ株式会社はライセンスに基づき使用しています。Bluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない事を確認してください。2.万一、K007と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにK007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。3.不明な点その他お困りのことが起きたときは、最寄りの相談窓口までお問い合わせください。※「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です。※「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。※本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia/メディアコロン仕様を採用しています。※本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright ©2003-2011 ACCESS CO., LTD. ※ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。※「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。※「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。※「明鏡モバイル国語辞典」、「Gモバイル英和辞典」、「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、変更、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



着うたフルプラス®

GLOBAL PASSPORT CDMA

【ご利用に際して】

 注意	au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
--	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。＊航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。＊医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。＊植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。＊混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。＊新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。＊通話中の声は大きすぎないように。■万一解約等される場合には、**au** 携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので**au** ショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず、のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]



グリーン購入法適合

au お客様センター (年中無休) ※オペレーター対応は、9:00～20:00	一般電話から (通話料無料) 0077-7-111 au 携帯電話から (通話料無料) 局番なし 157
--	--

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ、LED、イルミネーションの表示はすべてイメージです。

このカタログは2010年12月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2010 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田扇羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>

カラーバリエーション



オプション(別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 卓上ホルダー
 - 共通DCアダプタ01
 - USBケーブルWIN/WIN02
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク
 - 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
 - cdmaOne簡易アンテナD
- 共通ACアダプタ01/02
 - ポータブル充電器01
 - USB充電ケーブル01
 - 平型ステレオイヤホンマイク
 - AC Adapter A0/SHIRO/MOMO/CHA
 - 簡易アンテナE

標準セット ※携帯電話本体も含みます。

- 電池パック

au by **KDDI** **K007** by KYOCERA



Sweet illumi style.

きらめくイルミネーション。

かわいい絵文字で気持ちが伝わる、

防水スリムデザイン。



Flower Petal Mint Sorbet Star Night

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。
※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。
※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

ケータイを開けるたび、毎日が輝く。

スリム & コンパクトな、スウィートイルミスタイル。

*Sweet
illumi
style.*



ケータイを開く。メールを受け取る。それだけで毎日が楽しくなるケータイが生まれました。

50パターンのキーイルミと、19パターンのルミナスランプがうれしい、防水スリムデザインK007。

持ちやすいコンパクトサイズのボディーに、使いやすさを考えたキーデザイン。

さらに表面には、美しいグラデーションカラー*1と、ミラー調サブディスプレイ、そしてサイドには、薄さを際立たせるレイヤードカラーを採用。

顔検出AF対応の8メガカメラや、かわいいリラックマのケータイアレンジも搭載し、

あなたのスタイルをもっと輝かせます。

*1: グラデーションカラーは、Flower Petal、Mint Sorbetのみです。
【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

illumination

ケータイを使うたび楽しくなる、多彩なイルミの演出。

利用シーンや季節のイベントに連動して光る 50パターンのキーイルミネーション

日の光、花、宝石などをモチーフにした、多彩な演出が楽しいキーイルミネーション。季節のイベント時などには、待受Flash®画面と連動*1する特別な演出で、あなたを楽しませます。

【キーイルミネーションのパターン】(固定14パターン、選択可36パターン)
サンシャイン、サクラ、タンポポ、エメラルド、ダイヤモンド、オーロラ など

【利用シーン】

- 電源オン/オフ時
- フォルダーオープン時
- 電話着信/発信時
- 通話開始時
- EZweb接続開始時
- メール送信時
- カメラシャッター押下時
- アドレス帳に登録した友達の誕生日 など

【季節のイベント】

正月、節分、バレンタイン、ホワイトデー、ハロウィン、クリスマスイヴ など

*1:キーイルミネーションと待受Flash®画面の連動は、プリセットのlight bloom、glow設定時のみ。

●キーイルミネーションのパターン例



●キーイルミネーションの動き:サンシャインの場合



※Star Nightの場合

●キーイルミネーションと待受Flash®画面の連動例(季節のイベント)



光の色と動きで着信などを知らせる 19パターンのルミナスランプ

7色に光るLEDと白色LEDによる色の組み合わせと光の動きで、インフォメーションをお知らせします。

【ルミナスランプのパターン】(固定8パターン、選択可11パターン)

キラキラ、バラバラ、スキップ、レフト、ライト など

【利用シーン】●電話着信時 ●メール受信時 ●アドレス帳に登録した友達の誕生日 など

●ルミナスランプの色の組み合わせ例



●ルミナスランプの動き:ライトの場合



※Star Nightの場合

display

カラーや好みでアレンジできるディスプレイ。

カラーに合わせたイメージの 画面デザイン

カラーに合わせたテイストのケータイアレンジをプリセット。light bloom、funny shapeはふんわりかわいらしく、glowはスタイリッシュなテイストになっています。



自分でカラーを選択できる サブディスプレイ

7つの表示色から好みの色を選択することができます。



※Mint Sorbetのサブディスプレイで表示した場合

camera

お気に入りの写真を、いつでも気軽に。

撮影を簡単・キレイに 顔検出AF& 手ブレ補正8メガカメラ

顔検出オートフォーカスや逆光補正に対応。また、笑顔になると自動で撮影するオートスマイルショットも搭載しています。



ブログ更新もラクラクの ブログアップ機能

あらかじめブログなどのURLを登録しておけば、撮った写真をすぐにアップできます。写真を使った毎日のブログ更新が、もっと簡単になります。




original function

普段使いに便利なオリジナル機能を搭載。

待受画面から文字入力できる すぐ文字®

待受画面からそのまま文字入力が可能。例えば、待受画面に「渋谷」「横浜」の2単語を入力すると、そのままEZwebの乗換検索が行えます。その他、メール入力などもすばやく使えます。




大切なプライバシーを守る プライバシーフォルダー

指定したフォルダーの受信メールが見えないように設定できる機能。大切なプライバシーを守ることができるので安心です。



キーの長押しで各種機能に 簡単アクセス

待受画面からキーを長押しするだけで、簡単に機能の呼び出しが可能。例えば、「カメラ」、「カレンダー」、「ポケットライト」など、すばやく操作することができます。



簡単にアドレス帳検索ができる 時短検索

待受画面でテンキーを長押しすると、キーに対応した「あ行」「か行」などのアドレスが検索できます。

例: ① 長押し→「あ行」を表示
② 長押し→「か行」を表示

保護者が機能を制限できる ティーンズモード

アドレス帳に登録した相手とだけ通話とCメールができます。利用するお子さまの年齢に合わせて、機能の利用に制限をかけることができますので安心です。

entertainment

ケータイライフを楽しくするコンテンツ満載。

リラックマコンテンツ

ケータイアレンジやデコレーション素材など、毎日を楽しむリラックマコンテンツをプリセット。ケータイを開いたり、メールを送るたびに癒されます。



メール絵文字

今の気持ちをかわいく伝えられる、3,025種類の絵文字*2をプリセット。

