

見やすい「でか文字」表示

①ガイドとキーの配置・配色を合わせてわかりやすい  
②押しやすい形状のキー

スライド式音量/マナースイッチ

緊急ブザー用ストラップ




原寸大

ホワイト

スライドスイッチで切り替えしやすい

アクセサリ (標準セット)



- 見守り卓上ホルダー
- 緊急ブザー用ストラップ(試供品)
- かんたんガイド
- 設定ガイド
- 電池パック

オプション (別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 共通ACアダプタ 01/02
- ポータブル充電器 01
- 共通DCアダプタ 01
- cdmaOne 簡易アンテナ D
- 簡易アンテナ E
- AC Adapter AO/SHIRO/MOMO/REST/CHARGY/WORLD OF ALICE/KiiRoll

主な仕様


サイズ (幅×高さ×奥行き)	約89×48×17mm
重量 (電池パック・緊急ブザー用ストラップ含む)	約84g
使用可能時間	連続通話時間 約260分 連続待受時間 約380時間
ディスプレイ	約2.0インチQVGA液晶
発信/着信登録件数	1件/20件※緊急発呼は可能
はっきり通話	○
電池残量通知	○

※連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※本製品はアウトラインフロントとして株式会社モリサワのKeiType(書体としては新ゴ)を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Clientを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。©2008 ACCESS CO.,LTD.All rights reserved.※その他、本カタログに記載の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



歩数計  
歩数をメールで  
お知らせ



見守りセンサー  
日常の様子を  
メールでお知らせ



[ご利用に際して]

**注意** au携帯電話およびオプション品は、「設定ガイド/取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。■航空機内では使用禁止ですので、搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を及ぼす恐れがありますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。\*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。\*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離れて携帯、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。\*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。\*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。\*通話中の声は大きすぎないように。■ご不要になったau携帯電話については、最寄りの取扱店までご持参ください。環境資源保護の為にリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ・PiPiItまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

- マナーもいっしょに携帯しましょう。
- モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]
- グリーン購入法適合

お客さまセンター (年中無休)  
※オペレーター対応は、9:00~20:00

一般電話から (通話料無料) ☎0077-7-111

au携帯電話から (通話料無料) 局番なし 157

\*Mi-Lookからはおかけになることができません。  
◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2011年7月現在のものです。  
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2011 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**  
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp  
AMK0116 Mi-Look メーカーカタログ

大切な家族を  
そっと見守る、私の安心。

THE NEW VALUE FRONTIER



離れていても、  
一緒にいても。

# 大切なご家族を見守る **安心** があります。

離れていても安心ね!



## 安心1 家の外でも

### ご家族の元気を知らせる

#### ■ 歩数計通知

ご家族の歩数をカウントし、設定した時間帯に登録した相手へメールでお知らせします。離れて暮らしていても、ご家族の元気な様子を確認できるので安心です。



設定した時間帯にメールで受信。



差出人: お父さん  
件名: 歩数計通知  
0:00~19:00の間の歩数は3000歩です。



ご家族の歩数をカウント。

※通知回数は1日最大4回の設定が可能です。相手先は9件まで登録できます。※ご利用には、EZ WINコース(月額315円)のお申し込みが別途必要です。

## 安心2 家の中でも

### ご家族の日常の様子を知らせる

#### ■ 見守りセンサー通知

部屋に置いておくだけで、ご家族の様子が見守りセンサーが感知。感知した回数をカウントし、設定した時間帯に登録した相手へメールでお知らせします。離れて暮らしていても、ご家族の普段の様子を毎日確認できるので安心です。



見守りセンサー



差出人: お母さん  
件名: 見守りセンサー通知  
■日時  
2011/ 9/19 15:30  
■センサー情報  
◇ 9/19  
15 ○ 7回  
14 ○ 20回  
13 ○ 10回  
12 ○ 5回  
11 × 0回



センサーの前を通った回数をカウント。

※通知回数は1日最大4回の設定が可能です。相手先は9件まで登録できます。※見守りセンサー通知は、設定した時間帯に本体を卓上ホルダーに置いた場合、メールを送信します。※ご利用には、EZ WINコース(月額315円)のお申し込みが別途必要です。

※設置場所/周囲環境、ご家族の移動速度によっては検知できないことがあります。※ご家族の緊急事態や安否を確認するものではありません。※詳細は製品の設定ガイドをご参照ください。

## 安心3 いざという時も

### トラブルを知らせる

#### ■ 緊急ブザー


緊急ブザー用ストラップを引っ張ると、ブザーが鳴ります。同時に、登録した相手へご家族の現在地をメールでお知らせするので、もしもの時も安心です。



### 登録した相手とのみ通話できる

#### ■ 相手先限定通話

あらかじめ登録した相手とのみ、通話が可能。登録外からの電話は受け付けませんので、不審者からの電話を防止でき安心です。(発信は1件、着信は20件まで登録可能)。緊急連絡先として、119番、110番、118番への発信が可能です。また、着信自動応答とハンズフリー機能により、ご家族が応答しなくても相手側から話しかけることができます。



### うっかり水に濡れても安心

#### ■ 防水

急な雨や手が水に濡れていても使えるので、ご年配の方にも安心してお使いいただけます。



### ご家族の居場所がわかる

#### ■ 移動経路通知

携帯電話やパソコンで、ご家族の現在位置と移動した経路を確認できます。Eメールを送ることで、移動経路通知を起動/中止させることができます。



### いざという時に備えられる

#### ■ 緊急地震速報

緊急地震速報に対応。「地震です」と音声でも伝えてくれるので、ご年配の方にもわかりやすく安心です。音声お知らせの内容は、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)のMi-Look製品ページにてご確認ください。



※緊急ブザー連動メール通知、相手先限定通話、移動経路通知は、事前に登録先の設定が必要です。※緊急ブザー連動メール通知、移動経路通知のご利用には、EZ WINコース(月額315円)のお申し込みが別途必要です。【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中には浸けないでください。【雨の中での利用時】※強い雨の中では使用できません(1時間当たりの雨量が20mm以上)。