

■主な仕様

サイズ(幅×高さ×奥行き)	約49×112×14.8mm(最厚部約16.9mm)
重量(電池パックを含む)	約131g
連続通話時間	約260分
連続待受時間	約290時間
ディスプレイ	約3.0インチフルワイドVGA 全透過型TFT液晶
カメラ	有効画素数約808万画素 CMOS 手ブレ補正対応AF付き
Eメール保存容量	受信ボックス約4MBまたは最大1,000件 送信ボックス約2MBまたは最大500件
Cメール保存容量	受信ボックス100件 送信ボックス50件
データフォルダ容量	約700MBまたは5,000件
外部メモリ	microSD™/microSDHC™メモ리카ード対応(最大16GB/別売)
アドレス帳	1,000件(1件につき3電話番号/3メールアドレス)
文字入力システム	ATOK®
プリセットコンテンツ	ゲーム体験版「ドラゴンクエストⅢ」(提供:SQUARE ENIX) ブック 「のだめカンタービレ」(著者:二ノ宮知子、提供:講談社)の第1話1ファイル 「リトル・バイ・リトル」(著者:島本理生、提供:講談社)の試し読み

標準セット ※携帯電話本体も含まれます。

●電池パック

※連続通話時間および連続待受時間は、**au**携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間については **au** ホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

※SANYOは、三洋電機株式会社の登録商標です。※「ブラインドスクリーン」、「オープンシャッフル」は京セラ株式会社の登録商標です。※Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、京セラ株式会社はライセンスに基づき使用しています。Bluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない事を確認してください。2. ワン、SA002と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにSA002の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、最寄りの相談窓口までお問い合わせください。※「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です。※「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。※本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia/メディアアコロン仕様を採用しています。※本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright ©2003-2010 ACCESS CO., LTD. ※ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。※画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurfを採用しております。ImageSurfは、株式会社モルフォの登録商標です。※SQUARE ENIXおよびドラゴンクエスト/DRAGON QUESTは、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの商標または登録商標です。※[ATOK]は株式会社ジャストシステムの登録商標です。[ATOK]は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。※microSD™およびmicroSDHC™はSDアソシエーションの商標です。※「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」は大修館書店編集の著作物です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

カラーバリエーション



キー照光時



オプション(別売) ※在庫状況については店頭にてご確認ください。

- 卓上ホルダ
- 共通DCアダプタ01
- USBケーブルWIN
- 平型スイッチ付イヤホンマイク
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
- 簡易アンテナD
- 共通ACアダプタ01/02
- ポータブル充電器01
- USB充電ケーブル01
- 平型ステレオイヤホンマイク
- AC Adapter A0/SHIRO/MOMO/CHA
- 簡易アンテナE

CMOSカメラ	メインディスプレイ	データフォルダ容量	対応外部メモリ
約808万画素	約3.0インチ	約700MB	microSDHC™メモ리카ード

主な対応サービス・機能

LISMO	Music	Video	Book
au Smart Sports	GLOBAL PASSPORT CDMA		EZナビウォーク
EZ助手席ナビ	ワンセグ	EZ FeliCa(おサイフケータイ)	EZニュースEX
デコレーションアニメ	Bluetooth®	赤外線通信	じぶん銀行

※グローバルパスポートで国際ローミング中は、ご利用いただけないサービスがあります。



SA002 by SANYO

CDMA 1X WIN

選べる7色。

世界最薄*

防水スライド。

*防水対応スライド携帯電話として。2010年3月24日現在。株式会社メディアインタラクティブ調べ。



SLIDE meets 7COLORS.

【防水について】※IPX5/IPX7相当の防水性能。※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

【ご利用に際して】

注意 **au**携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。■運転者が使用になる場合は、ハンズフリーキット等をご利用になるか、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機内では使用禁止です。搭乗前にあらかじめ電源を切ってください。また電源タイマーを設定されている場合は、搭乗前に設定を解除してから電源を切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源タイマーを設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。*植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離れて携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談してください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご利用にならないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかけられない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように。■万一解約等される場合には、**au**携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので**au**携帯電話を**au**ショップ・PiPitまでご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず、のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客様の都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ

一般電話から(通話料無料) **☎10077-7-111**

au携帯電話から(通話料無料) 局番なし **157**

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面、LEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2010年4月現在のものです。

製造元 **京セラ株式会社**

※事業の統合により、本製品は京セラ株式会社製となります。
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp



WATERPROOF & SLIDE × 7 FLAVORS.

自分に合ったインテリアを選ぶように。自分に合った雑貨を選ぶように。自分らしさで選べる新しいケータイが誕生しました。世界最薄*1防水スライド SA002。顔検出対応の8メガカメラなど充実した機能と個性を表現する7つのフレーバーカラーが、あなたらしさをスマートに広げます。

*1:防水対応スライド携帯電話として。2010年3月24日現在。株式会社メディアインタラクティブ調べ。



PISTACHIO GREEN



CUSTARD YELLOW



PEPPER BLACK



MOUSSE PINK



CHERRY RED



MILK WHITE



DEEP-WATER BLUE



【防水について】※IPX5/IPX7相当の防水性能。※キャップ類・電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

DESIGN デザインと機能性を兼ね備えた、スマートな使い心地。



明るい場所でも見やすいファインパネル

ディスプレイと強化ガラスを密着させたファインパネルを採用。光の乱反射を抑えるので、明るい場所でも視認性が良く、見やすさを保ちます。



あぶら汚れが拭き取りやすい クリーンクリアコート&強化ガラス

耐久性が高く、傷の付きにくい強化ガラスを採用。あぶら汚れも簡単に拭き取れ、長期間キレイに使えます。



カーソル移動がスムーズなジョグキー

メニュー選択や、メール作成時の変換候補を選ぶ時も、ジョグキーだからカーソル移動がスムーズ。輝くカラーが、デザインのアクセントにもなります。



ラクに使えて押しやすいキー

キーには凹凸をつけ、押しやすくクリック感のある仕様に仕上げました。また縦のキー列同士の間をあげ、横のキーとの押し間違いを防ぎます。



手のひらになじむ幅49mmのコンパクトサイズ

幅49mmのコンパクトボディと、手になじむラウンド形状。スライドしやすいフォルムだから、女性や手の小さい方でも軽快に使いこなせます。



閉じたままでも使える

スライドを閉じた状態でも、受信メールの閲覧や通話発信や着信への応答などの簡単な操作ができます。

WATERPROOF 世界最薄*1防水スライドで、使えるシーンが拡大。



お風呂でも使える防水機能

IPX5/IPX7相当の防水機能を搭載。例えば、キッチンでワンセグを見ながら料理したり、バスタイムにメールを楽しんだり、水を気にせず使えます。

【防水について】※IPX5/IPX7相当の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてからロックをかけてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。※アルコール、せっけん・洗剤など常温の水道水のもの以外をかけたり浸けたりしないでください。※熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。※温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。※長時間の持ち込みはしないでください。

*1:防水対応スライド携帯電話として、2010年3月24日現在。株式会社メディアインタラクティブ調べ。

CAMERA お気に入りの写真を、いつでも気軽に。



撮影を簡単・キレイに 顔検出&手ブレ補正8メガカメラ

顔検出オートフォーカスや逆光補正に対応。また笑顔になると自動で撮影するオートスマイルショットも搭載しています。



思い出を楽しく再生 フォトブック

撮影した写真を楽しく再生するフォトブック機能搭載。多彩な演出で、思い出を楽しく観賞できます。



撮影も楽しく オリジナルフォーカスマーク*2

ハートやリラクマなど、オリジナルのフォーカスマークが設定可能に。いつもの写真撮影がもっと楽しくなります。

*2:オリジナルフォーカスマークは、センターAF時のみ表示されます。



ブログ更新もラクラク ブログアップ機能

撮った写真をすぐブログにアップできるブログアップ機能。写真を使った毎日のブログ更新が、もっと簡単になります。



フォトフレームみたいな グラフィックスタンド

充電時にデータフォルダや外部メモリ(別売)内の写真をスライドショーで表示。時計、お天気情報、カレンダーも表示可能です。

*卓上ホルダは、オプション(別売)品です。

MAIL 楽しいツールで、毎日がもっとハッピーに。

リラクマのデコレーションテンプレート(10種類)など毎日楽しくするかわいいアイテムをプリセット



デコレーションピクチャ(30種類) デコレーションテンプレート(10種類) デコレーションアニメ(10種類) デコレーション絵文字(100種類)

©2010 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
©2010 Imagineer Co., Ltd.

今の気持ちを絵文字で伝えちゃおう
3,000種類の絵文字*3



*3:デコレーション絵文字2,503種類、aU絵文字497種類、合わせて3,000種類の絵文字をプリセットしています。

SLIDE FUNCTION スライドケータイだから、操作もスタイリッシュ。

待受が切り替わる オープンシャッフル®

スライドを開くたび、ランダムに待受画面が切り替わります。

開いてサッと返信 メール返信機能

メールを読んだ後、スライドを開くだけで返信メール作成画面に。

開くだけで通話できる オープン通話/クローズ終話

スライドを開くだけで通話可能。閉じると通話を切ります。

プライバシーを守る 着信表示機能

音声着信時、相手の名前や電話番号を表示しないように設定可能。また、非表示中でもアドレス帳キーを押すことで、一時的に相手情報を表示することができます。

UTILITY スリムなボディなのに、使える機能がいろいろ。

- ブラインドスクリーン®
- ゆっくり通話
- 時短検索
- 長持ちモード
- モバイル辞典
- シンプルメニュー
- でか文字
- メール文字サイズ一発切替
- はっきり通話