

SMART PHONE  SoftBank

94g世界最軽量防水スマホ※
片手で使いやすい
オールインワン


SoftBank スマートフォン

DIGNO[®]R

THE NEW VALUE FRONTIER

 KYOCERA

 KYOCERA



※2013年4月1日現在に発売されている防水対応スマートフォンにおいて。(株)ネオ・マーケティング調べ。



 SoftBank 202K

手にしたい軽さ、軽快な使いやすさ。

世界最軽量94g※のDIGNO R、デビュー。

軽やかボディで、幅60mmのコンパクトサイズ。

見やすい4.3インチのディスプレイ。

片手でも持ちやすく、Webやメールチェックも快適です。

DIGNO® R



※2013年4月1日現在に発売されている防水対応スマートフォンにおいて、(株)ネオ・マーケティング調べ。

軽やかに、カラフルに。
自分の色を、持ち歩く。



ホワイト



ピンク



ターコイズ グリーン



ブラック

わずか94gの軽さ。

片手で持てる幅60mmのコンパクトさ。

長い時間使っても疲れにくい。



長時間持っても疲れにくい

世界最軽量94g*


とても軽いから横になった状態でブラウジングしても手が疲れにくく軽快に使えます。

※2013年4月1日現在に発売されている防水対応スマートフォンにおいて、(株)ネオ・マーケティング調べ。

シャツのポケットにもすっぽり収まり、
気にならない軽さ。

見やすい!

4.3inch



94g

軽い!

コンパクトだから、
傘をさしながら片手で使えます。

片手で持てる
コンパクトサイズに、
見やすいディスプレイ

幅60mm&見やすい4.3インチ

60mm

コンパクト!

手のひらにちょうど収まるサイズだから片手で持ちやすく、荷物を持ちながらも気軽に使えます。しかもボディいっぱいに広がる4.3インチHDディスプレイだから、地図もWebも、メールの文字も大きくはっきり見えます。



4.3インチディスプレイだから地図も見やすい。

雑踏の中でも相手の声が
しっかり聞き取れ、通話が快適。
スマートソニックレシーバー®

NEW 音と振動で相手の声を伝える新技術

スマートソニックレシーバー®

京セラオリジナル

SMART SONIC RECEIVER®

京セラオリジナル機能「スマートソニックレシーバー®」は相手の声を振動に変換し、ディスプレイ部全体を振動。耳に当てることで、相手の声がしっかり聞こえます。



ディスプレイ部全体が振動!

騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい

耳を覆うようにディスプレイ部を当てると、周りの騒音を遮断することができます。駅のホームやショッピングモールなど騒がしい場所でも相手の声がよく聞こえます。



駅のホーム



ショッピングモール

耳に当てる位置を気にせず通話できる

耳に当てる場所を選ばず通話できるので、従来のように受話口からずれると相手の声が聞き取りづらいということがありません。

受話口



[従来のスマートフォンの場合]

受話口がありません!



[DIGNO R の場合]

かしこい省電力機能で、バッテリー長持ち。
スマホをたっぷり楽しめる。



バッテリー持ちがさらに向上

省電力設定 Ver.UP

省電力モードをONにするとバッテリー持ちが約10%向上※します。省電力効果(エコレベル)をビジュアルで表示し、待受時間の長さがわかります。

※通信環境やご利用方法により、ご利用時間は異なります。



睡眠中や仕事中には省電力に

タイマー NEW

生活のリズムに合わせて、省電力モードをONにする時間帯を自由に設定できます。

睡眠中、仕事中等には省電力モードに設定



使っていないアプリを終了して省電力

アプリ管理

起動中アプリのCPU使用量が一目で分かり、不要なアプリはワンタッチで簡単に終了できます。



しばらく使用していないアプリの通信を抑える

オート通信制御 NEW

7日間以上使用されていないアプリのバックグラウンド通信を自動で制御し、電力の消費を抑えます。



スマホの快適な機能を、
誰でも使いやすく。

よく使う機能へすぐにアクセス

オリジナルロック画面 京セラオリジナル

使いやすさと見やすさを両立させた、オリジナルロック画面。電話、カメラなど、よく利用する機能をすぐに起動することができます。アクセスする機能(アプリ)は自由に変更することが可能です。



大きくて見やすい

でか文字

文字サイズを自由に切り替えることができ、Android標準(中)の1.75倍の文字サイズで表示できます。小サイズから、でか文字まで5段階で調整することが可能です。

Android標準	京セラオリジナル
【中】 1.0倍	【特大】 1.3倍
【でか文字】 1.75倍	【でか文字】 1.75倍

いつでも快適な通信状態をサポート インテリジェントWi-Fi機能 京セラオリジナル

歩行や電車、自動車などの移動状態をセンサーが自動感知し、静止している時だけWi-Fiに自動接続します。移動中にはWi-Fiの電波をサーチしないため、いつも快適な通信状態で利用できます。

静止時



静止時はWi-Fiスポットをサーチ

Wi-Fi SPOT

移動時



移動時は3G/4Gで通信

3G 4G

静止時は接続可能なWi-Fiスポットに接続。移動時は加速度センサーが感知して3G/4Gで通信。

シンプルだからわかりやすく、
初めてでもラクラク操作。

思いついたらすぐに文字入力

すぐ文字®

京セラオリジナル

メールもメモをとるのも、グンとスムーズ。ロック画面からすぐに文字入力ができ、使いたいアプリを選んでスムーズに起動できます。マップ検索、Google™検索、クックパッドや漢字チェックなどの連携アプリも便利に使えます。

やりたいことを話だけで最適なアプリが起動

すぐこえ®

京セラオリジナル

「アプリを探さず、すぐに使いたい。」そんなときに便利なのが、「すぐこえ」です。話だけで定番アプリやメール、電話などを快適に使うことができます。

【話した内容を判断し最適なアプリを起動】

話す内容(例)



起動するアプリ




ケータイと同様の見やすさ、使いやすさ

シンプルメニュー

京セラオリジナル

従来のケータイでおなじみの3×4のアイコンを配置した見やすくシンプルなメニュー画面を表示することができます。ケータイと変わらない使い勝手を実現しました。設定によりON/OFFの切り替えが可能です。



メニュー画面

スマホが初めてでもわかりやすい


エントリーホーム

京セラオリジナル

スマホ初心者の方にも使いやすい「エントリーホーム」を搭載しました。

大きなアイコンで見やすい

わかりやすい操作画面



ダイエットのサポートや健康チェック、
思い出のショットもスマホにおまかせ。


歩数や消費カロリーを自動で詳しく記録

デイリーステップ®

京セラオリジナル

歩行時だけでなく、ランニングや自転車、電車、自動車で移動したときの情報も記録します。さらに、気圧センサーを搭載し、坂道や山登りでのカロリー消費も細かくチェックできます。

高低差ログ



気圧センサーと連動し、高低差の記録が可能。

消費カロリー詳細計算



気圧センサーにより、坂道や階段の昇り降りまで含めた詳しいカロリー計算が可能。

健康管理に役立つデータをまとめて管理

ヘルスプラネット

HealthPlanet


ヘルスプラネット

体重計などで測定したデータを入力・管理できるタニタのヘルスプラネットを搭載。デイリーステップで記録した歩数や消費カロリーと連携し、ヘルスケアをサポートします。

デイリーステップ®

ヘルスプラネット

市販の健康機器



サービス連携

体重や歩数、消費カロリーデータの同期が可能

健康機器連携



手入力はもちろん、「すぐこえ®」でも入力可能

薄暗い場所でも明るくキレイに撮れる

約8.1メガカメラ

約810万画素のCMOSカメラを採用し、薄暗いところでも明るくキレイに撮影できます。一眼レフカメラで撮影したような背景ぼかし機能などいろいろな写真表現を楽しめます。



通常撮影



背景ぼかし撮影

生活を彩る充実のコンテンツ。 最新のソフトバンクサービスに対応。



ウーラ

映画 & 音楽、楽しみ放題の
総合エンタメアプリ

60,000以上のコンテンツが月額490円ですべて
見放題!ミュージックビデオ、ライブ、カラオケなどの
音楽コンテンツが充実。国内外の映画やドラマ、
アニメだけでなく、UULAでしか見られないオリジ
ナルコンテンツも楽しめる。

月額:490円(税込) | S!ベーシックパック:必須



提供: UULA, Inc

SoftBank
SmartTV

テレビにさすだけで新作映画やドラマが
自宅にいながら楽しめる!

UULA、TSUTAYA TV (ビデオサービス)、
BBTVNEXT (チャンネルサービス)、GyaO! (無
料映像サービス) など多様なジャンルのコンテン
ツがテレビで楽しめる。新作映画を含む約40,000
本のラインナップからあなたの観たい1本がきっと
見つかります。

月額:490円(税込) | S!ベーシックパック:必須

コンテンツの利用には、各サービスごとに別途利用料金がかかります。「SoftBank SmartTV」をお申込み後、
2年以内に解約した場合、契約解除料4,750円(税込)がかかります。*接続するTVにはHDMI端子とUSB端子
(700mA以上の電源供給)が必要です。*ご利用には固定ブロードバンド回線のWi-Fi環境(SD画像を視聴する
には下り1.5Mbps以上、HD画像は6Mbps以上の回線速度)が必要となります。なお、モバイルWi-Fiルーター・
テザリングは、非対応となります。*詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご確認ください。

自宅のテレビに
専用スティックをさすだけ!



DIGNO R SoftBank 202K [主な仕様]

サイズ (W×H×D)	約60×122×10.4mm	カメラ	アウトカメラ	有効画素数約810万画素CMOSカメラ (AF/手ブレ補正付き)
重量 (電池パックを含む)	約94g	インカメラ		有効画素数約32万画素CMOSカメラ
連続通話時間 ^{※1}	約780分(3G)/約510分(GSM)	防水		IPX5 / IPX7
連続待受時間 ^{※2}	約350時間(4G)/約500時間(3G)/約420時間(GSM)	防塵		IP5X
電池容量	1,800mAh	Wi-Fi [®]		IEEE802.11a / b/g/n (2.4GHz / 5GHz対応)
充電時間	約190分(ACアダプタ使用時)	Bluetooth [®]		Ver.4.0
プラットフォーム(OS)	Android™ 4.2	テザリング		○
CPU	MSM8960(1.5GHz)デュアルコア	赤外線通信		○
メモリ	RAM: 1.5GB / ROM: 16GB	ワンセグ		○ (同様のアンテナをお使いいただくことでご利用いただけます。)
外部メモリ	microSDXC™ (最大64GB) (同様のカードドライバをお使いいただくことでご利用いただけます。)	おサイフケータイ [®]		○
ディスプレイ	約4.3インチHD液晶			

■付属品: ワンセグアンテナ/マイクロSDカードリーダー/USBカードリーダー/トレイ抜挿ツール/ACアダプタ/ワイヤレススタート/お願いとご注意
■オプション: ワンセグアンテナ/マイクロSDカードリーダー/ACアダプタ/USBケーブル

※1 連続通話時間とは、充電が充分に充てられて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間とは、充電が充分に充てられて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(充電状況、気圧など)と多少異なる場合があります。ご利用方法が変動することがあります。

ソフトバンクモバイル株式会社 カスタマーサポート総合案内	○ソフトバンク携帯電話から 157(無料)* ○一般電話から 0800-919-0157(無料)* ○海外からおかけの場合 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)
スマートフォン テクニカルサポートセンター (スマートフォンの操作案内はこちら)	○ソフトバンク携帯電話から 151(無料)* ○一般電話から 0800-1700-151(無料)*

※海外からはご利用できませんのでご了承ください。

●SoftBank 4Gは通信規格としてAXGPを採用しています。●SoftBank 4Gは、当初の第3世代移動通信システムに比べて相当水準の改善を提供する技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合(ITU)の声明に基づき使用しています。●SoftBank 4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●S!メールはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。●「すく文字」・「省電力ナビ」・「すぐこえ」・「スマートソーシャルリレー」・「アイリス・ステップ」・「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。●UULAは株式会社UULAの登録商標です。●おサイフケータイ およびおサイフケータイ ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術形式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●㊟は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●Google、Android、Google マップ、Google マップ ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●microSD、microSDHCロゴはSD-3CLLCの商標です。●本製品には赤外線通信機能としてエーグローバレッジ株式会社のDeepCore™ 3.0Plus for Androidを搭載しています。Copyright© 2012 E-Globeale Corp. All Rights Reserved. ●「Health Planet」は株式会社タナタの登録商標です。●その他の会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時より、ソフトバンクモバイルのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面、LEDの表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2013年12月現在のものです。

■防水対応 生活防水(IPX5、IPX7)※相当に対応し、キッチンなどの水回りや雨の中、バスタイム中なども普段通り通話・メールを楽しめます*。

※1 IPX5: 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7: 常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。※2 石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり濡れたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。

■防塵対応 IP5X[※]に対応し、汚れを強く安心して使うことができます。

※IP5Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されていることです。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿6

*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2013 KYOCERA Corporation

