

もっと楽しもう。思いのままに。
LIVE MORE. FEAR LESS.

濡れても汚れても落としても安心
防水・防塵・耐衝撃対応

DIGNO® U



濡れても汚れても
落としても安心
防水・防塵・耐衝撃対応。



防水 [IPX5/IPX7]



突然の雨、キッチン、水辺のレジャー
など、手が濡れたり、水滴がついても
安心。画面が濡れた状態でも操作
できます。

※全ての動作を保証するものではありません。
また、精度については個人差があります。



画面が濡れていても操作できます

こんなシーンでも安心




突然の雨



キッチンなどの水回り

【防水について】IPX5/IPX7の防水性能。背面カバーとカードスロットキャップは確実に取り付けてください。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。※コネクタ内に水が付着した状態で充電しないでください。

防塵 [IP5X]



アウトドアでのレジャーやガーデニングなど、チリやホコリが気になるときでも安心です。汚れた場合でも、水で軽く洗い流すことができます。

こんなシーンでも安心



アウトドア



ガーデニング

耐衝撃 [MIL規格準拠]



衝撃に強い構造を実現しました。ポケットやバッグから取り出そうとして落としてしまったときや、スポーツシーンでも安心です。

- ①強化ガラスを採用
- ②ディスプレイ周囲にフチを立てる設計でガラス面への直撃を防ぎます。
- ③衝撃に耐える筐体構造

米国国防総省の調達基準
MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠

こんなシーンでも安心



不意の落下



ランニング

【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6 Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。



大画面とシンプル操作で スマホが初めての方でも安心。

5.0インチ大画面

高精細で美しい大画面は、写真や動画をキレイに楽しめるのももちろん、小さな文字も見やすく表示し、Webの閲覧も快適です。

エントリーホーム®

はじめて手にした時から迷うことなく、使えるシンプルな操作画面。スマートフォンは難しいと感じる方でも、ケータイのようなわかりやすさで快適に操作できます。



文字サイズ変更

見やすい大きな文字、一度に多くの情報が一覧できる小さめの文字など、自分が見やすいと感じる文字サイズ(小・中・大・でか文字)に調整が可能です。



より広いエリアで使える、
より快適に使える高い基本性能。

4G & 4GLTE™対応


4GはLTEとAXGP、2つの通信方式に対応。両方のエリアでつながるため、より幅広いエリアで安定した高速データ通信が可能。

※サービスエリア内であっても、障害物など電波の届かない所ではご使用になれません。




4G LTE™ 下り最大112.5Mbps 4G 下り最大 110Mbps

大容量アプリや動画のダウンロードも快適に行えます。高画質動画もなめらかに再生可能。



1.2GHz クアッドコアCPU

複数の情報処理を同時並行で行える高性能1.2GHzクアッドコアCPUを搭載。アプリやブラウザを同時に使っても、ストレスなくサクサク快適に使えます。



キレイに残せる高画質カメラ。
エコモードでバッテリー長持ち

カンタン操作の高画質カメラ

○HDR(ハイダイナミックレンジ)撮影

晴れた日の屋外など、光と陰で明暗の差がはっきりしている場所でも、白とびや黒つぶれを防ぎ、くっきりキレイな写真が撮れます。



○おまかせ撮影

設定不要ですぐ撮れる簡単撮影だから、チャンスを逃がさずキレイに残せます。

撮った写真をキレイに表示

撮影した写真を、はっきりとキレイに表示する自動調整機能を搭載。

エコモード

ワンタッチで、可能な限り電力を使わないよう自動で調整してくれるため、バッテリー残量を気遣う必要がありません。

ワンタッチで省電力効果のある
各項目を自動設定

〈自動設定される項目〉

- ☐ スリープ
- ☐ 画面の明るさ
- ☐ 画面の自動回転
- ☐ Wi-Fi®
- ☐ オート通信制御
- ☐ Bluetooth®
- ☐ 位置情報アクセス
- ☐ CPUクロック制限
- ☐ データ通信



