

「Fishing」モードを初めてお使いになる方へ

事前に以下の操作を行ってください。

TORQUE® G04



【ご注意事項】

本アプリはARを用いて測定を行います。そのため、以下のようなシーンでは正常に計測が行えない場合がございます。

- 薄暗い/非常に明るい環境
- 真っ白い机のような特徴のない平らな表面
- ガラスのような透明または反射する表面
- 水面のさざ波のような移動する表面
- 垂直方向の表面

アスファルトの上や、木目のテーブルの上等の模様があるようなシーンでご利用ください。

※Fishingモードで上手く長さが測定できない場合は、画面上に表示されるアニメーションのようにゆっくりと端末を動かすことで効率的に認識できます。