

毎日使うものだから、品質を重視。

Qua tabは、国内品質にこだわっています。

いつまでも安心してご使用いただくために、本製品は企画から設計・開発・試験・製造を国内で実施しています。

一つひとつ細部にまでこだわった高品質の製品をご提供いたします。



【主な仕様】 Qua tab 01 (キュア タブ ゼロイチ)

カラー	ホワイト/ピンク/ネイビー	対応通信規格*2	4G LTE / WiMAX 2+	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約125×214×7.9mm	最大通信速度*3	受信150Mbps / 送信25Mbps	
重量	約286g	ディスプレイ	約8.0インチ WUXGA TFT液晶	
バッテリー容量	4,000mAh	カメラ	メイン サブ(イン)	約500万画素CMOS 約200万画素CMOS
充電時間	約200分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 動画	最大2,560×1,920ドット(5M) 最大1,920×1,080ドット(フルHD)
連続待受時間*1	約920時間(4G LTE / WiMAX 2+)	外部接続	Wi-Fi® Bluetooth®	IEEE802.11a/b/g/n/ac Ver.4.1
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE	外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック	
OS	Android™ 5.1	防水/防塵	防水(IPX5/IPX7) / 防塵(IP5X)	
CPU	MSM8939/1.5GHz×4コア+1.0GHz×4コア			
メモリ	内蔵 ROM:16GB / RAM:2GB			
	外部 microSD™/microSDHC™/microSDXC™(最大128GB)			

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、タブレットの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。*3:通信規格やエリア等により、最大通信速度は異なります。また受信最大150Mbpsのエリア、「WiMAX 2+」対応エリアは一部となります。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。本製品では3G通信をご利用いただけません。

【対応サービス一覧】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	GPS	緊急速報メール	auスマートパス
ビデオパス	うたパス	ブックパス	アニメパス

【防水・防塵に関するご注意】

【防水・防塵について】★キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※ IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、製品としての性能を保ちます。※ IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.0mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、製品としての性能を保ちます。※ IP5Xとは、防塵試験管内で本製品を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が本製品内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

【ご利用に際して】

注意	本製品およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	---

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外のものを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本製品を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の本製品の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合があります。十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。*植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器を装着されている方は、本製品を植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその種類の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■本製品は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル影・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通信が途切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。■万一解約等される場合には、タブレットのデータを消去する必要がありますので本製品をauショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2015 All Rights Reserved. ※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電話連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



本製品に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) 0077-7-111
	au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

このカタログは2015年6月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2015 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>

au

暮らしに、+クオリティ。

Qua tab

01

3Colors & Waterproof




いつも私のとなりに。暮らしに便利と安心を。

コンパクトな約8インチサイズに安心の防水・防塵対応で、タブレットの使い方がさらに広がる。

日常の様々なシーンで 気軽に使える

キッチンでの料理中など、手が濡れたままでも快適に操作できます。また、チリやホコリが気になるアウトドアでも安心です。



軽量で、手軽に持ち運べる

軽くて持ち運びに便利な約8インチサイズ。手に馴染みやすく、片手でサッと取り出せるので外出先でも気軽に使えます。



厳しい耐久試験によって、防水・防塵性能を実現

Qua tabは、国際規格で定められた厳しい防水・防塵性能試験をクリア。安心してタブレットをお使いいただくための性能を、高いレベルで追求しました。



[防水・防塵について]※IPX5/7の防水、IP5Xの防塵性能。※キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。砂浜などの上に置かないでください。

スマートフォンとの2台持ちが便利

スマホが離れた場所にあっても、Qua tabでスマホの画面を操作できる「auシェアリンク*」を搭載。例えば、スマホをバッグの中に入れた状態や充電中など、スマホが手元にないときでもQua tabから操作できるので便利です。



au シェアリンク

新着お知らせ

スマホに届いた電話着信やメール(@ezweb.ne.jp)、SMSなどの通知を手元のQua tabにお知らせ。新着通知を逃しません。

スマホ画面リンク

Qua tabにスマホの画面を表示。スマホに届いたメールをQua tabで返信したり、写真を大画面で楽しむことができます。

つづき見

スマホで見ていたWEBサイトや写真などを、Qua tabへ共有してつづきから見るすることができます。スマホとタブレットの2台をシームレスにご利用いただけます。



*auの契約がそれぞれ必要です。
*Android™搭載スマートフォンの対応機種とペア設定するとご利用いただけます。
auシェアリンクに関して、詳しくはauホームページでご確認ください。

動画もアプリも存分に楽しめる

高速処理でサクサク
1.5GHz×4コア+1.0GHz×4コア

進化した使いやすさ
最新OS対応*1

高精細で美しい
約8インチWUXGAディスプレイ

大容量メモリで安心
ROM:16GB / RAM:2GB

広がりのあるサウンドを楽しめる
フロントスピーカー

自分好みにカスタマイズできる
auベーシックホーム*2

*1 2015年6月現在。
*2 最新のソフトウェアにてご利用ください。

ブックタイプケース (別売)

カラーに合わせた3色のレザー調のブックタイプケース。画面のON/OFFができるスリープ機能や動画の視聴などにも便利なスタンド機能つき。

※「au +1 collection」にてご購入いただけます。
※店舗によって取り扱いが異なります。在庫を確認の上、ご来店ください。



ホワイト ピンク ネイビー

※画像はイメージです。