

毎日使うものだから、品質を重視。

Qua phoneは、国内品質にこだわっています。



いつまでも安心してご使用いただくために、本製品は企画から設計・開発・試験・製造を国内で実施しています。

一つひとつ細部にまでこだわった高品質の製品をご提供いたします。

【主な仕様】 Qua phone (キュアフォン)

カラー	アイスブルー/シルバー/ブラック	最大通信速度*3	受信150Mbps/送信25Mbps
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72×146×7.9mm(最厚部約8.4mm)	ディスプレイ	約5.0インチ HD TFT液晶
重量	約132g	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS サブ(イン) 約200万画素CMOS
バッテリー容量	2,200mAh	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット(13M) 動画 最大1,920×1,080ドット(フルHD)
充電時間	約130分(共通ACアダプタQ5[別売]使用時)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) Bluetooth® Ver.4.1 外部デバイス/その他 ステレオイヤホンジャック
連続通話時間*1	約960分(VoLTE)	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)/ 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
連続待受時間*1	約590時間(4G LTE/WiMAX 2+)	付属品	IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)
au ICカード種類	au Nano IC Card04		
OS	Android™ 5.1		
CPU	MSM8916(1.2GHz)4コア		
メモリ	内蔵 ROM:16GB/RAM:2GB 外部 microSDXC™(最大200GB)		
対応通信規格*2	4G LTE/WiMAX 2+		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。*3:通信規格やエリア等により、最大通信速度は異なります。受信最大150Mbpsのエリアは一部となります。最新のエリアはauホームページをご確認ください。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またテザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。*本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	おサイフケータイ®	GLOBAL PASSPORT	緊急速報メール
----------	---------------------	-----------	-----------------	---------

【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】★キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験室内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【耐衝撃】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。


【ご利用に際して】

注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	--

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外のものを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電機機器に影響を与える場合があります。十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。■電波が電機機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*航空機への搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。■電波による医用電機機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電機機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。*植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器を装着されている方は、本製品を植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル影・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかけられない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ等までご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランドメーカー問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「AINOS Engine」、「スマートソニックシーパー」、「SMART SONIC RECEIVER」は、京セラ株式会社の登録商標です。*「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。*「NFC」は近距離無線通信の国際規格(Near Field Communication)です。*国内外でスマートフォンでの決済にご利用いただけます。詳しくはauのホームページでご確認ください。*「」は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。*FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。*FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。*Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google Inc. の商標です。*WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。*Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。*Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。*静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。【PhotoSolid】は株式会社モルフォの登録商標です。*シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。【PhotoScouter】は株式会社モルフォの登録商標です。*夜景ポートレート撮影向け合成技術には「Morpho Night Portrait」を採用しています。【Morpho Night Portrait】は株式会社モルフォの登録商標です。*動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。【MovieSolid】は株式会社モルフォの登録商標です。*HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。【Morpho HDR】は株式会社モルフォの登録商標です。*画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。【Morpho Effect Library】は株式会社モルフォの登録商標です。*画像エフェクト技術には、株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。【Morpho Rapid Effect】は株式会社モルフォの登録商標です。*文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のWnn IMEを使用しています。Wnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2015 All Rights Reserved. ※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。【もじチェン】は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。*本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。*本製品には、株式会社モルフォの書体を搭載しています。*LTEは、ETSIの商標です。*microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。*Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。*その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。*このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。



au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
--------------------------------------	---

このカタログは2015年12月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2015 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>

AMK0142 1601 Qua phone KYV37 メーカーカタログ

au Qua phone



スリムなメタルボディに
安心の防水^{※1}&耐衝撃^{※2}性能を搭載。

auオリジナルスマホ
Qua phone 登場!

※1:IPX5/IPX8の防水性能。キャップ類は確実に取り付けてください。*2:全ての衝撃に対して保証するものではありません。

au VoLTE

Metal Design

手になじむ薄さを追求した
感性にふれるメタルデザイン



発色が美しい
金属素材を採用

無駄を削ぎ落とした
フラットなフォルム

7.9mmの薄型ボディ

(原寸大)

Colors × Wallpapers

フルーツ＆野菜の断面を
モチーフにした
Quaオリジナル壁紙を
13種類用意しました。



アイスブルー

シルバー

ブラック



auのオリジナルスマートフォン

Qua phone 登場!

auオリジナルブランドQua(キュア)シリーズにスマートフォンが加わりました。

スリムなメタルボディに「防水・防塵・耐衝撃」と安心の耐久性能。

シンプル操作の「auベーシックホーム for Qua」と、

クリアな音声通話を実現するau VoLTEで心地いいスマホ生活を実現します。

さらに、Qua tab(別売)など、auのAndroid™を搭載したタブレットと組み合わせれば、

タブレットにスマホの画面を表示したり、


スマホに届いたメール・SMSの通知を受けたりすることができます。

スマホ&タブレットで快適生活をはじめましょう。

【防水・防塵について】IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。※キャップ類は確実に取り付けてください。【耐衝撃について】全ての衝撃に対して保証するものではありません。

With Tablet

スマホとタブレットの新しい使い方



スマホの着信も逃さない

[新着お知らせ & 画面リンク]

スマホに届いた電話着信やSMSなどのお知らせを、タブレットにお知らせ。タブレットにスマホの画面を表示して、持ち替えずにスマホのメールやSMSを返信できます。




シームレスにつながる

[つづき見 & 電話番号転送]

スマホで見ていたWEBサイトや写真をタブレットに転送して、簡単に続きを見ることができます。また、タブレットのWEBブラウザに表示された電話番号をスマホに転送して、すぐに発信することもできます。



*auの契約がそれぞれ必要です。*Android™搭載タブレットの対応機種とペア設定するとご利用いただけます。auシェアリンクに関して、詳しくはauホームページでご確認ください。



Safety

安心して使える耐久性

耐衝撃

ポケットやバッグなどから取り出すときに、万が一落としても安心の耐衝撃性能を実現。ディスプレイにはキズがつきにくく高い強度を備えた「Dragontrail® X」を採用しました。



【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】IPX5/8の防水、IP5Xの防塵性能。ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プールの水・温泉の中に入れてください。砂浜などの上に置かないでください。常温の水道水以外はかけないでください。強い雨が直接当たる環境での使用はしないでください。

防水・防塵

防水 (IPX5/IPX8) や防塵 (IP5X) にも対応しているため、幅広いシーンで、水やほこりを気にすることなく使えます。



Comfort

騒がしい場所でもクリアに聞こえる

スマートソニックレシーバー®

音と振動で相手の声を伝える京セラ独自の機能。耳を覆うようにディスプレイ部に当てると周りの音を遮蔽できるので、騒がしい場所でも相手の声がクリアに聞こえます。

さらに好みに合わせることができる聞こえ調整機能を搭載

- 甲高い音を軽減する「やわらかく」
- こもった音を明瞭にする「はっきりと」
- うるさく感じる音を小さくする「おさえめに」

SMART SONIC RECEIVER®



au VoLTE

従来の通話ではカバーできなかった高音域まで対応することで、よりクリアな音声で、相手の声が聞きやすくなります。



※au VoLTE対応機種同士 (auの4G LTEのエリア内) の場合、高音質通話となります (その他の場合は、従来の音質相当の通話となります)。※実際の音品質は、電波環境や回線の混雑状況により変化します。

Beautiful

大画面で撮影し、楽しめる

簡単・キレイに撮れるカメラ

約1,300万画素の高画質メインカメラに京セラ独自の画像処理エンジン「AINOS Engine®」を搭載。動いている被写体のブレを軽減し、スポーツ観戦や運動会などでも躍動感のある写真が撮影できます。



シーン「スポーツ」

鮮やかで美しい大画面

鮮やかで美しいHDディスプレイを採用。約5.0インチの大画面で、画像や動画はもちろん、小さな文字まで見やすく表示します。



Useful

使い心地のよさへのこだわり

auベーシックホーム for Qua

すべてのアプリがホーム画面に配置されるので、自分好みにカスタマイズしやすい。見やすく使いやすいホーム画面です。




スライドスクリーン

画面上部を指が届くエリアまで引き下げられるので、片手がふさがっている時でも簡単に操作することができます。



キーボードサイズ/位置調整

自分の手に合わせてキーボードのサイズ/位置を調整できるので、片手操作時の文字入力も快適です。



電池持ちも簡単にコントロールできるエコモードアプリ

オート通信制御

7日間以上使っていないアプリのバックグラウンド通信を停止することで、消費電力を抑えます。

タイマー設定

生活リズムに合わせて、エコモードにする時間帯を自由に設定できます。

