

【主な仕様】 URBANO L01

カラー	グリーン/ホワイト/ブルー/ブラック		ディスプレイ	約4.7インチ HD TFT液晶		連続通話時間*2	約1,210分	
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約65×134×10.8(最厚部約11.3)mm		カメラ	メイン	約1300万画素CMOS (顔認識対応AF/手ぶれ補正付き)	連続待受時間*2	約620時間(3G)/約510時間(LTE)	
重量	約140g						サブ	約97万画素CMOS
au ICカード種類	au nano IC カード(4G LTE)		撮影サイズ	静止画	最大4,224×3,000ドット(13M)	Bluetooth®		
OS	Android™4.2.2						動画	最大1,920×1,080ドット(フルHD)
CPU	MSM8960(1.5GHz) デュアルコア		バッテリー容量	2,700mAh	付属品	電池パック*3/ 急速充電対応卓上ホルダ*3/ 卓上ホルダ専用ACアダプタ*3		
メモリ	内蔵(ROM/RAM)	ROM:16GB/RAM:2GB					充電時間*1	約140分
	外部	microSD™/microSDHC™/microSDXC™(最大64GB)						

*1.専用ACアダプタ使用時の測定です。*2.連続通話時間および連続待受時間は、au携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより、短くなります。*3.専用オプション品として別売もしています。

【対応サービス一覧】

4G LTE*1	Wi-Fiテザリング*2(最大10台接続)	ワンセグ	情報取得/リンク(NFC)	おサイフケータイ®	赤外線通信	GPS
GLOBAL PASSPORT	緊急速報メール	auスマートパス	ビデオパス	うたパス	ブックパス	

*1.速度やエリアの詳細はauホームページでご確認ください。*2.Wi-Fiテザリングにはテザリングオプション(525円/月)のお申し込みが必要です。*サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

【防水・防塵機能に関するご注意】

■IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約112.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。■IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。■IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。■外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、専用の電池フタは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかも付着すると浸水の原因となります。外部接続端子カバーを開閉したり、専用の電池フタを取り外し、取り付ける際は手袋などをしてそのまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかも付着すると浸水の原因となります。カバーを開閉する際、わずかも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。外部接続端子カバー、専用の電池フタに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。■万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、専用の電池フタ、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。■水濡れ後は水抜きをし、専用の電池フタを外さないで、本体、専用の電池フタとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施していません。)■外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、専用の電池フタのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。外部接続端子カバー、専用の電池フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかも付着すると浸水の原因となります。水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。外部接続端子カバー、専用の電池フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。■本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。付属品、オプション品は防水性能を有していません。■耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流・例えば、蛇口やシャワーから肌に当たって痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本製品は水に浮きません。■熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。■本製品は耐衝撃性能を有していません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、送話口(マイク)、スピーカーなどを綿棒やがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

【ご利用に際して】

 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
--	---

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。■自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与える場合がありますため、十分な対電磁波保護がされているが、自動車販売店にご確認ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意ください。*ドア閉鎖中の航空機内では使用禁止ですので、電源を切ってください。また電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。*医療機関が使用禁止を定めている場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。また、電源が自動的に入る機能を設定されている場合は設定を解除してから電源を切ってください。*植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器を装着されている方は、本製品を植込型心臓ペースメーカーおよび植込型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行、使用してください。なおペースメーカーには多数の機種がありますので、取扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。*混雑した場所では、電源を切るように心がけてください。■au携帯電話は電波を使用しているため、サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用にならないことがあります。また、通信中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのももちろん。着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。お留守番サービスをご利用ください。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。*新幹線の車内や、ホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。*通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。■万一解約等される場合には、au携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますのでau携帯電話をauショップ等でご持参ください。■携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となつてお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず、のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「省電力ナビ」、「すぐごえ」、「すぐ文字」、「スマートノックレシーバー」、「デिलリーステップ」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「NFC」は近距離無線通信の国際規格(Near Field Communication)です。国内外でスマートフォンでの決済にご利用いただけます。詳しくはauのホームページでご確認ください。※は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※背景ぼかし画像生成技術には「Morpho Defocus」を採用しています。「Morpho Defocus」は株式会社モルフォの登録商標です。※ノイズ除去技術には「Morpho Denoiser」を採用しています。「Morpho Denoiser」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2013 All Rights Reserved.※絵文字ソリューションパッケージ©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 All Rights Reserved.※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用しています。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※MHLのロゴ、MHLおよびMobile High-Definition LinkはMHL,LLCの商標です。※DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。本機のDLNA認証は京セラ株式会社が取得しました。※LTEは、ETSIの商標です。※microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。※本製品は株式会社セックのワンセグ・タールソリューション「airCube for Android」を搭載しています。「airCube」は株式会社セックの登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。





マナーもいっしょに
携帯しましょう。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】



グリーン購入法適合

お客さまセンター(年中無休)
※オペレーター対応は、9:00～20:00

一般電話から(通話料無料)  0077-7-111

au携帯電話から(通話料無料) 局番なし  157

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイおよびLEDの表示はすべてイメージです。

このカタログは2013年5月現在のものです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2013 KYOCERA Corporation

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>



URBANO

アルバーノ

URBANO L01

Premium but Friendly.



URBANO

THE NEW VALUE FRONTIER



ビジネスでも、プライベートでも、
思いのままに使える
バッテリー・パフォーマンス。



品質を愉しむ大人たちに。
こだわりを満たす
卓越したスペックを。




電池残量を気にせず、スマホがたっぷり使える

■大容量バッテリー&急速充電対応卓上ホルダ

大容量バッテリーの搭載で急な出張などでも安心。また、30分で約50%の急速充電を可能にする卓上ホルダと専用ACアダプタを同梱。例えば、朝起きてバッテリー残量が少ないことに気づいても、出かける前の短い時間でたっぷり充電できます。



カバーを装着したままでも充電が可能
※カバー形状により充電できない場合があります。



賢く消費電力を抑える

■省電力ナビ®

ご利用の状況を把握してムダな消費電力を抑え、バッテリーの持ちを強力にサポートします。

■省電力設定

省電力モードを選択すると、電池の持ちが約10%向上します。
※通信環境やご利用方法により、異なります。



「省電力設定」画面

■オート通信制御

アプリの使用状況を把握し、7日間以上使用されていないアプリのバックグラウンド通信(アプリが自動的に行う通信)を自動で停止。余計な消費電力を抑えます。

■タイマー設定

生活リズムに合わせ、省電力モードにする時間帯を自由に設定できます。

睡眠中、勤務中などを省電力モードに設定!



「タイマー設定」画面

本格的な撮影を実現する

■高画素約13Mメインカメラ

約13Mという高画素に加え、多彩な機能を搭載することで、より美しく、より高品質な撮影を可能にします。

■背景ぼかし撮影

NEW

自動的に2枚の写真を撮影・合成することで、一眼レフのような被写体を際立たせた写真が撮れます。
※本機能ご利用時は、ズーム機能はご利用いただけません。



背景ぼかし撮影による写真

■夜景オートノイズリダクション

NEW

撮影場所の暗さを自動で判断。ノイズ除去と手ぶれ補正により、夜景などの薄暗い場所でもキレイな撮影を可能にします。

■高速レスポンス

当社従来機種の最大約2倍のシャッタースピードと、高速ピント合わせ性能でシャッターチャンスを逃しません。

- その他のカメラ機能
- ハイダイナミックレンジ(HDR)撮影
 - エフェクト撮影
 - スマイルシャッター撮影
 - オートブラケット撮影
 - フルHDムービー撮影

くっきり鮮やかな映像が楽しめる

■高精細4.7インチHD液晶

大画面だから画像や動画はもちろん、小さな文字も見やすく表示します。



快適な通信をサポートする

■インテリジェントWi-Fi

NEW

歩行中や、電車／自動車での移動中であることを自動的に感知し、静止時のみWi-Fi®に自動接続。
意図しないWi-Fi接続がなくなり、快適に通信できます。



※Wi-Fiはベストエフォート型サービスのため、お客さまのご利用環境により通信速度が低下したり、Wi-Fi通信をご利用いただけない場合があります。

ユーザビリティを徹底追求。
めざしたのは、
誰でも使いこなせるスマホ。



アプリも、
スマートに扱う。
それが、大人の流儀。



相手の声がクリアに聞こえる

■スマートソニックレシーバー®



従来のレシーバーとは異なる京セラ独自機能「スマートソニックレシーバー®」。音と振動で相手の声を伝えることでクリアに聞こえます。

ポイント1 騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい。



ポイント2 耳に当てる位置を気にせず通話できる。



ポイント3 快適な通話をサポートする機能が満載。



文字サイズ切り替えに新サイズを追加

■でか文字 NEW

文字表示をAndroid™標準サイズの約1.75倍*に拡大し、より見やすく表示します。

*表示画面等によっては約1.75倍にならないものがあります。

スマホ初心者にも分かりやすい

■エントリーホーム NEW

従来のケータイに慣れている方が戸惑うことなく使いやすいメニュー構成「エントリーホーム」に切り替えることができます。

着信や新着メールも分かりやすくお知らせ。また、設定画面も詳細なガイド表示があるので迷わず操作できます。



もっと検索をスムーズに

■電話帳画面

「あかさたな」などの「あ」段だけでなく、「い」～「お」段からでも探せるインデックスタブ。



検索がよりスムーズに


より使いやすい配置へ

■伝言メモ

電話のダイヤル画面、発信履歴画面、着信履歴画面に「伝言メモ」ボタンを配置。



「伝言メモ」の再生が簡単




*でか文字*表示(原寸大)

話すだけで最適アプリを起動する

■すぐごえ®

ロック画面から簡単に起動でき、やりたいことを話すだけで定番アプリはもちろん、電話やメールなどを簡単に使うことができます。



アプリを自分流に整理できる

■My Selection

よく使うアプリをカテゴリー別にまとめて、ホーム画面に配置できます。ビジネスやプライベートなど、シーンによって使うアプリを変えたい方に便利です。アプリを収納するフォルダウィジェットは全4デザインで、サイズ変更に対応。



よく使うアプリをまとめてホーム画面に配置できる

選べるウィジェットデザイン

文字入力でアプリ連携が行える

■すぐ文字®

ロック画面からそのまま文字入力*することができ、メールやメモ帳、乗換案内などのアプリとスムーズに連携することが可能です。



*事前に設定が必要です。

毎日の健康管理に役立つ

■健康系アプリ

手軽に使える健康系アプリをプリセット。日々、あなたの健康管理をサポートします。

■デイリーステップ®

歩数やカロリー測定が、気圧センサーとの連携により正確に測定できるようになりました。また、高さ変化も記録するので、山登りやハイキングなどにも役立ちます。

■Health Planet by TANITA® NEW

体重・歩数など、からだデータを簡単に記録し、グラフ管理できる無料健康管理アプリ。記録したデータは、SNSやブログでも活用できます。また、対応機器を利用すると、測定したデータが自動で記録されます。

HealthPlanet
ヘルスプラネット

手にするたびに
ひとつ上の喜びをもたらす、
磨き抜かれた洗練のデザイン。



リアルメタルの輝き

削り出されたリアルメタルがアクセント。
ふとした瞬間に見せる輝きが高級感を演出します。



使い心地を究めたハードキー

フロントに整然と並ぶ3つのハードキー。
実感できるプッシュキーが、よりスマートな操作を実現します。



流れるようなフォルム

背面の角をなくし、流れるようなフォルムへ。
計算された曲線が、手に絶妙なフィット感をもたらします。

色×質感をコーディネート

ボディに合わせたリアルメタルのカラーと2つの質感。
選び抜かれたトータルデザインです。

