

WX04K

 WILLCOM



クリアな音質と高速通信
ウィルコム初の
Android™ 搭載スマートフォン

DIGNO DUAL

THE NEW VALUE FRONTIER

 KYOCERA



通話もネットも、もっと快適に。

スマートフォンに、もっとつながる楽しさを。

PHS×3Gのデュアル方式により

ウィルコムならではの音質の良さと

ULTRA SPEEDの高速通信を融合。

多彩な機能を搭載し

使いやすさを極めた、新スマートフォン。

DIGNO DUAL、誕生。



PHS×3Gデュアル方式

DIGNO DUAL

HIGH PERFORMANCE

PHS×3Gのデュアル方式。快適通話&高速通信で、「使える」シーンがさらに広がる。



●通信エリアを幅広くカバー

PHS×3Gデュアル方式

PHSと3Gのデュアル方式により、都市部から郊外まで通信エリアを幅広くカバー。地下鉄構内や地下街などでも安心して通話を楽しめます。


日本全国をワイドにカバー



首都圏・北海道・東北・関西・九州の地下鉄の駅・ホームでご利用できます。



全国の主要高速道路・サービスエリア・パーキングエリアでもご利用できます。



「PHS」と「3G」の長所を
あわせ持つデュアル方式

クリアな音質


PHS通話では、音楽CDとほぼ同じ圧縮技術を採用しているため、相手の声をとてもクリアに聞き取ることができます。



●複数のアプリやWEBサイトを同時に快適操作

1.2GHzデュアルコアCPU搭載

高速処理を実現し、しかも複数の情報処理を同時に行えるデュアルコアCPU搭載。例えば、音楽を聴きながらブログをチェックするなど、複数のアプリやブラウザを同時に実行しても、ストレスを感じずに操作できます。



●家でも外出先でも高速通信が可能

ULTRA SPEED

ULTRA SPEED

WEBサイト閲覧はもちろん、大容量ファイルの送受信や動画ストリーミングの再生やアプリのダウンロードなど、驚くほどスムーズに楽しめます。



動画のストリーミングも快適

下り最大
21Mbps



[インターネット]

※「ULTRA SPEED」はベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって、最大通信速度が異なります。

STANDARD FUNCTION

● 水周りや雨の日など、シーンを選ばずアクティブに使える

防水機能 (IPX5、IPX7※1相当)

水濡れを気にせず使えるので、半身浴しながらワンセグ視聴を楽しんだり、友だちにメールをしたりリラックスタイムを満喫できます※2。

● ワイドな画面で、迫力ある映像

ワンセグ



約4.0インチの画面で迫力ある映像を楽しめます。また、録画機能で見た番組を録画しておけば、移動中や空き時間などに番組視聴を楽しむこともできます。

● 傷も、汚れも気にならない

強化ガラス&クリーンクリアコート®

傷に強い強化ガラスを採用。汚れてもクリーンクリアコートなので、簡単に拭き取ることができます。



※1 IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。※2 石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものをかけたり、浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。

● 気軽に撮れて、ブログなどにも簡単にアップ

約500万画素オートフォーカスカメラ

オートフォーカスカメラ搭載。きれいな写真を撮影できます。また撮った写真をブログやmixiなどへ簡単にアップできます。



フィルターカメラ

「線画風」「ミニチュア風」「一眼レフカメラ風」などのフィルター効果をつけた撮影ができます。



ミニチュア風

とるデコ®

撮影した写真をオリジナルのデコレーション絵文字にできて、絵文字に動きをつけることもできます。




※画面はイメージです。

● 画面を見ながら簡単に自分撮り

インカメラ

約30万画素のインカメラを搭載。自分撮りや友達との撮影が、画面を見ながら、簡単にできます。



● 高画質な動画を気軽に撮影

ハイビジョン動画撮影

HDサイズ(1280×720ドット)の動画撮影に対応し、VGAサイズ(640×480ドット)より約3倍の高精細な動画撮影ができます。

● アドレスや写真を簡単に交換

赤外線通信


メールアドレスの交換や、カメラで撮影した写真のやりとりがスムーズに行えます。



● 待受画面から直接、文字入力できる

すぐ文字®

ロック画面からすぐに起動して文字入力が可能。そのままメールをしたり、Google™検索も手軽に行えます。



アイコンをフリックして起動。



文字を入力して連携アプリを選択。

連携先は追加可能



例えば、メールに連携してすぐ送信。

いろいろなコンテンツに
即アクセス

- メモ帳
- 電話帳検索
- 電子辞書
- マップ
- メール
- 共有
- YouTube™
- Google™検索

● 電池の消費を抑えて長持ち

省電力ナビ

省電力設定

省電力モードをONにすると、消費電力を抑えることができます。また、電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わるようにもできます。



アプリケーション管理

スリープモード時でもアプリが起動したままで、電力を消費することがあります。管理画面で起動中のアプリを確認でき、不要なアプリをすぐに終了できます。



● さまざまな種類のファイルも簡単に管理

ファイル管理

タブの切り替えて、画像、動画、音楽、TVの録画データなどを種類別に一覧で表示できるので、目的のデータを簡単に探し出せます。



● 面倒な名刺整理に活躍

名刺リーダー

カメラで撮影した名刺の文字を読み取って、アドレス帳に登録することができます。日々たまりがちな名刺の整理に役立ちます。



● 手軽に効率的に調べられる

三省堂ジェム辞典

調べたい単語を直接入力。直感的な操作で、すばやく検索できます。「ルーペモード」は、調べたい単語にカメラをかざすと、漢字の読み方や意味を表示する便利な機能です。辞書で入力できない単語を調べることができます。



辞書モード



ルーペモード

● 気になる画面をすばやく保存

スクリーンキャプチャ

WEBサイトの閲覧中など、気になるページをすぐに画像として保存できます。地図や料理レシピ、アプリの操作手順をメールで伝えたい時など、いろいろなシーンで便利に活用できます。

● オフィス文書をどこでも読める

ドキュメントビューアー


AdobePDF®、Microsoft®Excel、Microsoft®PowerPoint、Microsoft®Wordなどのデータも閲覧できます。

●遊びゴコロいっぱい

ライブ壁紙

天球儀

空にかざすと、その方角に見える星座が表示されます。旅行やキャンプなど外出先で、いろいろな星座を見つけることができます。



KAMISHIBAI

撮影した写真やダウンロードした画像をランダムに表示できるので、画面を見るたびに違う壁紙を楽しめます(順番の指定も可能)。

ゆっくりと入れ替わる「フェード」、折り重なって入れ替わる「スナップショット」、複数枚表示する「タイル」の3パターンから選べます。



フェード



スナップショット



タイル

コミュニケーション

mixi



日記やアルバムのチェックや投稿、mixiボイスでのつぶやきなどができます。

Ameba



ブログ投稿、閲覧、大人気のビッグで着せ替えもでき、ゲームもプレイできます。

Ustream



簡単に世界中へライブ配信を行ったり、いつでもどこでもライブ動画の視聴を楽しめます。

エンターテインメント

GyaO!



映画・ドラマ・アニメなど、いろいろなジャンルの映像を楽しめます。

バンダイナムコ
オススメゲーム



バンダイナムコゲームスがオススメするゲームアプリを中心としたコンテンツ情報です。

ぶよぶよフィーバー
TOUCH LITE



簡単ルールはそのままに、誰でも遊べる落ちものパズルゲームの決定版。

あんしん

災害用伝言版



災害時に安否情報の登録・確認ができます。

緊急地震速報



気象庁配信の緊急地震速報を受信することができます。

スマートセキュリティ
powered by McAfee®



スマートフォンをウイルス被害から守るアプリケーションです。

Google™ サービス

Google Play™



YouTube™



Gmail™



Google
マップ™



Google
マップ ナビ™



Google
トーク



COLOR VARIATION



ホワイト(W)

グリーン(M)

ピンク(P)

ブラック(K)

■主な仕様

サイズ	約W64×H130×D10.7mm(最厚部約12.3mm)
重量	約148g(バッテリー装着時)
連続通話時間 ※1	約11時間(PHSモード) 約7時間(3Gモード) 約5.5時間(GSMモード)
連続待受時間 ※2	約390時間(PHS/3Gデュアル待受モード) 約200時間(GSM待受モード)
充電時間	ACアダプタ 約4時間
プラットフォーム	Android™ 2.3
CPU	デュアルコア1.2GHz

メモリ	RAM:1GB/ROM:2GB
ディスプレイ	約4.0インチWVGA(800×480) TFT液晶
カメラ	アウトカメラ 約500万画素CMOSカメラ インカメラ 約30万画素CMOSカメラ
防水	IPX5/IPX7
Wi-Fi®	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth®	ver2.1+EDR

■付属品

バッテリー／ACアダプタ／イヤホン変換ケーブル／microSD™メモ리카ード(試供品)／クイックスタート／お問い合わせ／保証書

※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品のバッテリーを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です(データ通信 / 緊急地震速報を無効に設定したときの数値)。また使用環境(電波状況、気圧など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です(データ通信 / 緊急地震速報を無効に設定したときの数値)。また使用環境(電波状況、気圧など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。●【DIGNO】、「すてく文字」、「クレーンクラフト」、「とろとろ」、「イトK」は京セラの登録商標です。●Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商標名称です。Microsoft® Excel、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国における登録商標です。●microSD、microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●フィルタカメラアプリは、株式会社ニコンシステムのIntelliSight技術を使用しております。IntelliSightは、株式会社ニコンの登録商標です。This product utilizes IntelliSight technology provided by Nikon Systems Inc. IntelliSight is a registered trademark of Nikon Corporation. ●本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Playerを搭載しています。Adobe Flash Player, Copyright© 1996-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash 及び Flash ロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。再生するコンテンツによってはFlash Playerの最新バージョンが必要になる場合があります。●本製品には外部通信機能としてイーサネット®(イーサネット)規格のDeepCore™ 3.0 Plus for Androidを搭載しています。Copyright© 2012 E-Globe Inc. All Rights Reserved. ●Google, Google ロゴ, Android, Android ロゴ, Google Play, Google Play ロゴ, Gmail, Gmail ロゴ, Google+, Google+ ロゴ, Google+ ロゴ, Google+ ロゴ, Google+ ロゴ, YouTube ロゴ, YouTube ロゴ, Google Inc. の商標または登録商標です。●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のWinIMEを使用しています。WinIME® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved. ●本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじちゃん」を使用しています。「もじちゃん」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。●本製品には、株式会社ソリサワの書体を搭載しています。●「三省堂ジュエリー辞書」は株式会社アイエスピーの「らくらく辞書ルーベ®」及び「ラクラク辞書ルーベ®」を利用しています。「らくらく辞書ルーベ®」及び「ラクラク辞書ルーベ®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。●「三省堂辞書」は「三省堂辞書辞典」[「ジュエリー辞書辞典」]「ジュエリー辞書辞典 第7版」を収録しています。「ジュエリー辞書辞典」[「ジュエリー辞書辞典 第7版」]は株式会社三省堂の登録商標です。●McAfee 及びその他のマークは、米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。セキュリティを進ませる赤はMcAfeeブランド製品独自の色です。●mixi、mixi ロゴ及び mixi ロゴは株式会社mixiの登録商標です。●Amebaは株式会社サイバーエージェントの登録商標です。●その他、本カタログに記載されている会社名及び商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



ウィルコム電話・サービスに関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

●ウィルコムの電話から→(局番なし)116 ●一般加入電話・携帯電話などから→0120-921-156

オペレーター対応時間 9:00~20:00(年中無休) お問い合わせ通話料 無料(番号をよくお確かめのうえ、おかけください。)

※お申し込み・各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。

ホームページもご覧ください <http://www.willcom-inc.com/>



グリーン購入推進

リサイクルマーク付の再生紙を使用

アップル製品は、アップル社から直接購入し、正規品を使用

商品のお問い合わせは、
京セラお客様相談室へ

0120-500-349(無料)
ホームページアドレス <http://www.kyocera.co.jp/>
【受付時間】平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~17:30(会社都合によりお休みを頂く場合があります。)

●製品写真の液晶表示はカタログのみの表示です。●仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●掲載の内容は2012年5月現在のものです。本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2012 KYOCERA Corporation