

防水・防塵・耐衝撃※1
1週間超えの電池持ち※2で快適ライフ



簡単充電！
卓上ホルダ付き

※1 [防水・防塵について] IPX5/IPX8の防水性能。IP5Xの防塵性能。

[耐衝撃について] MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

※2 通話やメールの送受信など、想定されるお客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです(京セラ調べ)。



* M P N - 2 0 2 - 1 7 1 2 *



ケータイを使う毎日に、 確かな安心と快適を。

うっかり落としても安心

耐衝撃

長く安心して使えるように、衝撃に強い構造を実現。カバンやポケットから取り出そうとして落としてしまった時も安心です。



濡れても汚れても安心

防水・防塵

料理中や入浴中でもすぐ電話に出られる防水設計で、水洗いも可能です。防塵設計も備え、アウトドアでもチリやホコリを気にせず使えます。



キャップレス防水

外部接続端子も
キャップレス防水です。



ブルー

ホワイト

ピンク



置くだけ簡単充電！
卓上ホルダ付き

〔耐衝撃について〕MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

〔防水・防塵について〕IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。

※耐衝撃・防水・防塵、バスルームでの使用時の注意事項は10ページをご覧ください。

外出先でも長時間使えて、会話 も弾む。



1週間超えの電池持ち※1

大容量バッテリー

充電しなくても1週間超えて使える、1,700mAh大容量バッテリーを搭載。消費電力を抑えるエコモード※2も設定でき、出張や旅行など長時間の外出も安心です。

電池の劣化を抑える

バッテリーケアモード※3 NEW

長時間充電するとバッテリーには負荷がかかり、劣化しがちです。最大容量の85%までに抑える充電設定で、負荷を減らし、長持ちさせます※4。

手軽にすぐ充電

卓上ホルダ同梱 NEW

場所をとらず、立てかけるだけで充電できます。



好みの音質にできる

聞こえ調整

自分が聞き取りやすい2つの音質から選べ、通話中でも調整が可能です。

おだやか

高音域を抑え、甲高い音を軽減します。

くっきり

高音域を強調し、こもった音を明瞭にします。



※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

相手の声が大きく聞こえる

でか受話音 NEW

当社従来機種より音圧レベルを約30%※アップした大型レシーバを搭載。雑踏の中や相手の声が小さい時もしっかり聞こえます。

クリアな音声で聞く

高音質通話VoLTE※

従来の音声ではカットされていた高音域までカバーし、音がこもらずはっきり聞こえます。

※本サービスは、SoftBank 4G LTEエリアにて利用が可能となります。対応機種同士の通信でご利用が可能です。

※1：通話やメールの送受信など、想定されるお客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです（京セラ調べ）。
※2：エコモードは、事前に設定が必要です。

※3：バッテリーケアモードは、事前に設定が必要です。
※4：バッテリー寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。

※当社従来機種DIGNO® ケータイとの比較です。


いつもと違う景色が、暮らしに 広がる。



エクササイズ にも使える

歩数計

ウォーキングに加え、ジョギング、サイクリングなどの歩数・カロリー計算ができます。



※事前に設定が必要です。
※数値は目安です。

外出先でもネット接続

Wi-Fi® & テザリング

ご自宅のWi-Fiから簡単にインターネット接続。外出先でも本製品のテザリング機能を利用し、パソコンをインターネットに接続できます。

ケータイがラジオに

FMラジオ **NEW**

AM放送局のラジオ番組をきれいな音質で聴ける、ワイドFMにも対応しています。

※別売りの変換ケーブル（オプション品）、イヤホンなどがアンテナとなります。



タブレットと連携して 便利に

連携しよう **NEW**

電話の着信や新着メールの通知などをタブレットで確認したり、撮った写真をタブレットへ自動転送するなど、タブレットと連携して便利にお使いいただけます。



気象の変化もキャッチ

天気予報アラーム

目覚めた時に天気予報を音声でお知らせ。1日の計画が立てやすくなります。

今日の
天気予報は
雨ときどき曇り
です。



超高速通信で動画&音楽

4G LTE™

大容量データも手軽にダウンロードでき、ストレスなく楽しめます。

ネットやSNSも見やすく

スマホサイト対応

スマートフォンのWebサイトを閲覧でき、SNSも快適に楽しめます。

どんなシーンも美しく、使いやすく。



片手で押しやすい

独立キー

キーを高くして、隣り合うキーを離して配置。押し間違いを防ぎます。

トップに曲面がついた
押しやすい形状




使いたい機能をすぐ起動

カスタマイズキー NEW

発信先や機能を最大3個まで登録可能。ワンタッチで呼び出すことができます。

待受画面に表示



カスタムメニュー

よく利用する機能を登録して、自分だけのお気に入りのメニューをつくれます。



薄暗い場所も 明るく鮮明に

800万画素高画質カメラ

高感度センサーを搭載し、薄暗い場所でも明るくキレイな写真が撮影できます。シャッターチャンス逃しません。

大画面で 画像も見やすく

高精細3.4インチ大画面液晶

フルワイドVGAの大画面で写真や動画を楽しめます。解像度が高く、小さな文字もくっきり表示し、目の疲れを軽減します。

一歩先の行動をサポート

オートアシスト®

動作を検知し、最適な機能をサポートします。

※事前に設定が必要です。

サブディスプレイ点灯

端末を持ち上げた時、自動点灯。

お知らせ2次通知

端末を持ち上げた時、着信などを再通知。

スヌーズ解除

目覚め後の歩行時、自動でアラーム解除。

イヤホン接続通知

接続した時に、よく使う機能を自動表示。

快適な使い心地を生む、細やかな機能を搭載。

サブディスプレイ

ケータイを閉じたままでも、いつでも日時や着信が確認でき便利です。




すぐ文字®

待受画面からそのまま文字を入力できます。入力した文字は、ネット検索などに使えます。さらに、数字も同時に表示されるので電話をかけることもできます。

待受画面から
そのまま文字入力

入力した文字を
何に使うか選べる



電話番号を入力して発信もできます
※お買い上げ時はOFFになっています。

漢字チェック

難しい漢字も、大きな文字で見やすく確認ができます。



文字サイズ切替

文字サイズを4段階に切り替えられるので、小さな文字も大きく読みやすくなります。

すぐリンク

家族や友人など登録した相手にワンタッチ（発信キー）で簡単に電話をかけたり、メールを送ったりできます。



電話帳検索

待受画面から、数字キーを長押しすると電話帳検索画面を表示。連絡を取りたい人を素早く簡単に検索することができます。

自動マナー

あらかじめ登録した曜日や時刻に、自動でマナーモードを設定/解除できます。

DIGNO® ケータイ2 702KC [主な仕様]

サイズ(W×H×D)	約51×113×17.1mm(折りたたみ時)	サブディスプレイ	約0.9インチ有機EL
重量(電池パックを含む)	約137g	カメラ	有効画素数800万画素CMOSカメラ
連続通話時間*1	約640分(4G LTE)/約910分(3G)/約410分(GSM)	防水	IPX5/IPX8
連続待受時間*2	約600時間(4G LTE)/約740時間(3G)/約650時間(GSM)	防塵	IPX5
電池容量	1,700mAh	耐衝撃	MIL規格準拠
充電時間(ACアダプタ)	約140分	Wi-Fi®	IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz対応)
CPU	クアッドコア(1.1GHz)	Bluetooth®	Ver.4.1
メモリ	RAM:1GB/ROM:8GB	テザリング	○(10台)
外部メモリ	microSDHC™(最大32GB)	赤外線通信	○
ディスプレイ	約3.4インチフルワイドVGA液晶	ワンセグ	○
		歩数計	○
		FMラジオ*3	○(ワイドFM対応)

■付属品:お買い上げご注意/クイックスタート/保証書/電池パック/卓上ホルダー

■専用オプション:電力バク/電池パック/卓上ホルダー/変換ケーブル

■共通オプション:スマートフォン用microUSB充電 ACアダプタ 1.0A / Y!mobile Selection Stereo Earphone SE-1000 / Y!mobile Selection スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応 ACアダプタ*4

*1 連続通話時間は、充電が充分にされて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

*2 連続待受時間は、充電が充分にされて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

*3 別売りの変換ケーブル(オプション品)、イヤホンなどがなければなりません。

*4 Quick Charge 2.0は非対応となりますが充電は可能です。

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイや固定電話から	151	他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から	0570-039-151
----------------------------	------------	------------------------	---------------------

[オペレーター対応時間] 9:00~20:00(年中無休) ※151への通話は、「だれでも定額」などの無料通話対象となります。

●「4G」という表現は、第3世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEはLTEの商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●microSDHC™はSD-3Cの商標です。●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。●Qualcomm Quick ChargeはQualcomm Technologies, Inc.の商標であり、Qualcomm社は米国およびその他の国で登録された特許権を有しています。●文字変換は、サムソンロジック株式会社のWinn ME/MS SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2017 All Rights Reserved. ●本製品には、株式会社ムービーの登録商標です。●動画面手補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。●PhotoSolidは株式会社ムービーの登録商標です。●静止画面手補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。●MovieSolidは株式会社モルフォの登録商標です。●HDR(High Dynamic Range)技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。●Morpho Rapid Effectは株式会社モルフォの登録商標です。●HDR(High Dynamic Range)技術には株式会社モルフォの「Morpho HDR」を採用しております。●Morpho HDRは株式会社モルフォの登録商標です。●その他会社および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログの仕様と異なり、ソフトウェアのシステム仕様の更新により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実機の色と多少異なる場合があります。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2017年11月現在のものです。

【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件下からなる方向からのノズルによる水流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX8水深で、水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水に放置しても、本体内に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。【防塵について】IPX5直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を長時間入れ続け(かくはん)せず、取り出したときに電話機の機能を失く、かつ安全に維持することを意味します。砂埃などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温のぬるめ水道水で流してください。ブラッシングやスポンジ洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-883C Method 5167 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mからの台板(ラフン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。●バリエーションの適用について●浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水で使ったりしないでください。お風呂、洗面所、キッチンなど水道水に浸けたりしないでください。●高温に浸けたりしないでください。高温のお湯をかけるしないでください。【スループ】スループの長時間の持ち込みは避け、周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能)とし、湿度35%~90%の範囲で使用してください。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿6



*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation