

[主な仕様]

|              |                        |            |                            |
|--------------|------------------------|------------|----------------------------|
| サイズ(W×H×D)   | 約51×112×17.9mm(折りたたみ時) | サブディスプレイ   | 約0.9インチ有機EL                |
| 重量(電池パックを含む) | 約125g                  | カメラ        | 有効画素数約800万画素CMOSカメラ        |
| 連続通話時間*1     | 約870分(4G LTE)          | 防水         | IPX5/IPX8                  |
| 連続待受時間*2     | 約400時間(4G LTE)         | 防塵         | IP5X                       |
| 電池容量         | 1,500mAh               | 耐衝撃        | MIL規格準拠                    |
| 充電時間         | 約130分*3                | Wi-Fi®     | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz対応) |
| CPU          | クアッドコア(2.0GHz)*4       | Bluetooth® | Ver.5.1                    |
| メモリ          | RAM:1GB/ROM:8GB        | テザリング      | ○(10台)                     |
| 外部メモリ        | microSDHC™(最大32GB)     | FMラジオ      | ○                          |
| ディスプレイ       | 約3.4インチフルワイドVGA液晶      |            |                            |

■付属品: お取り扱いにご注意/クイックスタート/電池パック/ACアダプタ(充電器)\*5 ■専用オプション: 電池カバー/電池パック/卓上ホルダー  
 ■共通オプション: USB PD-PPS対応 USB Type-C 急速充電ACアダプタ(SB-AC22-TCPD)

- \*1 連続通話時間は、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- \*2 連続待受時間は、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。  
また使用環境(充電状況、充電など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- \*3 USB Type-C 対応アダプタSB-AC22-TCPD(別売)使用時。端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。
- \*4 1コア/1.6GHzに制限して使用しています。
- \*5 5 Y!モバイル製品には付属されておりません。

|                     |   |
|---------------------|---|
| ソフトバンク<br>カスタマーサポート | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ソフトバンクのスマートフォン・ケータイから 157(無料)</li> <li>◎ソフトバンク以外のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0800-919-0157(無料)</li> <li>【オペレーター対応時間】チャット 9:00~20:00 / 電話 10:00~19:00</li> </ul> |
| ワイモバイル<br>カスタマーサポート | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151(無料)</li> <li>◎ワイモバイル以外のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0570-039-151(有料)</li> <li>【オペレーター対応時間】チャット 9:00~20:00 / 電話 10:00~19:00</li> </ul>  |

【MIL-STD-810Hについて】米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の10項目に準拠した試験(耐衝撃:高さ1.22mからの縦振りに製品を26方向で落下させる試験、防水浸漬:約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、耐振動:3時間(3方向各1時間)/20~2,000Hzの振動試験、高温保管(固定):60℃で連続4時間の高温耐久試験、高温保管(変動):30~60℃まで変化する高温耐久試験、高温動作(固定):50℃で連続3時間の動作試験、高温動作(変動):32~49℃まで3サイクル温度変動させる動作試験、低温保管:-30℃で連続3時間の低温耐久試験、温度衝撃:-21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、低圧保管:連続2時間(57.2kPa/高度4,572mm相当)の低圧保管試験)を実施しています。【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件下あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX8常温水、水道水、海水、約1.5mの水柱に電話機を動かさず静かに沈めておくだけでも、本体内部に浸水せず、性能を落とさない性能を実現します。洗剤、調味料、ソース、湯水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。背面カバーは確実に取り付けてください。【防塵について】IP5X直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を確認し、かつ安全に維持することを意味します。砂埃などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。【耐薬品性について】一般的なアルコール除菌シートに使用される下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。①イソプロピルアルコール(99.7%以下)、②エタノール(99.5%以下)、③次亜塩素酸ナトリウム(1.0%以下)アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、若い茶色・茶色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証するものではありません。【防水のお手入れについて】防水性能を最大限に発揮するために、防水剤を定期的に塗布してください。揮発性の高い洗浄剤や洗剤、漂白剤は避けてください。キャッチボールや業務用・無添加・アルコール性のハンドソープ・業務用・無添加・アルコール性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗剤料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合はすぐに水で洗い流してください。また、製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

# DIGNO® ケータイ4



安心・清潔。  
快適で使いやすい  
電話機能

製造元 **京セラ株式会社**  
〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6



\*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2022 KYOCERA Corporation



# 清潔に長く使える耐久性能と、 安心の電池持ち



※シルバーはワイモバイルでの  
取り扱いはありません。

## 泡で拭いて水で洗える


泡のハンドソープ/ボディソープが使えます。水で洗い流せて毎日清潔。また、アルコール除菌シートなどで手軽にお手入れも可能です。



※お手入れの方法は、「京セラ製 防水 (IPX5/8、IPX5/7) 対応モデルのお手入れのしかた (<https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/care/>)」をご覧ください。

## 長く使える耐久性能 **UPGRADE**

耐衝撃など、米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)10項目をクリアしています。



※耐衝撃などのMIL規格に関する注意事項は裏表紙をご覧ください。

## 安心の電池持ち

1,500mAhのバッテリーを搭載。「バッテリーセーバー」が不要な消費電力を抑え、「バッテリーケアモード」が電池の劣化を軽減します。

※バッテリーセーバーは、事前に設定が必要です。

※バッテリーケアモードは、事前に設定と設定後の再起動が必要です。

※バッテリーケアモードでは、バッテリー寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。

**UPGRADE** DIGNO® ケータイ3から進化した機能 ※商品写真および画像・イラスト・画面はイメージです。

# 更に快適に使いやすくなった、 こだわりの通話機能



## 通話後録音 **NEW**

通話終了後に直前の通話内容を音声データとして保存可能。大事な用件をいつでも聞き直せます。

※ご利用には事前に設定が必要です。

※1件あたり最大60分、50件まで録音可能(本体の空き容量によります)。



**NEW** ソフトバンク・ワイモバイルのDIGNO® ケータイシリーズで初搭載した機能

## でか受話音

音が出る穴を大きく設計。耳の位置がずれたり相手の声が小さい場合でも、しっかり聞こえます。



## 聞こえ調整

相手の声を標準の音質から、自分が聞き取りやすい2種類の音質に変更できます。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した初期値(標準音質音声)設定となります。

おだやか

甲高い声を  
なめらかで自然な声にする

くっきり

こもった声を  
はっきりとした声にする

## 高音質通話VoLTE

従来の音声ではカットされていた高音域までカバーして、音の輪郭をはっきりさせます。

※VoLTEのサービスはSoftBank 4G LTE™エリアにて利用が可能となります。対応機種同士の通信でご利用が可能です。



※商品写真および画像・イラスト・画面はイメージです。

## でかバイブ

はっきりした振動で着信をお知らせ。ポケットの中でも気づきやすさをサポートします。



## 不在着信スヌーズ

着信があったことを繰り返しお知らせ。定期的な音とバイブで未確認を防ぎます(スヌーズ間隔: 着信から5分、10分、20分、60分後)。

※ご利用には事前に設定が必要です。




## ステップアップ着信

同じ相手から不在着信が10分以内に2回以上続くと、音とバイブがだんだん大きくなって気づきを促します。

※ご利用には事前に設定が必要です。



## 押しやすいキー配置、心地よく手になじむデザイン



待受画面に表示

## カスタマイズキー

発信先やよく使う機能を3個まで登録可能。ワンタッチで呼び出せます。



## メインメニューのカスタマイズ

アイコンを自分好みに配置できます。非表示も可能です。

※商品写真および画像・イラスト・画面はイメージです。

# 普段使いでも仕事でも役立つ、 充実の便利機能



## 約800万画素 高解像度カメラ

薄暗い場所でもキレイに撮れる  
高感度センサーを搭載。仕事  
や旅先の記録に最適です。



## FMラジオ **UPGRADE**

アンテナとなるイヤホンや変換  
ケーブルがなくても、本体下部を  
触ることで受信できます。

災害などの非常時  
にも情報入手手段  
として



※お客さまにて、アナログ方式のイヤホンまたは変換ケーブルをご用意いただくと、アンテナ代わりとなるため、より安定した受信ができます。  
※屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際で使用した方が受信しやすくなります。

## USB Type-C対応


端子の形が上下左右対称なので、  
向きを気にせず充電できます。



## 通話音声メモの 録音データをエクスポート

機種変更の際、保存済みの音声  
をmicroSD™カード※に移して、新しい  
機種に再保存できます。

※お客さまにてご用意ください。



## 海外ローミングバンド拡充 **UPGRADE**

海外ローミングバンドを当社従来機種よりも拡充\*。通話やデータ通信を利用できるエリアが、さらに広がりました。

※当社従来機種 DIGNO® ケータイ3との比較です。一部地域ではご利用いただけません。詳細は、ソフトバンク・ワイモバイルのホームページでご確認ください。



## Wi-Fi® & テザリング\*1

ご自宅のWi-Fiに接続して、データ容量を気にせず動画などの大容量コンテンツをご利用いただけます\*2。また、モバイルWi-Fiルータのように、外出先からノートパソコンやタブレットをインターネットにつなぐことが可能です\*1。

※1 ご利用の際に、通信量に応じたパケット通信料が発生します。テザリングは最大10台まで接続可能です。ソフトバンクでのご利用の場合は別途お申し込みが必要です(有料)。

※2 IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) に対応。

## 天気予報アラーム

アラームと同時に、現在の天気と1日の予報を音声でお知らせ。降水確率が高い日には、いつもより早めにアラームを鳴らすことも可能です。

※ご利用には事前に設定が必要です。

## スマホサイト対応

スマートフォン用のWEBサイトと同じ画面で閲覧でき、ニュースサイトなども快適に楽しめます。

## 自動マナー

あらかじめ登録した曜日や時刻に、自動でマナーモードを設定/解除できます。

**UPGRADE** DIGNO® ケータイ3から進化した機能

## すぐリンク

発信キーを押すだけで、ご家族や友人など登録した相手に電話やメールができます。

## 漢字チェック

手紙を書く際などに、漢字を調べることができ便利です。画数の多い漢字などを画面に大きく表示させて、一文字ずつ確認できます。

## こだわりのJAPAN MADE

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、国内での一貫体制にこだわった製品です。

JAPAN MADEの詳細については、京セラのホームページをご覧ください。(https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/jm/)



「f4G」という表現は、第3世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEはETSIの商標です。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合がございます。●お客様へのよりよいネットワーク品質を提供するための通信毎にトラフィック再配の収集、分析、審議を行います。また、一部の通信において制限を行う場合があります(詳細はこちらをご確認ください) ●ソフトバンク向けURL: https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data\_traffic/about/ ●ワイモバイル向けURL: https://www.ymobile.jp/service/info/sushin.html)。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。●「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、米国Oath Inc.の登録商標または商標です。●「DIGNO」、「すぐ文字」、「JAPAN MADE(ロゴ)」は京セラ株式会社の登録商標です。●「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。●「microSD™」、「microSDHC™」はSD-3C,LLCの商標です。●Bluetooth™ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●文字交換は、オムロンソフトウェア株式会社のWin IMEを使用しています。●Win IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2022 All Rights Reserved。●本製品には、株式会社リコー製の書体を搭載しています。●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。●その他社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実機の色と多少異なる場合があります。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2022年9月現在のものです。

充電器などの専用アクセサリはこちらからご購入できます。

SoftBank SELECTION

URL : https://brand.softbankselection.jp/



※画像はイメージです。