



ライトブルー



ネイビー

【主な仕様】DIGNO® A (ディグノ エー)

カラー	ライトブルー/ネイビー	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72×145×8.7mm	
重量	約136g	
バッテリー容量	2,600mAh	
充電時間	約140分 (Type C共通ACアダプタ01[別売]使用時)	
連続通話時間*1	約960分 (VoLTE)	
連続待受時間*1	約530時間 (4G LTE/WiMAX 2+)	
対応SIM	UQ mobile Multi IC Card 01	
OS	Android™ 8.0	
CPU	MSM8937/1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア	
メモリ	内蔵	RAM:3GB/ROM:32GB
	外部	microSDXC™ (最大256GB)
対応通信規格	4G LTE™/WiMAX 2+	
最大通信速度*2	受信150Mbps*3/送信25Mbps	
ディスプレイ	約5.0インチ FHD TFT液晶	
カメラ	メイン	約1,300万画素CMOS
	サブ	約500万画素CMOS
撮影サイズ	静止画	最大4,160×3,120ドット(13M)
	動画	最大1,920×1,080ドット(FHD)
外部接続	Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth®	Ver.4.2
	外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック
防水/防塵/耐衝撃	防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)	
	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IV)	

※1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。※2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。※3:一部のエリアを除きます。

【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けしないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

※「DIGNO」「ハイブリッドシールド」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合 (ITU) がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。※HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの登録商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの登録商標または登録商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

〈お問い合わせ先〉UQ お客さまセンター

**TEL** 0120-929-818 (通話料無料) 9:00~21:00 (年中無休)  
**Web** <http://www.uqwimax.jp/>  
※盗難・紛失のご案内は24時間ご利用いただけます。(メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます)  
 UQコミュニケーションズ株式会社/UQモバイル沖縄株式会社

このカタログは2018年1月現在のものです。  
 ©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©ディスプレイの表示はすべてイメージです。  
 ※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2018 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**  
 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>



DIGNO® A

わたしにフィットする  
スマートフォン。




THE NEW VALUE FRONTIER



※1: IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。 ※2: MIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IV準拠。



## 洗練されたデザインと 安心の防水・防塵・耐衝撃



### 簡単、きれいに撮れる

#### 約1,300万画素メインカメラ

「像面位相差オートフォーカス」によりピント合わせが速く、素早い動きにも対応します。また、明暗差の大きい場所では白とびや黒つぶれを抑える「HDR撮影」に自動で切り替わります。更に撮影ボタンやアイコン等の位置も変えられるので片手操作も簡単です。

### 写真がたっぷり残せる


#### RAM3GB・ROM32GBメモリ

動作のもたつきを軽減し、メモリを気にせず撮影。たくさんの写真を保存することができます。

### 安心、快適に使える

#### ハイブリッドシールド\*

ディスプレイは、割れにくい傷つきにくい強化ガラス Dragontrail® Xと耐擦傷性の高いコーティングを施したアクリルスクリーンの2つを重ね合わせた、ガラス割れ防止構造です。



#### 防水/防塵/耐衝撃

水回りやアウトドア、スポーツシーンでも安心してお使いいただける防水・防塵設計。ついた汚れは、軽く洗い流すこともできます。さらに、ポケットやバッグからうっかり落としても壊れにくい耐衝撃性能。

※[防水・防塵について]IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。  
[耐衝撃について]MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV準拠。

#### グローブタッチ\*/ウェットタッチ\*

手袋を着けたままでも、濡れた手でも、そのままタッチ操作することができます。

※全てのグローブでの操作を保証するものではありません。また、精度については個人差があります。水に濡れた状態では、グローブ操作はできません。全ての濡れた状態での動作を保証するものではありません。



## 毎日の生活をやさしくサポート

### 長持ちバッテリー

普段使いで必要十分な、容量2,600mAhのバッテリーを搭載。また、電池の消費量を抑えるエコモードにも対応しています。

※お客さまのご利用環境や通信環境により、使用可能時間は異なります。



### ブルーライト軽減

動画視聴や読書など、長時間使用するときには、目にやさしく疲れにくいブルーライト軽減機能が使えます。

※事前に設定が必要です。



### 国内開発・国内生産

企画から設計・開発・試験・製造を一貫して国内で実施。一つひとつ細部にまでこだわった高品質の製品をお届けします。



※製品を構成する部品及びソフトウェアには、第三者が国外で設計、開発、試験又は生産したものが含まれます。

## UQ mobileのお客様満足度 90%\*

POINT

1

全部コミコミで月額 **1,980円!** スマホ料金をグッと抑える  
(1年間)

プランS 月間データ容量 最大 **2GB**  
26ヶ月目以降は1GBになります

1年間 ※2  
**1,980円/月**  
14ヶ月目以降は2,980円/月になります

おしゃべりプラン 国内通話が何度でもかけ放題 (1回5分以内) ※4

●無料通話付プラン「びったりプラン」もあります。

さらにUQ家族割なら

**1,480円/月**

2台目以降 (新規ご契約の場合)



\*RBB TODAY 格安SIMアワード 2017下半年 総合部門 第1位

\*出典元: MONOQLO (2018年1月号)

POINT

2

節約モードならSNSや音楽など (送受信最大300Kbps※5)  
どれだけ使っても「データ消費ゼロ」



POINT

3

au 4G LTE対応  
全国エリアで高速通信



\* RBB TODAY 格安SIMアワード2017下半年 通信速度部門第1位

**[UQ家族割について]**※「UQ家族割」のお申し込み受付完了の翌月利用分から適用となります。※親回線1回線に対し、子回線は最大9回線までとなります。※同一姓・同一住所の家族を対象とします。相違がある場合は、家族であることを証明する書類の提出が必要となります。※本割引は、親回線、子回線共に、「びったりプランS/M/L」、「おしゃべりプランS/M/L」にご加入の個人名義の契約である場合に限り適用されます。※親回線・子回線問わず、複数のUQ家族割のグループを契約することはできません。※親回線の解約をされる場合は、事前に子回線解約者に親回線への変更を行っていただく必要があります。  
※1 2017年1月UQコミュニケーションズによるインターネット調査(2016年11月以降ご契約のUQ mobile ユーザー 4,699名からの回答)。※2 スマート割およびイチャキュッパ割適用時の基本料金です。スマート割は課金開始月から起算して25ヶ月間、「おしゃべりプランS」または「びったりプランS」基本使用料3,980円/月から1,000円/月を割引します。さらに課金開始月から起算して13ヶ月間、イチャキュッパ割として1,000円/月(日割り適用)を割引します。別途機種代金、SIMパッケージ料金(3,000円)およびユニバーサルサービス料等がかかります。課金開始月から25ヶ月間(「データ高速+音声」もしくは「データ無制限+音声」からプラン変更される場合は変更月から24ヶ月間)を契約期間とします(契約期間の最終月を「契約満了月」といいます)。契約満了月の翌月に解約のお申し出がない場合、さらに2年間の契約として自動更新されます。契約満了月の翌月以外に解約された場合は、別途契約解除料(9,500円)がかかります。※3 課金開始月から起算して25ヶ月間、データチャージ料金から「おしゃべりプランS」または「びったりプランS」は1,000円/月を割引します。割引期間中に解約された場合、解約のお申し込みをされた前月利用分をもって割引されます。※4 5分以内の国内通話がかけ放題となります。1回の通話が5分を超えた場合、5分超過分につき30秒ごとに20円の通話料がかかります。一部対象外の通話があります。詳しくはUQホームページをご確認ください。※5 「びったりプラン」に契約で節約モード設定時、動画など、コンテンツによってはご利用いただけません。※6 MP3のビットレートが128Kbps程度の場合。  
○Twitterは、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。○Facebookは、Facebook, Inc.の登録商標です。

表記の金額は、全て税抜です。