



濡れても落としても大丈夫※
使いやすい長持ちスマホ



※【防水について】IPX5/IPX7の防水性能。
【耐衝撃について】MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

濡れても落としても大丈夫※
使いやすい長持ちスマホ



ホワイト



ブラック



レッド



耐衝撃



防水



防塵

丈夫で長持ち、
ずっと付き合える。

耐衝撃・防水・防塵設計※と、
長時間使えるバッテリー搭載。
安心して使えます。



スマホ初心者でも
ラクラク、
慣れ親しんだ使いやすさ。

やさしい操作感と表示。
スマートフォン初心者でも、
戸惑うことなく使えます。




シーンを選ばず
使えて快適。

濡れた手やグローブでの操作が
可能です。さらに高画質カメラや
歩数計などの機能も充実。



※[防水・防塵について]IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。[耐衝撃について]MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。※防水およびバスルームでの注意事項は10ページをご覧ください。※全ての濡れた状態での動作を保証するものではありません。※種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。

丈夫で長持ち、ずっと付き合える。



耐衝撃

万が一、落としても安心

ディスプレイが割れにくく、衝撃に強い構造です。厳しい性能試験をクリアし、うっかり落としたときも安心です。

米国国防総省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠

〈ガラスが割れにくいポイント〉

- キズに強い“強化ガラス”を採用。
- ディスプレイへの直撃を防ぐフチを立てた設計。



防水

キッチンやバスルームでも安心

防水設計のため、水に濡れても気にせず使えます。イヤホンマイク端子、外部接続端子もキャップレス防水・防塵対応です。



汚れてしまったら水で軽く洗い流すことができます。

※キッチンでの使用時、バスルームでの使用時の注意事項は10ページをご覧ください。



防塵

野外でも思う存分使える

チリやホコリで汚れても安心な防塵対応です。ガーデニングやアウトドアスポーツなど、さまざまなシーンで使えます。

【耐衝撃について】MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

【防水・防塵について】IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。

※耐衝撃・防水・防塵の注意事項は10ページをご覧ください。

電池持ち3日間以上

出張や旅行などの長時間の外出でも安心です。

※通話やメールの送信回数など、想定されるお客さまの使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです（京セラ調べ）。

スマホ初心者でもラクラク、 慣れ親しんだ使いやすさ。

わかりやすい表示

かんたんビギナーホーム

初めてスマートフォンを使う方でも直感的にわかるように、必要な情報とよく使う情報をシンプルに配置したホーム画面です。

お知らせ

不在着信や未読メールの通知をわかりやすく画面に表示します。

ショートカット

よく使うアプリや連絡先に素早くアクセスできます。

5件まで登録可能。



ホーム画面



メニュー画面

見やすい大画面

5.0インチHD液晶

小さな文字も見やすく表示する、高精細の大画面です。写真や動画も楽しめ、インターネットもストレスなく閲覧できます。



慣れ親しんだ操作

ケータイ入力

戸惑いがちな文字入力も、使い慣れたケータイと同じ操作方法で行え、すぐに使いこなすことができます。



電話帳移行もスムーズ

赤外線通信

機種変更時に電話帳や画像を移行するときも、赤外線通信なら操作もかんたん。手早くデータ移行できます。

着信に気づきやすい

ステップアップ着信

10分以内に同じ電話番号から着信があった場合、着信音を徐々に大きくお知らせすることで、大事な電話を逃しません。

スヌーズ通知

着信に気づけなかった場合に、不在着信を繰り返しお知らせします。

便利なストラップホール

ストラップをつなげることもできるので、落下防止に役立ち、安心してお使いいただけます。



シーンを選ばず使えて快適。

画面が濡れていても使える

突然の雨やバスルームなど、画面や手が濡れているときも使えるタッチパネルディスプレイを採用しています。

※IPX5、IPX7の防水性能 ※防水およびバスルームでの注意事項は10ページをご覧ください。※全ての濡れた状態での動作を保証するものではありません。



手袋をしたまま操作できる

ガーデニング時の軍手やバイクのグローブなど、手袋をしたままでもストレスなく操作できます。

※種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



素早く、キレイに撮れる

約1,300万画素高画質カメラとHDR（ハイダイナミックレンジ）撮影で、明暗の差がはっきりしている場所でもくっきりキレイな写真が撮れます。また、ピント合わせの速い像面位相差オートフォーカスを採用し、シャッターチャンスを逃しません。



相手の声が聞きやすい

VoLTE※

従来カットされていた高音域の音声もカバーし、よりクリアに聞こえます。

※VoLTEは、SoftBank 4G LTEエリアにて利用が可能となります。対応機種同士の通信でご利用が可能です。

2つの超高速通信に対応

Hybrid 4G LTE


超高速通信「SoftBank 4G LTE」と「SoftBank 4G」が使える「Hybrid 4G LTE」対応で、快適に通信が楽しめます。

※ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できない場合があります。

その他充実機能

歩数計

歩数や消費カロリーをひと目で確認。目標設定や履歴表示もでき、毎日の健康管理に役立ちます。



歩数計の表示

子どもロック

スマホをお子さまに渡す必要がある場合に、指定したアプリだけ、利用時間を区切ってお使いいただけます。



まもるゾウ*（お子さま用のスマホとしても安心です）

アプリ使用の時間帯を曜日別に細かく設定でき、スマホ依存からお子さまを守ります。また、居場所通知などの機能でお子さまの行動を見守ります。

※このアプリは6カ月間、無料で使用できます。7カ月以降、一部の機能は月額150円（税込）になります。詳しくは<http://www.mamorouzou.net/>でご確認いただけます。

最新のサービスに対応



人気スポーツの生中継が見放題！

プロ野球や男子プロテニス、プレミアリーグ、リーグ・エス・バニョーラ、B.LEAGUEなど人気スポーツが生中継で見られる。



©SoftBank HAWKS



【ギャオ】

17万本以上の動画が楽しめる！


無料動画だけでなく都度課金や定額・見放題プランなど幅広い楽しみ方を提供。ドラマやアニメなど豊富な作品が楽しめる。



超人気アプリ全部トリホーダイ！

人気ゲームをはじめ、ツールからエンタメまで、スマートフォンがもつと便利になる多彩なアプリ総額5万円以上が370円/月でトリホーダイ！

※OSのバージョンにより一部ご利用いただけないアプリがございます。



あなたのスマホをまるごとディズニーに！

200種類以上のライブ壁紙やホーム画面をまるごとカスタマイズできる機能で、その日のスタイルに合わせて楽しめます。きかせや動画などのディズニーコンテンツも使い放題。

DISNEY STYLEはDisney Enterprises, Inc.の登録商標です。©Disney



DIGNO® G [主な仕様]

サイズ(W×H×D)	約72×143×10.6mm(突起部除く)	外部メモリ	microSDXC™(最大256GB)
重量	約142g	ディスプレイ	約5.0インチHD液晶
連続通話時間*1	約1,320分(3G)/約1,300分(4G LTE)/約630分(GSM)	カメラ	アウトカメラ インカメラ
連続待受時間*2	約750時間(3G)/約620時間(4G)/約660時間(4G LTE)/約750時間(GSM)	防水	有効画素数約1,300万画素CMOSカメラ(AF/手ブレ補正付き)
電池容量	2,300mAh	防塵	有効画素数約200万画素CMOSカメラ
充電時間	約150分*3/約160分*4	耐衝撃	IPX5/IPX7
プラットフォーム(OS)	Android™ 7.1	Wi-Fi®	MIL規格準拠
CPU	MSM8917(1.4GHz)クアッドコア	Bluetooth®	IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz 対応)
メモリ	RAM:2GB/ROM:16GB	テザリング	Ver.4.2
			○

■付属品:お取り扱いとご注意/クイックスタート/保証書 ■オプション:ACアダプタ/USBケーブル

- *1 連続通話時間は、充電が充分にされて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- *2 連続待受時間とは、充電が充分にされて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(電圧状況、気圧など)や機能の設定状況などに、ご利用時間が変動することがあります。
- *3 Quick Charge 2.0対応ACアダプタの時、充電時間は約150分になります。
- *4 共通充電器1.0Aの時、充電時間は約160分になります。

ソフトバンク株式会社 カスタマーサポート総合案内	◎ソフトバンク携帯電話から 157(無料)* ◎一般電話から 0800-919-0157(無料)* ◎海外から ソフトバンク国際コールセンター +81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)
-----------------------------	---

※海外からはご利用できませんのでご了承ください。

●国際電気通信連合(ITU)の声明に基づき、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対し、サービス名称として「4G」を使用しています。●LTEはETSIの規格です。●「S」はキャリアの名称、国産の規格状況により、通信速度が低下、または遅延が大きい場合があります。●一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はURL: http://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/about/ をご確認ください。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●Google、Androidおよびその他のマークは、Google Inc.の商標または登録商標です。●京セラ株式会社の登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google、Androidおよびその他のマークは、Google Inc.の商標または登録商標です。●静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。●動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。●画像フェイク技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。●HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しております。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。●microSDXC™はSD-3C規格です。●またそのソフトは株式会社AXSEEDの登録商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore™3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globeage Corp. All Rights Reserved. ●Y's Sports Inc. All Rights Reserved. ●Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. ●その他の会社名および商品、サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のた、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示はすべてイメージです。●このカタログの内容は2017年6月現在のものです。

【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。※石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり濡れたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に濡れたり、かけたりしないでください。全ての濡れた手で動作を保証するものではありません。また、精密については個人差があります。電話機本体が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。【防塵について】IPX5内径7.5μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を長時間入れ置いた(か)は、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。※砂やほこりの上に置いたりしないでください。汚れた場合、すぐに常温の弱め水道水で流してください。ブラッシングや洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防省が制定したMIL-STD-883C Method 516.7 Shock-Procedure II準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させた試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。< /> (スループーム)での使用について> 浴槽に濡れたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には濡れてはいけません。温水シャワーを直接当てないでください。高温のお湯をかけないでください。(スループーム)の長時間の持ち込みはお避けください。周囲温度5℃～35℃(ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%～90%の範囲で使用してください。

環境にやさしい製品

リサイクル可能なパッケージング

スマートフォンに接続可能

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿6

※ 商品写真および画面はイメージです。内容は予告なく変更・終了する場合があります。