



防水・防塵・耐衝撃^{※1}
1週間超えの電池持ち^{※2}で快適ライフ



**簡単充電！
卓上ホルダ付き**

※充電器は別売りです。



※1 [防水・防塵について] IPX5/IPX8の防水性能。IP5Xの防塵性能。
[耐衝撃について] MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
※2 通話やメールの送受信など、想定されるお客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです(京セラ調べ)。



ケータイを使う毎日に、 確かな安心と快適を。

うっかり落としても安心

耐衝撃

長く安心して使えるように、衝撃に強い構造を実現。カバンやポケットから取り出そうとして落としてしまった時も安心です。



濡れても汚れても安心

防水・防塵

料理中や入浴中でもすぐ電話に出られる防水設計で、水洗いも可能です。防塵設計も備え、アウトドアでもチリやホコリを気にせず使えます。



ホワイト

ピンク

ブルー

ブラック



置くだけ簡単充電!
卓上ホルダ付き

※充電器は別売りです。

キャップレス防水

外部接続端子も
キャップレス防水です。



【耐衝撃について】MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

【防水・防塵について】IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。

※耐衝撃・防水・防塵、バスルームでの使用時の注意事項は10ページをご覧ください。

外出先でも長時間使えて、会話も弾む。



1週間超えの電池持ち※1

大容量バッテリー

充電しなくても1週間超えて使える、1,700mAh大容量バッテリーを搭載。消費電力を抑えるエコモード※2も設定でき、出張や旅行など長時間の外出も安心です。

※1: 通話やメールの送受信など、想定されるお客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです(京セラ調べ)。
※2: エコモードは、事前に設定が必要です。

電池の劣化を抑える

バッテリーケアモード※3 **NEW**

長時間充電するとバッテリーには負荷がかかり、劣化しがちです。最大容量の85%までに抑える充電設定で、負荷を減らし、長持ちさせます※4。

※3: バッテリーケアモードは、事前に設定が必要です。
※4: バッテリー寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。

手軽にすぐ充電

卓上ホルダ同梱 **NEW**

場所をとらず、立てかけるだけで充電できます。

※充電器は別売ります。



好みの音質にできる

聞こえ調整

自分が聞き取りやすい2つの音質から選べ、通話中でも調整が可能です。

おだやか

高音域を抑え、
甲高い音を軽減します。

くっきり

高音域を強調し、
こもった音を明瞭にします。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。



相手の声が大きく聞こえる

でか受話音 **NEW**

当社従来機種より音圧レベルを約30%※アップした大型レシーバを搭載。雑踏の中や相手の声が小さい時もはっきり聞こえます。

※当社従来機種DIGNO® ケータイとの比較です。

クリアな音声で聞く

高音質通話VoLTE※

従来の音声ではカットされていた高音域までカバーし、音がこもらずははっきり聞こえます。

※本サービスは、SoftBank 4G LTEエリアにて利用が可能となります。対応機種同士の通信でご利用が可能です。

いつもと違う景色が、暮らしに広がる。



エクササイズにも使える

歩数計

ウォーキングに加え、ジョギング、サイクリングなどの歩数・カロリー計算ができます。



※事前に設定が必要です。
※数値は目安です。

外出先でもネット接続

Wi-Fi® & テザリング

ご自宅のWi-Fiから簡単にインターネット接続。外出先でも本製品のテザリング機能を利用し、パソコンをインターネットに接続できます。

ケータイがラジオに

FMラジオ **NEW**

AM放送局のラジオ番組をきれいな音質で聴ける、ワイドFMにも対応しています。

※別売りの変換ケーブル（オプション品）、イヤホンなどがアンテナとなります。



気象の変化もキャッチ

天気予報アラーム

目覚めた時に天気予報を音声でお知らせ。1日の計画を立てやすくなります。

今日の天気予報は雨ときどき曇りです。



超高速通信で動画&音楽

4G LTE™

大容量データも手軽にダウンロードでき、ストレスなく楽しめます。

タブレットと連携して便利に

「連携しよう」搭載 **NEW**



電話の着信や新着メールの通知などをタブレットで確認したり、撮った写真をタブレットへ自動転送するなど、タブレットと連携して便利に使えるアプリを搭載しています。

※月額使用料：無料

ネットやSNSも見やすく

スマホサイト対応

スマートフォンのWebサイトを閲覧でき、SNSも快適に楽しめます。

どんなシーンも美しく、使いやすく。



薄暗い場所も 明るく鮮明に

800万画素高画質カメラ

高感度センサーを搭載し、薄暗い場所でも明るくキレイな写真が撮影できます。シャッターチャンスを見逃しません。

大画面で 画像も見やすく

高精細3.4インチ大画面液晶

フルワイドVGAの大画面で写真や動画を楽しめます。解像度が高く、小さな文字もくっきり表示し、目の疲れを軽減します。

片手で押しやすい

独立キー

キーを高くして、隣り合うキーを離して配置。押し間違いを防ぎます。

トップに曲面がついた押しやすい形状




使いたい機能をすぐ起動

カスタマイズキー **NEW**

発信先や機能を最大3個まで登録可能。ワンタッチで呼び出すことができます。

待受画面に表示



カスタムメニュー

よく利用する機能を登録して、自分だけのお気に入りのメニューをつくれます。



一歩先の行動をサポート

オートアシスト®

動作を検知し、最適な機能をサポートします。

※事前に設定が必要です。

サブディスプレイ点灯

端末を持ち上げた時、自動点灯。

お知らせ2次通知

端末を持ち上げた時、着信などを再通知。

スヌーズ解除

目覚め後の歩行時、自動でアラーム解除。

イヤホン接続通知

接続した時に、よく使う機能を自動表示。

快適な使い心地を生む、細やかな機能を搭載。

サブディスプレイ

ケータイを閉じたままでも、いつでも日時や着信が確認でき便利です。



すぐ文字®

待受画面からそのまま文字を入力できます。入力した文字は、ネット検索などに使えます。さらに、数字も同時に表示されるので電話をかけることもできます。

すぐリンク

家族や友人など登録した相手にワンタッチ（発信キー）で簡単に電話をかけたり、メールをしたりできます。

漢字チェック

難しい漢字も、大きな文字で見やすく確認ができます。

自動マナー

あらかじめ登録した曜日や時刻に自動でマナーモードを設定/解除できます。

ソフトバンクの各種サービスに対応

迷惑電話ブロック 月額情報料:300円(税抜き)

振り込め詐欺や迷惑なセールス電話などの危険な電話を自動で検知し、警告画面でお知らせします。

[アクセス方法]

メインメニュー ▶ 電話機能 ▶ 迷惑電話ブロック



お父さんくじ

月額情報料:無料

毎週届くくじ付きメールをひとく、白戸家のお父さんグッズや豪華賞品と交換できるポイントなどがもらえます。

[アクセス方法]

メインメニュー ▶ ブラウザ ▶ お気に入り ▶ お父さんくじ



※画像はイメージです。内容は予告なく変更する場合があります。詳しくはソフトバンクホームページをご覧ください。【お父さんくじ】ご利用には「ウェブ使用料」のお申込みが必要です。別途通信料がかかります。パケット定額サービスの加入を推奨いたします。

DIGNO® ケータイ2 [主な仕様]

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|
| サイズ(W×H×D) | 約51×113×17.1mm(折りたたみ時) | サブディスプレイ | 約0.9インチ有機EL |
| 重量(電池パックを含む) | 約137g | カメラ | 有効画素数800万画素CMOSカメラ |
| 連続通話時間*1 | 約640分(4G LTE)/約910分(3G)/約410分(GSM) | 防水 | IPX5/IPX8 |
| | | 防塵 | IP5X |
| 連続待受時間*2 | 約600時間(4G LTE)/約740時間(3G)/約650時間(GSM) | 耐衝撃 | MIL規格準拠 |
| 電池容量 | 1,700mAh | Wi-Fi® | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz対応) |
| 充電時間(ACアダプタ) | 約140分 | Bluetooth® | Ver.4.1 |
| CPU | クアッドコア(1.1GHz) | テレリンク | ○(10台) |
| メモリ | RAM:1GB/ROM:8GB | 赤外線通信 | ○ |
| 外部メモリ | microSDHC™(最大32GB) | ワンセグ | ○ |
| ディスプレイ | 約3.4インチフルワイドVGA液晶 | 歩数計 | ○ |
| | | FMラジオ*3 | ○(ワイドFM対応) |

■耐震品・お風呂に注意/クワッドコア/保護層/電池パック/卓上ホルダ
 ■専用オプション:電池カバー/電池パック/卓上ホルダ/変換ケーブル
 ■共通オプション:スマートフォン用 microUSB充電 ACアダプタ 1.0A / SoftBank SELECTION music piece SE-1000 / SoftBank SELECTION スマートフォン用 Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応 ACアダプタ*4

*1 連続通話時間は、充電が充分にされて、電波が正常に受信できる静止状態から算出された平均的な計算値です。
 *2 連続待受時間は、充電が充分にされて、通話や操作を停止し、電波が正常に受信できる静止状態から算出された平均的な計算値です。
 *3 別売りの変換ケーブル(オプション品)、イヤホンなどが必要となります。
 *4 Quick Charge 2.0は非対応となりますが充電は可能です。

| | |
|------------------------------------|--|
| ソフトバンク株式会社 カスタマーサポート総合案内 | ◎ソフトバンク携帯電話から 157(無料)* ○一般電話から 0800-919-0157(無料)* ◎海外から ソフトバンク国際コールセンター +81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料) |
|------------------------------------|--|

※海外からはご利用できませんのでご了承ください。

●「4G」という表示は、第3世代移動通信システム以上の技術に對しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEは4Gの商標です。●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。●お客様へのよりよいネットワーク品質を提供するための通信回線にトラフィック情報の収集、分析、発信を行います。また、一部の回線において制御を行う場合があります(詳細はこちらをご覧ください)。URL:https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic.html ●DIGNOおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本電気およびその他の物産に於けるソフトバンク株式会社登録商標または登録済みです。●Yahoo!は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または登録済みです。●「DIGNO」,「オートアシスト」,「すぐ文字」は、本ソフトウェアの登録商標です。●LINEは、LINE株式会社登録商標または登録済みです。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●microSDHC™はSD-3Cの商標です。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニー株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Qualcomm Quick ChargeはQualcomm Technologies, Inc.の製品であり、Qualcomm社は米国およびその他の国で登録されたQualcommの商標です。●文字変換ソフト、オムロンソフトウェア株式会社のWnn IMEを使用しています。●Wnn IME©OMRON SOFTWARE CO., LTD. 2009-2017 All Rights Reserved. ●製品名は、株式会社ムネコム・ウェアの登録商標です。●PhotoSolidは株式会社ムネコムウェアの登録商標です。●PhotoSolidは株式会社ムネコムウェアの登録商標です。●動画像処理機能は株式会社ムネコムウェアのMovieSolid®を採用しております。●MovieSolidは株式会社ムネコムウェアの登録商標です。画像エフェクト技術は株式会社ムネコムウェアのMorpho Rapid Effect®を採用しております。●Morpho Rapid Effectは株式会社ムネコムウェアの登録商標です。HDR(High Dynamic Range)技術は株式会社ムネコムウェアのMorpho HDR®を採用しています。●Morpho HDRは株式会社ムネコムウェアの登録商標です。●その他社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●各製品の、実機の色と多少異なる場合があります。●画面の表示は全イメージです。●このカタログの内容は2017年12月現在のものです。

【防水について】IPX5内径6.3mm/ノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分に上注する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX8常温水、水道水、かつ水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分水槽に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり濡らしたりしないでください。また、高温のお湯や湯に浸したり、かけたりしないでください。【衝撃について】IPX5衝撃75J/m以下での衝撃(しんあい)が入った表面に電話機を瞬間入れて材料(か)は、取り出したときに電話機の破損を、かつ完全に維持することを要します。砂浜などの上に置かないでください。汚れた場合、すぐに常温のぬるま湯で洗い流していただき、ブラッシング剤を使用しないでください。【衝撃について】【国際機関が制定したMIL-STD-810G Method 516.7 Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ122cmから高さ26方向で落下させる試験を実施しています。全方向の衝撃に對して保証するものではありません。<本マニュアルでの使用について>浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水で使しないでください。石けん、洗剤、入浴剤の入った水、湯水には浸けしないでください。湯水に長時間浸かると、高温のお湯をかけないでください。【バッテリー】バッテリーの長時間の持ち込みは避けられて、周囲温度で〜35℃(ただし、36℃〜40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%〜90%の範囲で使用しないでください。

| | | | |
|---|--|--|--|
| 京セラ株式会社 製造元 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿6 | | | |
|---|--|--|--|

*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation