

【主な仕様】かんたんケータイ KYF36

カラー	ゴールド/ピンク/グリーン	対応通信規格	4G LTE™
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×115×17.9mm	最大通信速度*2	受信最大150Mbps/送信最大25Mbps
重量	約142g	ディスプレイ	約3.4インチ FWVGA TFT液晶
バッテリー容量	1,500mAh	カメラ	メイン 約800万画素CMOS
充電時間	約120分(共通ACアダプタ05 [別売] 使用時)	撮影サイズ	静止画 最大3,264×2,448ドット(8M) 動画 最大1,280×720ドット(HD)
連続通話時間*1	約590分(VoLTE)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) Bluetooth® Ver.4.1
連続待受時間*1	約440時間(4G LTE)	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)/ 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE	付属品	卓上ホルダ
CPU	MSM8909/1.1GHz×4コア		
メモリ	内蔵 ROM:8GB/RAM:1GB 外部 microSDHC™(最大32GB)		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。*本機種は3G通信はご利用いただけません。

⚠EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。
※本機種は海外ではご利用いただけません。

カラーバリエーション



ゴールド

ピンク

グリーン

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	赤外線通信(リモコン非対応)	緊急通報メール
----------	----------------	---------

【耐衝撃・防水・防塵に関するご注意】

【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】★電池フタは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

⚠注意 au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER(ロゴ)」、「毎日歩数通知」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。*microSDHC™はSD-3C, LLCの商標です。*静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。*動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。*その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。*このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

やめましょう、歩きスマホ。

キケン! 水ぬれ充電

モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

取扱説明書やカタログなどのリサイクルにご協力ください。

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
--------------------------------------	---

このカタログは2017年6月現在のものです。

©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp



かんたんケータイ

KYF36



見やすい、聞きやすい。
楽しさも加わった、
新「かんたんケータイ」



THE NEW VALUE FRONTIER



au VoLTE

大きな表示で見やすく、使いやすい。

でかピクト

待受画面では、電池の残量や電波の状態などを大きなアイコンで表示します。

通常モデル (GRATINA 4G) 実物大



かんたんケータイ KYF36 実物大



わかりやすいメニュー


文字が大きく、使いたい機能をすぐに見つけられるメニュー構成です。

ワンタッチキー

よく使う連絡先や機能を登録できる専用キーを搭載しています。

光で操作ナビ

キーが画面ガイドと同じ色に光るので、次にどのキーを押すべきかがわかります。



押しやすいキー

大きな文字と高いコントラストで見やすく押しやすくなっています。

スライド式電源スイッチ

「入」「切」の切り替えがしやすいスライド式のスイッチです。



でか文字&でか時計

大きな文字サイズと時計表示。3.4インチ高精細大画面ディスプレイで、くっきりキレイに表示します。



メインディスプレイ 実物大



実物大



写真を撮る、楽しむ。家族の絆がもっと深まる。

テレビde写真 NEW

家族やペットの写真など、ケータイに届いた写真をテレビ画面に映して、家族みんなで楽しむことができます。
※別売りのテレビde写真受信機などが必要です。また、事前に設定が必要です。



「テレビde写真」専用のキーを押してケータイの写真をテレビに映します。

約800万画素カメラ

高解像度カメラを搭載。各種アシスト機能で簡単にキレイな写真が撮影できます。

顔検出機能

人の顔を自動で検出し、ピントと露出の調整を行うので、表情をしっかりと撮影できます。



手ブレ補正

撮影時の手ブレを抑えて、よりキレイな写真を残すことができます。

指がかりアラート

カメラのレンズに指がかかっていると、注意画面が表示されるので、写真に指が写り込む心配がありません。





しっかりと聞き取れるから、会話もはずむ。

聞こえ調整

「やわらかく

高音域を抑え、キンキンとした甲高い音を軽減。ソフトでしっとりとした印象の聞こえ方に調整できます。

「はっきりと

加齢によって聞こえにくくなる高音域を強調。子どもの声なども聞き取りやすくなります。

「おさえめに

声の音量はそのままに、大きな音だけを抑えます。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

スマートソニックレシーバー® 特許

画面全体から音を伝えるので、耳を覆うように周囲の騒音を遮蔽しての通話も可能。騒がしい場所でも相手の声ははっきり聞き取れます。



耳をあてる位置を気にしない

© SMART SONIC RECEIVER®

でか着信音

高齢者でも聞こえやすい音域の着信音を採用。聞き取りやすいので、大事な着信を逃しません。

落下や水濡れに強く、安心して使える。


耐衝撃

万一落としても壊れにくく、安心して使い続けられます。



防水・防塵

使用中に濡れたときや、チリやホコリで汚れたときも安心です。



【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。電池フタは確実に取り付けてください。アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

多彩な機能で、毎日がもっと便利に、もっと楽しく。

歩数計 & 毎日歩数通知®

歩数計機能を搭載しているので健康管理に便利です。また事前に登録した相手へ、日々の歩数を自動でメール送信。離れて暮らすご家族は、届くメールを見て、毎日の様子を見守ることができます。

※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。



歩数計連動の壁紙 東海道五十三次

歩数に応じて壁紙が歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」の各場面に切り替わるので、毎日楽しく歩けます。

※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。



大きなストラップホール

ストラップの取り付け・取り替えが簡単です。



緊急ブザー

長押しでブザーが鳴る専用キーを搭載。さらに事前に登録した相手へ、現在位置をメールで通知することも可能です。



Bluetooth® NEW

Bluetooth対応のイヤホンやスピーカー、カーナビなどをワイヤレスで接続できます。

音声読み上げ Ver.UP

読み上げキーを押すと、メニューやメール、目覚まし時計などの内容を読み上げます。電卓、カレンダー、歩数計など、読み上げ範囲を拡大しました。