

【主な仕様】 GRATINA(グラティナー) KYF37

カラー	グリーン/ピンク/ホワイト/ネイビーブラック	対応通信規格	4G LTE™
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×113×16.7mm(最厚部18.1mm)	最大通信速度*2	受信最大150Mbps/送信最大25Mbps
重量	約136g	ディスプレイ	約3.4インチ FWVGA TFT液晶
バッテリー容量	1,500mAh	カメラ	メイン 約800万画素CMOS
充電時間	約120分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大3,264×2,448ドット(8M) 動画 最大1,280×720ドット(HD)
連続通話時間*1	約590分(VoLTE)	外部接続	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) Bluetooth® Ver.4.1
連続待受時間*1	約500時間(4G LTE)	耐衝撃/ 防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)/ 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE		
CPU	MSM8909/1.1GHz×4コア		
メモリ	内蔵 ROM:8GB/RAM:1GB 外部 microSDHC™(最大32GB)		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また通信速度は機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

①EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。



グリーン ピンク ホワイト ネイビーブラック

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	おサイフケータイ®*1	au世界サービス	緊急速報メール	ワンセグ	赤外線通信*2
----------	---------------------	-------------	----------	---------	------	---------

*1 ご利用できるサービスは3Gケータイ/スマートフォンとは異なります。*2 リモコン非対応


【耐衝撃・防水・防塵に関するご注意】

【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
----	--

お客様の都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「オートアシスト」、「すく文字」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER(ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※㊦は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSDHC™はSD-3C, LLCの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。



au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111
	au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

このカタログは2017年11月現在のものです。

©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©ディスプレイの表示はすべてイメージです。※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>



GRATINA グラティナー

KYF37



快適な通話機能と使い心地。

わたしたちにちょうどいい GRATINA

THE NEW VALUE FRONTIER



まず、ケータイとして
もっとも大切な性能に
こだわりました。



騒がしい場所でも安心の聞こえやすさ

[スマートソニックレシーバー®] 特許

音と振動で相手の声を伝える京セラ独自の機能。画面全体で音を伝えるので、耳を覆うように、周囲の騒音を遮蔽して通話ができます。



大切な通話内容を保存


[あとから録音] NEW

※事前に設定が必要です。

通話終了時に、直前の通話内容を音声データとしてまるごと保存。大事な用件をうっかり忘れても後から聞き直すことができます。

- 外出先でメモが取れず、客先との大事な通話内容を忘れてしまった。
- 美容院や歯医者予約をしたのに、その日時が思い出せない。

こんなときに便利!



■録音可能時間:1件あたり最大60分、50件まで(本体の空き容量に依存します)

快適な通話機能

[聞こえ調整] 通話中に利用シーンに合わせた音質が選べます。また、事前にお好みの設定をしておくことも可能です。

やわらかく	はっきりと	おさめに
甲高い音を軽減。耳にやさしく。	高音域を強調。子どもの声も聞き取りやすく。	うるさく感じる音を小さく。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

[高音質通話VoLTE] au VolTE

広範囲な周波数帯域にまで対応。高い通話品質を実現しました。
※高音質での通話は、auのVoLTE対応端末同士(auの4G LTEエリア内)の通話でご利用が可能です。

大事な着信を逃さない

[ステップアップ着信] NEW

10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、バイブを長く振動させます。

[不在着信スヌーズ] NEW

不在着信があった場合、着信から5分、10分、20分、60分後に、ディスプレイの自動点灯や音とバイブで、確認するまで繰り返しお知らせします。



表情に変化を与える
ツートーンカラー



見やすいサブディスプレイ



握りやすいラウンドフォルム



見やすく押しやすい
キートップ



毎日をもっと素敵にする
多彩な機能も搭載しました。

撮った写真をテレビ画面で楽しめる

[テレビde写真] NEW

ケータイで撮影した写真や友人から送られてきた写真などを、テレビの大きな画面に映して楽しめます。

※別売りのテレビde写真受信機が必要です。また、事前に設定が必要です。



さまざまなシーンでの使用に応える

[耐衝撃/防水/防塵]

万一ポケットやバッグから落としても壊れにくい耐衝撃性能を実現。また、水回りの作業やアウトドア、スポーツシーンでも安心の防水・防塵設計です。



【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。背面カバーは確実に取り付けてください。

約800万画素カメラ & 約3.4インチディスプレイ

[カメラ & ディスプレイ]

高感度センサーの採用で、夜景や室内などの薄暗いシーンも明るくクリアに撮影。また、撮った写真は鮮やかで美しいディスプレイで楽しめます。



活動ごとのカロリーも教えてくれる

[歩数計] NEW

ウォーキングはもちろん、ジョギング、サイクリングなどのエクササイズや一日の行動ごとの歩数、カロリーも表示できます。

※計測数値は目安です。また、事前に設定が必要です。



一日の計画的な行動をサポート

[天気予報アラーム] NEW

※事前に設定が必要です。

アラームと同時に天気予報を音声でお知らせ。目覚めたときにその日の天気がわかります。雨の予報の場合には、設定時刻より早めにアラームを鳴らすこともできます。



その他の便利機能もいろいろ

※事前に設定が必要な機能もあります。

おサイフケータイ®*	ケータイをかざすだけで支払いができる。
テレビ	外出先でもテレビ(ワンセグ)が楽しめる。
赤外線通信	電話帳や写真、動画の送受信が可能。
カスタマイズキー	よく使う機能をすぐに呼び出せる。

動作を検知して次の行動をアシスト

[オートアシスト®] NEW

※事前に設定が必要です。

ケータイを扱う動作に反応して、設定・解除・通知などを自動的にを行います。

サブディスプレイ点灯	ケータイを手にとると、自動でサブディスプレイを点灯。
お知らせ2次通知	ケータイを手にとったときや、設定したタイミングに、着信やメールの受信などを再通知。
スヌーズ解除	歩行を検知すると、アラームのスヌーズを自動解除。
イヤホン接続通知	イヤホン(別売り)装着時に利用頻度の高いアプリを自動表示。


待受画面で入力した文字がすぐ使える

[すぐ文字®]

※事前に設定が必要です。

待受画面から直接文字を入力。その文字を使って、WEB検索やメール送信、メモなどが素早く行えます。

電話番号を入力して発信もできます



待受画面からそのまま文字入力
入力した文字を何に使うか選べる

スマホの便利な機能を使い慣れたケータイで

[Wi-Fi®]

ご自宅にWi-Fiを導入されている方は、一度設定すれば、家ではデータ容量を気にせずネットや大容量コンテンツなどをご利用いただけます。

[デザリング]

この製品の通信環境を使って、外出先でもパソコンやゲーム機器などを、手軽にネットワークに接続できます。

※別途お申し込みが必要です。

*ご利用できるサービスは3Gケータイ/スマートフォンとは異なります。

※画像はイメージです。