

【主な仕様】 Qua tab QZ10 (キュア タブ キューゼット テン)

カラー	オフホワイト/ボルドー/オリーブブラック	最大通信速度*2	受信225Mbps*3/送信37.5Mbps*3
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約259×168×8.6mm	ディスプレイ	約10.1インチ WUXGA TFT液晶
重量	約503g	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS
バッテリー容量	7,000mAh		サブ (イン) 約500万画素CMOS
充電時間	約250分 (Type C共通ACアダプタ01[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット (13M)
連続待受時間*1	約1,310時間 (4G LTE/WiMAX 2+)		動画 最大1,920×1,080ドット (FHD)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE	外部接続	Wi-Fi®
OS	Android™ 7.1		Bluetooth® Ver.4.2
CPU	MSM8953/2.0GHz×8コア		外部デバイス/その他 ステレオイヤホンジャック
メモリ	内蔵 RAM: 3GB/ROM: 32GB	防水/防塵	防水 (IPX5/IPX8) /防塵 (IP5X)
	外部 microSDXC™ (最大256GB)	その他	ハイレゾ再生対応*4
対応通信規格	4G LTE™/WiMAX 2+	同梱品	京セラTVアンテナケーブル04/スタンド (試供品)

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。*3:全国(各都道府県一部エリア)で提供。*4:ハイレゾ音源データとハイレゾ対応のヘッドホンなど(別売)が必要です。※本機種は3G通信はご利用いただけません。

【主な対応サービス】※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

Wi-Fiテザリング (最大10台接続)	緊急速報メール	フルセグ / ワンセグ
----------------------	---------	-------------


【防水・防塵・お風呂での利用に関するご注意】

【防水・防塵について】キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【お風呂での利用について】IPX5/8の防水性能。また、京セラ独自にお風呂の温度程度のお湯(43℃以下)が端末にかかっても故障しないことを試験しています。*ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。*長時間の持込みはしないでください。*浴槽のお湯に浸けないでください。温泉や入浴剤等の入ったお湯に浸けないでください。万が一かかった場合、またシャンプーや石鹸などが付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。*急激な温度変化により、パッキン部の収縮が起こるため、浸水の恐れがありますので、常温に戻してから浴室に持ち込んでください。*ご使用後は、水道水で洗い流し、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出しておいてください。*浴室の電波環境によつてはご使用にできない機能があります。*付属のTVアンテナケーブルは防水非対応です。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

⚠ 注 意	au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-------	---

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※Rollbahnは株式会社デルフォニックスの登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。





マナーもいっしょに携帯しましょう。



やめましょう、歩きスマホ。



キケン! 水ぬれ充電



リサイクルマーク



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間 (9:00~20:00)	一般電話から (通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から (通話料無料) 局番なし 157
このカタログは2018年1月現在のものです。	

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。
© 2018 KYOCERA Corporation



Qua tab QZ10

暮らしのなかに彩りを。
テレビが見られる
10インチタブレット*。



※テレビの視聴・録画には付属のTVアンテナケーブル(防水非対応)の接続が必要です。





家の中の好きなところで、好きなときに、
動画やネットが楽しめます。



いつものなにげない時間を、
素敵な時間に変えていきます。

テレビをたっぷり録画して楽しめる

フルセグ・ワンセグ外部メモリ録画対応

フルセグ・ワンセグの視聴^{※1}に加え、外部メモリに最大約32時間分のフルセグ録画が可能^{※2}。録画した番組を、自分の好きなところで好きなときに視聴できます。

約10.1インチ大画面ディスプレイ

映画や音楽ライブも迫力映像で楽しめる大画面。家族や友人と一緒に楽しむこともできます。

フロントステレオスピーカー

ディスプレイ両サイドにステレオスピーカーを搭載。テレビ番組やYouTube™などの動画を迫力あるサウンドで楽しめます。




※スタンド(試供品)を同梱しています。

キッチンやお風呂でも使える

温水対応・防水・防塵／

ウェットタッチ®

防水・防塵性能に加えて温水防水にも対応^{※3}。さらに、画面や手が濡れていてもタッチ操作できるウェットタッチ対応。キッチンなどの水回りはもちろん、録画した番組を、お風呂に入りながら視聴することもできます。




※1 テレビの視聴・録画には付属のTVアンテナケーブル(防水非対応)の接続が必要です。

※2 別売のmicroSDXC™(最大256GB)で録画。※3 IPX5/8の防水性能。また、京セラ独自にお風呂の温度程度のお湯(43℃以下)が端末にかかっていても故障しないことを試験しています。*ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。長時間の持込みはしないでください。浴槽のお湯に浸けないでください。温泉や入浴剤等の入ったお湯に浸けないでください。万が一かかった場合、またシャンプーや石鹸などが付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。*ご使用後は、水道水で洗い流し、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出してください。*急激な温度変化により、パッキン部の収縮が起るため、浸水の恐れがありますので、常温に戻してから浴室に持ち込んでください。*浴室の電波環境によってはご使用になれない機能があります。*付属のTVアンテナケーブルは防水非対応です。*アルコール・石鹸・洗剤など水道水以外をかけたたり浸けたりしないでください。*熱湯をかけたたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

料理をしながら楽しめる

クックプラス

レシピを表示したまま、マルチウィンドウでタイマーやYouTube、音楽再生アプリを使うことができます。



インテリアにもなる

Info Clock

充電中には、置き時計やフォトフレームとしても使えます。

※事前に設定が必要です。



カラーバリエーション



オフホワイト



ボルドー



オリーブブラック

スタンド(試供品)

本体と同じ色のスタンド(試供品)を同梱しています。



※画像はイメージです。

ステーションリー感覚のケース

Rollbahn® フラップケース(別売)

ステーションリーメーカー DELFONICS(デルフォニックス)の人気シリーズ「Rollbahn(ロールバーン)」とコラボレーションした、オリジナルのケースも用意しました。



au +i collection



- ケースの開閉に合わせて画面が自動点灯／自動消灯*
- 立てかけていると画面点灯時間を自動延長*
- 濡れても安心の撥水加工

*事前に設定が必要です。

写真を撮る、見る楽しさも、大きく広がります。

家族みんなで使える、便利機能をそなえました。

キレイな写真が簡単に撮れる

約1,300万画素高画質メインカメラ

ピント合わせの速い「像面位相差オートフォーカス」を採用。動き回る子どもやペット、スポーツシーンでも素早く被写体を捉え、シャッターチャンスを見逃しません。画面が大きいので、ビューイング時の構図も見やすく便利です。




オートHDR

被写体と背景の明暗差が大きいシーンなどでは、露出を補正して白とびや黒つぶれを抑える「HDR撮影」に自動で切り替わり、肉眼で見るような自然で美しい画質を実現します。

レイアウト切り替え

縦持ち・横持ちに合わせて、撮影ボタンやアイコン等が押しやすい位置に変わります。



お出かけ先でも安心

7,000mAh大容量バッテリー

お出かけ先でも電池切れを気にせず、動画の視聴、WEB検索や写真撮影が楽しめます。

※お客さまのご利用環境や通信環境により、使用可能時間は異なります。

バッテリーケアモード

満充電しないことで電池にかかる負荷を軽減し、電池の寿命を延ばすことができます。


※お買い上げ時の設定はOFFです。

バッテリー給電

お手持ちのスマホとUSBケーブルでつなぐと、タブレット本体のバッテリーからスマホを充電できます。いざという時にモバイルバッテリーとしても使うことができます。

※別売りのケーブルが必要となります。※充電開始操作を行う必要があります。

タブレットでスマホの充電ができる



スマホとスムーズに連携

auシェアリンク

スマホに届いた電話着信、Eメール(@ezweb.ne.jp)、SMSなどの着信をタブレットで受け取るなど、連携した使い方ができます。

着信をシェアして受け取れる



※「auシェアリンク」は、Android™搭載スマートフォン／4G LTEケータイの対応機種とペア設定するとご利用いただけます。auの契約がそれぞれに必要です。「auシェアリンク」アプリに関して、詳しくはauのホームページをご確認ください。

家族みんなで使える

子どもロック

小さなお子さまが誤って別のアプリを起動するのを防ぐために、お子さまが使用するアプリを1つに指定できます。また、利用時間を設定し、長時間の使い過ぎを防止することも可能です。

※事前に設定が必要です。



使いたいアプリを起動



通知パネルから「子どもロック」を起動

よく使うアプリを一発起動

カスタマイズボタン

よく使うアプリを登録しておく、短押しで一発起動できます。長押しすれば、起動アプリを変更することもできます。

※お買い上げ時は「子どもロック」が登録されています。



ブルーライト軽減


動画視聴や読書など、長時間使用するときには、目にやさしく疲れにくいブルーライト軽減機能が使えます。

※事前に設定が必要です。



表示拡大モード

文字とアイコンのサイズを一括で拡大します。タブレットの大画面を活かして、WEBなどがより見やすくなります。



©Disney

※画像はイメージです。