

飽きのこないシンプルなデザイン

使う人に寄り添う、
清潔感あふれるデザイン。
スリムでいて、手にしっくり
なじむラウンドフォルム。
ベーシックな3つのカラー
をご用意しました。



auベーシックホーム

アプリ一覧とホーム画面を統合し、機種によって異なる操作性も統一。機種変更しても今まで通り使い続けられます。

【主な仕様】 Qua phone QX (キュアフォン キューエックス)			
カラー	ホワイト/ブラック/ピンク	最大通信速度*3	受信150Mbps/送信25Mbps
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約73×146×8.9mm(最厚部9.2mm)	ディスプレイ	約5.0インチ HD TFT液晶
重量	約139g	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS
バッテリー容量	2,600mAh		サブ(イン) 約500万画素CMOS
充電時間	約150分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット(13M)
連続通話時間*1	約1,300分(VoLTE)		動画 最大1,920×1,080ドット(FHD)
連続待受時間*1	約650時間(4G LTE/WiMAX2+)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac
au ICカード種類	au Nano IC Card04		Bluetooth® Ver.4.2
OS	Android™ 7.1		外部デバイス/その他 ステレオイヤホンジャック
CPU	MSM8937/1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method516.7:Shock-Procedure IV)/防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
メモリ	内蔵 ROM:16GB/RAM:2GB	付属品	IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)
	外部 microSDXC™(最大256GB)		
対応通信規格*2	4G LTE™/WiMAX 2+		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。
*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。
*3:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。
「WiMAX 2+」対応エリア、受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またテザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。
※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。				
au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	おサイフケータイ®	au世界サービス	緊急速報メール

【防水・防塵・耐衝撃・耐振動・温度耐久に関するご注意】
[防水・防塵について] ★キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。
[耐衝撃・耐振動・温度耐久について] ※米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の6項目に準拠した試験(Shock(落下)高さ約1.22mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験、Vibration(振動)3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験、High Temperature(高温動作/高温保管)動作環境:50℃で連続3時間、保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験、Low Temperature(低温動作/低温保管)動作環境:-21℃で連続3時間、保管環境:-30℃で連続4時間の低温耐久試験)を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

	注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
--	----	--

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「AINOS Engine」、「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER(ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEは、ETSIの商標です。※ ㏻は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google Inc.の商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行うてはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

やめましょう、歩きスマホ。

ケケン! 水ぬれ充電

リサイクルマーク

モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

取扱説明書やカタログなどのリサイクルにご協力ください。

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
--------------------------------------	---

このカタログは2017年5月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

au Qua phone QX



快適通話と耐久性能※。
長く付き合える安心の国内品質。

※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。また、米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。無故障を保証するものではありません。

au VoLTE



もっと話したくなる、 楽しいスマホライフへ。

使う人のさまざまな声に耳をすませ、

改良を重ねてきたauのオリジナルスマートフォン『Qua phone QX』。

通話品質をさらに高め、丈夫さと使いやすさを兼ね備えました。

いつも快適なスマホ生活、楽しみましょう。

落としても

耐衝撃※

強化ガラス「Dragontrail®X」を採用したディスプレイで、傷がつきにくく、衝撃に強い構造です。うっかり落としたときも安心です。



濡れても

防水・防塵※

突然の雨に見舞われても、キッチンなどの水回りでも、チリやほこりで汚れても安心。ついた汚れは軽く洗い流すこともできます。



さまざまなシーンで、安心がひろがる。

夏も冬も

温度耐久・耐振動※

夏の海辺、冬の雪山など、野外での厳しい温度環境にも強く、激しい揺れにも対応。さまざまなアウトドアシーンでタフに使えます。



どんな人にも

国内品質

誰もが安心して使えるように、一つひとつ細部にまでこだわった製品をお届けします。

企画 > 設計 > 開発 > 試験 > 製造



※ 防水・防塵について IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。キャップ類はしっかりと閉じてください。アルコールなど常温の水道水以外をかけたり浸けたりしないでください。熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。強い雨が当たる環境での使用はしないでください。

耐衝撃・耐振動・温度耐久について 米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の6項目に準拠した試験(Shock(落下)高さ約1.22mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験、Vibration(振動)3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験、High Temperature(高温動作/高温保管)動作環境:50°Cで連続3時間、保管環境:60°Cで連続4時間の高温耐久試験、Low Temperature(低温動作/低温保管)動作環境:-21°Cで連続3時間、保管環境:-30°Cで連続4時間の低温耐久試験)を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

※画像はイメージです。



※タブレットは別売りです。

騒がしい場所でも聞きやすく、使いやすい。

相手の声をよりクリアに聞き取る

スマートソニックレシーバー® SMART SONIC RECEIVER®

ディスプレイ全体を振動させて声を伝える独自技術。耳にあてる位置を気にせず通話でき、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。



聞こえ調整

通話中の相手の声が聞き取りにくい場合、自分が聞きやすい音質に調整することができます。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

やわらかく

はっきりと

おさめに

着信に気づきやすい

同じ相手から10分以内に2回以上の不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、パイプを長く振動させたりします。気づかなかった時にも、タイミングよくお知らせし直してくれます。

※プリセットされている電話アプリのみ対応しています。



表示もわかりやすい

着信時や通話中には、メニューに隠れた機能も一画面でボタン表示。

通話履歴は、不在着信や伝言の有無をアイコンでわかりやすくお知らせします。



従来機

Qua phone QX

軽やかに、爽やかに、毎日がつづく。

オン・オフも片手でらくらく

正面電源ボタン

端末の正面に電源ボタンを配置。わざわざ端末を持ち替えることなく画面を点灯・消灯でき、落下の危険も抑えます。



タブレットと軽快につながる

au Gallery & auシェアリンク

Qua tabとつなげることで、写真を簡単に同期できます。また、スマホに届いた電話着信をタブレットで受け取るなど、連携した使い方が可能です。



※タブレットは別売りです。
※auの契約がそれぞれ必要です。
※auのAndroid™搭載タブレットの対応機種とペア設定するとご利用いただけます。auシェアリンクに関して、詳しくはauホームページでご確認ください。

au Gallery

- 画像・動画ファイルの閲覧、操作、同期
- 音楽ファイルの同期、操作

auシェアリンク

- 新着お知らせ
- スマホ画面リンク
- 電話番号検索…etc

キレイな写真が簡単に撮れる

約1,300万画素高画質メインカメラ

独自の画像処理エンジン「AINOS Engine®」によって、うす暗い場所でもキレイに撮影。ピント合わせも速く、コントラストも自動調整できるので、誰でも美しい写真を楽しめます。



※画像はイメージです。