

【主な仕様】 Qua phone QZ（キュア フォン キューゼット）

カラー	チョコミント/カシスピンク/シトラスレモン/インディゴ	対応通信規格	4G LTE™ /WiMAX 2+
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約72×145×8.7mm	最大通信速度*2	受信150Mbps*3/送信25Mbps
重量	約136g	ディスプレイ	約5.0インチ FHD TFT液晶
バッテリー容量	2,600mAh	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS
充電時間	約140分(Type C共通ACアダプタ01[別売]使用時)	サブ（イン）	約500万画素CMOS
連続通話時間*1	約960分(VoLTE)	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット(13M)
連続待受時間*1	約530時間(4G LTE/WiMAX 2+)	動画	最大1,920×1,080ドット(FHD)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac
OS	Android™ 8.0	Bluetooth®	Ver.4.2
CPU	MSM8937/1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア	外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック
メモリ	内蔵 RAM:3GB/ROM:32GB	防水/防塵/耐衝撃	防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
	外部 microSDXC™ (最大256GB)		耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)

※1：日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。※2：最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。※3：一部のエリアを除きます。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【主な対応サービス】※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	au世界サービス	緊急速報メール
----------	---------------------	----------	---------

【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

⚠ 注 意	au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-------	---

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「ハイブリッドシールド」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※Rollbahnは株式会社デルフォニックスの登録商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用权が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。



マナーもいっしょに携帯しましょう。



やめましょう、歩きスマホ。



キケン! 水ぬれ充電



リサイクルマーク



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111
	au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

このカタログは2018年1月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2018 KYOCERA Corporation



Qua phone qz



日常に彩りを。

わたしにフィットするスマートフォン。



VoLTE

AMK0155 1801 Qua phone QZ KYV44メーカーカタログ

コンセプトは、お出かけを、
もっと楽しくするスマホです。

素敵な写真をたくさん撮って、送って、残す。
カメラ機能も充実です。

持っていて楽しくなるカラーバリエーション

側面のアクセントカラーが効いたツートーンカラー。ステーションナリーのようにカラフルな4つのバリエーションを用意しました。



チョコミント



カシスピンク



シトラスレモン



インディゴ

ステーションナリー感覚のケース

 **Rollbahn®** フラップケース(別売)

ステーションナリーメーカーDELPHONICS(デルフォニックス)の人気シリーズ「Rollbahn(ロルバーン)」とコラボレーションした、オリジナルのケースも用意しました。

au +1 collection



●立てかけしていると画面点灯時間を自動延長*

●濡れても安心の撥水加工

*事前に設定が必要です。

簡単、きれいに撮れる

約1,300万画素高画質メインカメラ


ピント合わせの速い「像面位相差オートフォーカス」を採用。動き回る子どもやペット、スポーツシーンでも素早く被写体を捉え、シャッターチャンスを逃しません。

オートHDR

被写体と背景の明暗差が大きいシーンなどでは、露出を補正して白とびや黒つぶれを抑える「HDR撮影」に自動で切り替わり、肉眼で見えるような自然で美しい画質を実現します。

レイアウト切り替え

縦持ち・横持ち等のシーンに合わせて、撮影ボタンやアイコン等を押しやすい位置に変えることができます。



カメラ切り替え

撮影中のモニター画面を下方方向にスワイプするだけでメインカメラとサブカメラの切り替えが可能。さらに撮影後は、モニター画面を上方向にスワイプすれば、SNS等にすばやく連携し、片手で簡単に撮影、投稿ができます。



※事前に設定が必要です。

思い出をたっぷり残せる

RAM3GB・ROM32GB内蔵メモリ

動作のモタつきを軽減し、メモリを気にせず撮影。たくさんの写真を保存することができます。



※画像はイメージです。



安心の耐久性と操作性。
だから長く使いつづけます。



いろいろなシーンで、
快適に使える機能もそなえました。

手袋のまま操作できる

グローブタッチ®

寒い屋外でも、手袋をはずさずに、そのまま操作することができます。

※すべてのグローブでの操作を保証するものではありません。また、精度については個人差があります。水に濡れた状態では、グローブ操作はできません。



いろいろなシーンで使える

防水・防塵・耐衝撃

水回りやアウトドア、スポーツシーンでも安心してお使いいただける防水・防塵設計で、ついた汚れは、軽く洗い流すこともできます。さらに、ポケットやバッグからうっかり落としても壊れにくい耐衝撃性能です。

※[防水・防塵について] IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。[耐衝撃について] MIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IV 準拠。



濡れた手でも操作できる

ウェットタッチ®

画面や手が濡れていてもタッチ操作ができます。急な雨天時やキッチンなどの水回りでも、ストレスなく使えて、いつも快適です。


※強い雨が当たる環境での使用はしないでください。



ガラス割れに強い

ハイブリッドシールド®

ディスプレイは、割れにくく傷つきにくい強化ガラス Dragontrail® Xと耐擦傷性の高いコーティングを施したアクリルスクリーン、2つを重ね合わせた、ガラス割れ防止構造です。



タブレットとスムーズに連携

auシェアリンク

スマホに届いた電話着信、Eメール(@ezweb.ne.jp)、SMSなどの着信をタブレットで受け取るなど、連携した使い方ができます。

※auシェアリンクは、Android™搭載スマートフォン/4G LTEケータイの対応機種とペア設定するとご利用いただけます。auの契約がそれぞれに必要です。「auシェアリンク」アプリに関して、詳しくはauのホームページをご確認ください。



旅行先でも安心

安心の3日持ち* バッテリー & エコモード

2,600mAhのバッテリーは普段使いで3日持ちする安心の容量。さらに、京セラオリジナルのエコモードをお使いいただければ、電池の消費量を抑え、利用可能時間を延ばすことができます。



エコモード

*通話やメールの送受信など、お客さまの使用シーン(インテージ社調べ)を想定し、実際に端末を使って測定したものです。(KDDI調べ/京セラ調べ)

目が疲れにくい

ブルーライト軽減機能

動画視聴や読書など、長時間使用するときには、目にやさしいブルーライト軽減機能が使えます。

※事前に設定が必要です。



品質にこだわった

国内開発・国内生産

企画から設計・開発・試験・製造を一貫して国内で実施。ひとつひとつ細部にまでこだわった高品質の製品をお届けします。



※製品を構成する部品及びソフトウェアには、国外で設計、開発、試験又は生産したものが含まれます。

※画像はイメージです。